

(プロパン用 火口)

	呼び	穴径
EA300BG-1	#50	0.7mm
EA300BG-2	#70	0.8mm
EA300BG-3	#100	0.9mm
EA300BG-4	#140	1.0mm
EA300BG-5	#200	1.2mm
EA300BG-6	#225	1.3mm
EA300BG-7	#250	1.4mm
EA300BG-8	#315	1.5mm



○プロパン用

○三割


○ねじサイズ M6 × P1.0

○材質 BsBM(真鍮)

○全長 28mm

○六角対辺 8mm

(先端拡大)



※EA300M,MB,MD,EA300-1,EA300M-4等