

(EA304AG-100)

仕様

品番	FM2027-01	FM2027-02	FM2027-04	FM2028-01	FM2028-02	FM2028-03
消費電力	70W (24V)					
設定温度範囲	200~450℃					
こて先アース間抵抗	<2Ω					
リーク電圧	<2mV					
ヒーター	コンボジットヒーター					
コード長さ	1.2m					
全長	188mm (こて先2.4D型を付けた場合)					
重量	30g (こて先2.4D型を付けた場合)					

※全長と重量はコードを除きます。