


六角棒材を加工 ストッパー付もございます。

単位 mm


ボールバルブ (BV)



| 規格 | EA品番 | d | d1 | ボア径 | L | L1 | L2 | H | 六角対辺 |
|-------|-----------|-------|-------|-----|----|----|----|----|------|
| BV1/4 | EA425AE-2 | Rc1/4 | Rc1/4 | 4.5 | 39 | 19 | 52 | 26 | 17 |
| BV3/8 | EA425AE-3 | Rc3/8 | Rc3/8 | 6 | 44 | 21 | 52 | 29 | 21 |
| BV1/2 | EA425AE-4 | Rc1/2 | Rc1/2 | 9 | 56 | 26 | 69 | 35 | 25 |

耐圧 空気 1MPa・流体 2MPa

ボールコック (BC)



| 規格 | EA品番 | d | d1 | ボア径 | L | L1 | L2 | H | 六角対辺 | 竹の子径 |
|-------|-----------|------|------|-----|------|----|----|----|------|------|
| BC1/4 | EA425AF-2 | R1/4 | G1/4 | 4.5 | 55 | 30 | 52 | 26 | 17 | 8.5 |
| BC3/8 | EA425AF-3 | R3/8 | G3/8 | 6 | 60 | 32 | 52 | 29 | 21 | 11 |
| BC1/2 | EA425AF-4 | R1/2 | G1/2 | 9 | 67.5 | 37 | 69 | 35 | 25 | 14.5 |

耐圧 空気 1MPa・流体 2MPa