




Pipe Hangers & Supprts
アカギのバンド アカギ式 配管支持金具



御承認願図
WEB図面

サイズ	A	B	C	D	d	F	P	t	Ø
15A	Ø21.7	M6×20L	25	45	12.5	6.0	20	2.0	Ø7.0
20A	Ø27.2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
25A	Ø34.0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
32A	Ø42.7	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
40A	Ø48.6	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
50A	Ø60.5	M6×20L	25	45	12.5	6.0	20	2.0	Ø7.0
65A	Ø76.3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	2.3	〃
80A	Ø89.1	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
90A	Ø101.6	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
100A	Ø114.3	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

No,1		No,2		No,3
No,4		No,5		No,6
品番 (No. OF PART) A10349	図面番号 (DRAWING No.) SAWA-426-5	3RD ANGLE PROJECTION		
品名 (NAME OF PART) ステン立バンド	サイズ 15A~100A	尺度 (SCALE) 1:2(図は40A)		
材料 (MATERIAL) SUS 304	製図 (DWG)	検図 (CHECKED)	承認図 (MGR)	作成年月日 (PRERAED) 平成13年4月23日
表面処理 (FACE OF COAT)				配管支持金具の 株式会社アカギ