

ロッド



ふっ素樹脂PTFEを押し成形法により棒状に加工した製品です。

- 用途**
- ・電気部品
 - ・機械部品
 - ・逆止弁のボール

使用温度範囲

-60℃ ～ +260℃

特長

- 非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性・低摩擦性・耐熱性に優れています。
- 各種充填材入り製品や規格サイズ以外も製造可能です。別途ご相談ください。

寸法表 PTFE押し出しロッド

直径(mm)	長さ(mm)	許容差(mm)	
		直径	長さ
5	1000	+0.6 0	+2% 0
6		+0.4 +0.1	
6.5		+0.4 0	
7		+0.6 +0.1	
7.3		+0.6 0	
7.5			
8			
9			
10			
11		+0.7 +0.1	
12			
13			
14			
15			
16		+0.7 0	
17			

直径(mm)	長さ(mm)	許容差(mm)	
		直径	長さ
18	1000	+0.7 +0.1	+2% 0
19			
20		+1.0 +0.1	
22			
25			
30		+1.5 +0.1	
35			
40			
45			
50			

品番	全長	直径(mm)	品番	全長	直径(mm)
EA440DV-121	10m	1.0	EA440DV-133	1m	13.0
EA440DV-122		2.0	EA440DV-134		14.0
EA440DV-123		3.0	EA440DV-135		15.0
EA440DV-124	1m	4.0	EA440DV-136		16.0
EA440DV-125		5.0	EA440DV-137		18.0
EA440DV-126		6.0	EA440DV-138		20.0
EA440DV-127		7.0	EA440DV-139		22.0
EA440DV-128		8.0	EA440DV-140		25.0
EA440DV-129		9.0	EA440DV-141		30.0
EA440DV-130		10.0	EA440DV-142		35.0
EA440DV-131		11.0	EA440DV-143		40.0
EA440DV-132		12.0	EA440DV-144		50.0