


【品番】

EA440KA-40A, KB-40A, KC-40A, KD-40A,
EA440KE-40A, KF-40A, KG-40A, KH-40A,
EA440KJ-40A, KK-40A, KL-40A, KM-40A,
EA440KN-40A, KP-40A, KR-40A, KS-40A,
EA440KT-40A, KW-40A, KX-40A, KY-40A,
EA440KZ-40A



【品名】

[ステンレス製]シムリング板厚セット



材 質 … ステンレス(SUS304)

セット内容 … 厚み(t) : 0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚

入 数 … 40枚

重 量 … 10g(40枚)

RoHS適合品

品番	サイズ(mm)	
	内径(d)	外径(D)
EA440KA-40A	3	6
EA440KB-40A		8
EA440KC-40A	4	8
EA440KD-40A		10
EA440KE-40A	5	10
EA440KF-40A		12
EA440KG-40A	6	12
EA440KH-40A		14
EA440KJ-40A	8	14
EA440KK-40A		16
EA440KL-40A	10	18
EA440KM-40A		20
EA440KN-40A	12	18
EA440KP-40A		20
EA440KR-40A	16	22
EA440KS-40A		24
EA440KT-40A	17	22
EA440KW-40A		24
EA440KX-40A	20	24
EA440KY-40A		28
EA440KZ-40A		30

板厚公差

板厚(mm)	0.01	0.02	0.03	0.05
公差(mm)	±0.003	±0.003	±0.005	±0.005