


EA557DF-600

(6本組貫通柄ドライバー)

	A	B	C	D	E	F	G
EA557DF-1	—	—	No.1	75	5.5	175	29
EA557DF-2	—	—	No.2	100	6.3	210	32
EA557DF-3	—	—	No.3	150	8	270	35
EA557DF-75	5.5	0.75	—	75	5.5	175	29
EA557DF-100	6	0.95	—	100	6.3	210	32
EA557DF-150	6	0.95	—	150	6.3	260	32

(単位mm)



- ネジにピッタリ、高精度ブラックポイント仕上
Exactly fit to screws and high accuracy black point finishing.
- ブレード部は全鋼全体焼入
(HRC \pm 59 \pm 1 \ominus 57 \pm 1)
Hardening overall steel at the blade section(HRC \pm 59 \pm 1 \ominus 57 \pm 1)
- 高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼
High grade chrome-molybdenum vanadium steel.
- マグネット付 With a magnet.

- 力が入りやすい四角断面形状ハンドル
Powerful sectional handle.
- しっかりと手になじむ
エラストマー樹脂による
二重成形構造
Elastomer resin fitting exactly to hands
and double structure.