

EA615KB-1-17 両口スパナ

1. 特長

- ・ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。
- ・大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。
- ・角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。
- ・クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ

2. サイズ

品番	対辺(″)	L(mm)	b1(mm)	b2(mm)	a(mm)	重量(g)
EA615KB-1	1/4 × 5/16	140	16	18	4	21
EA615KB-2	5/16 × 3/8	140	18	23	4.5	34
EA615KB-3	3/8 × 7/16	155	23	26	4.8	48
EA615KB-5	1/2 × 9/16	190	30	32	5.3	73
EA615KB-6	9/16 × 5/8	205	32	36	5.8	96
EA615KB-7	19/32 × 11/16	205	35	40	5.8	105
EA615KB-8	5/8 × 11/16	205	36	40	5.8	101
EA615KB-9	5/8 × 3/4	220	36	42	6.7	135
EA615KB-11	11/16 × 13/16	235	40	47	7.3	167
EA615KB-12	3/4 × 7/8	235	42	49	7.3	177
EA615KB-13	25/32 × 13/16	235	45	47	7.3	190
EA615KB-15	7/8 × 15/16	250	49	53	7.8	235
EA615KB-16	15/16 × 1	270	53	55	8.3	303
EA615KB-17	1・1/8 × 1・5/16	300	64	75	9.4	502

廃番

