

EA618BE-6-24 (3/8")サーフェイスディーブソケット





●差込角… 3/8"

●材質…クロモリ鋼(SCM-435)

●ニッケルクロームメッキ仕上

	サイズ(mm)	D1(mm)	D2(mm)	l (mm)	L(mm)	重量(g)	
廃番	EA618BE-6	6	9.9	17.3	7	55	45
	EA618BE-7	7	10.6	17.3	8	55	44
	EA618BE-8	8	12	17.3	9	55	45
廃番	EA618BE-9	9	13	17.3	10	55	47
	EA618BE-10	10	14.5	17.3	11	55	52
廃番	EA618BE-11	11	16	17.3	12	55	55
	EA618BE-12	12	16.8	17.2	13	55	58
	EA618BE-13	13	18	17	14	55	57
	EA618BE-14	14	20	18	16	55	68
	EA618BE-15	15	21	20	16	55	78
	EA618BE-16	16	22	20	17	55	79
	EA618BE-17	17	23.5	22	18	55	96
	EA618BE-18	18	24.5	23	19	55	96
	EA618BE-19	19	25	24	20	55	102
	EA618BE-20	20	26	25	21	65	129
	EA618BE-21	21	27	26	22	65	140
	EA618BE-22	22	29	28	23	65	166
	EA618BE-23	23	30	29	24	65	185
	EA618BE-24	24	31	30	25	65	193



サーフェイスソケット

- ・ナットの面に接して回しますので
ナットの角は痛まずナットの締め付け・
戻し作業は安心です。
- ・摩擦している角の取れたナットも
簡単に回せます。