

EA618C-6 (1/2")ソケットレンチセット




差込角 1 / 2"

38 Pieces Set

重量 = 8050g

メタルケース 446 × 266 × 50mm


12ポイントソケット



| サイズ(mm) | D1(mm) | D2(mm) | l (mm) | L(mm) | 重量(g) |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 10 | 15.3 | 21 | 6 | 36 | 44 |
| 11 | 16.5 | 21 | 6.5 | 36 | 46 |
| 12 | 17.8 | 21 | 7 | 36 | 46 |
| 13 | 19 | 22 | 8 | 36 | 52 |
| 14 | 20.3 | 22 | 8.5 | 36 | 54 |
| 15 | 21.5 | 22 | 11.5 | 37 | 52 |
| 16 | 22.8 | 22 | 12 | 37 | 62 |
| 17 | 24 | 23 | 9.5 | 36 | 68 |
| 18 | 25 | 24 | 13 | 37 | 74 |
| 19 | 26.5 | 25 | 11.5 | 36 | 85 |
| 21 | 29 | 27 | 12 | 37 | 110 |
| 22 | 30 | 28 | 12.5 | 37 | 105 |
| 23 | 31.5 | 29 | 16.5 | 40 | 128 |
| 24 | 32.8 | 30 | 14.5 | 39 | 130 |
| 26 | 35 | 32 | 19 | 42 | 165 |
| 27 | 36.5 | 33 | 19.5 | 43 | 196 |
| 30 | 40 | 36 | 22 | 46 | 222 |
| 32 | 42.8 | 38 | 23 | 46 | 250 |


| サイズ(mm) | D1(mm) | D2(mm) | l (mm) | L (mm) | 重量(g) |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 3/8 | 14.6 | 21 | 9 | 37 | 44.5 |
| 7/16 | 16.5 | 21 | 9.5 | 37 | 46 |
| 1/2 | 19 | 22 | 10.5 | 37 | 53 |
| 9/16 | 20.3 | 22 | 11 | 37 | 56 |
| 5/8 | 22.8 | 22 | 12 | 37 | 62 |
| 11/16 | 25 | 24 | 13 | 37 | 74 |
| 3/4 | 26.5 | 25 | 14 | 38 | 89 |
| 13/16 | 29 | 27 | 15.5 | 38 | 102 |
| 7/8 | 30 | 28 | 16 | 40 | 113 |
| 15/16 | 32.8 | 30 | 17 | 42 | 140 |
| 1-1/16 | 36.5 | 33 | 19.5 | 43 | 196 |
| 1-1/8 | 39 | 35 | 20.5 | 43 | 190 |
| 1-1/4 | 42.8 | 38 | 23 | 46 | 250 |

スパークプラグソケット(マグネット付)



| サイズ(mm) | D1(mm) | l (mm) | L(mm) | 重量(g) |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 20.8 | 26.9 | 10 | 70 | 130 |

ラチェットハンドル



L = 250mm

重量 = 555g

| D(mm) | T(mm) | Gears |
|-------|-------|-------|
| 38 | 35.7 | 24 |

エクステンションバー




L = 125mm 重量 = 194g

L = 250mm 重量 = 358g

ユニバーサルジョイント



L = 67mm
重量 = 150g



スピードハンドル



L = 400mm 重量 = 644g

T型スライドハンドル



L = 300mm 重量 = 451g