


EA618CD-8 ～ -32 (1/2")サーフェイスソケット



- ・ナットの面に接して回しますので
ナットの角は痛まずナットの締め付け・
戻し作業は安心です。
- ・摩擦している角の取れたナットも
簡単に回せます。

	サイズ(mm)	D1(mm)	D2(mm)	l (mm)	L(mm)	重量(g)
EA618CD-8	8	13.2	21	8	36	44
EA618CD-9	9	13.8	21	8.5	37	44
EA618CD-10	10	15.3	21	9	37	45
EA618CD-11	11	16.5	21	9.5	37	46
EA618CD-12	12	17.8	21	10	37	47
EA618CD-13	13	19	22	10.5	37	53
EA618CD-14	14	20.3	22	11	37	56
EA618CD-15	15	21.5	22	11.5	37	52
EA618CD-16	16	22.8	22	12	37	62
EA618CD-17	17	24	23	12.5	37	69
EA618CD-18	18	25	24	13	37	74
EA618CD-19	19	26.5	25	14	38	89
EA618CD-20	20	27.8	26	15	38	92
EA618CD-21	21	29	27	15.5	38	102
EA618CD-22	22	30	28	16	40	113
EA618CD-23	23	31.5	29	16.5	40	128
EA618CD-24	24	32.8	30	17	42	140
EA618CD-25	25	34	31	18	42	164
EA618CD-26	26	35	32	19	42	165
EA618CD-27	27	36.5	33	19.5	43	196
EA618CD-28	28	37.8	34	20	43	198
EA618CD-29	29	39	35	20.5	43	190
EA618CD-30	30	40	36	22	46	222
EA618CD-32	32	42.8	38	23	46	250

※ ————— は取扱中止商品です。

