



EA758ZP-0~-10
(銅爪付ヒューズ)

- 定格電圧・・・250V
- 低圧電路の過電流保護用
- 可溶片 鉛合金
- 銅製 爪端子


EA758ZP-8, -9
図面:C



EA758ZP-0~-7E
図面:B



EA758ZP-9A, -10
図面:D



※ ~~EA758ZP-0, 1~~ は取扱中止商品です。

エスコ品番	電流	図面	取付ピッチ L	取付穴径 A	B	熔断時間(分)		
						160%	200%	
EA758ZP-0	3A	B	35	5.5	12	60	2	
EA758ZP-1			45					
EA758ZP-1A	5A		35	5.5	12			
EA758ZP-2			45					
EA758ZP-3	10A		45	5.5	12			
EA758ZP-3A	15A		45	5.5	12			
EA758ZP-4	20A		45	5.5	12			
EA758ZP-5	30A		45	5.5	12			
EA758ZP-5A			55		16			
EA758ZP-5B	40A		55	7	16			
EA758ZP-5C	50A	55	7	16				
EA758ZP-6	60A	55	7	16	4			
EA758ZP-6A	75A	55	8.5	20	6			
EA758ZP-7	100A	55	8.5	20	120	8		
EA758ZP-7A		75						
EA758ZP-7B	150A	55	10	25				
EA758ZP-7C		75						
EA758ZP-7D	200A	55	10	25				
EA758ZP-7E		75						
EA758ZP-8	300A	C	55	10			25	10
EA758ZP-9			75					
EA758ZP-9A	500A	D	55	10	32			
EA758ZP-10			75					