

EA758ZW-0.1~-15($\phi 5.2 \times 20\text{mm}$)(10本セット)
EA758ZX-0.1~-15($\phi 5.2 \times 20\text{mm}$)(10本セット)



品番	定格電圧(V)	定格電流(A)
EA758ZW-0.1	125	0.1
EA758ZW-0.2		0.2
EA758ZW-0.3		0.3
EA758ZW-0.4		0.4
EA758ZW-0.5		0.5
EA758ZW-0.6		0.6
EA758ZW-0.8		0.8
EA758ZW-1		1
EA758ZW-1.5		1.5
EA758ZW-2		2
EA758ZW-2.5		2.5
EA758ZW-3		3
EA758ZW-4		4
EA758ZW-5		5
EA758ZW-6		6
EA758ZW-7		7
EA758ZW-8	8	
EA758ZW-10	10	
EA758ZW-12	12	
EA758ZW-15	15	

品番	定格電圧(V)	定格電流(A)
EA758ZX-0.1	250	0.1
EA758ZX-0.2		0.2
EA758ZX-0.3		0.3
EA758ZX-0.4		0.4
EA758ZX-0.5		0.5
EA758ZX-0.6		0.6
EA758ZX-0.8		0.8
EA758ZX-1		1
EA758ZX-1.5		1.5
EA758ZX-2		2
EA758ZX-2.5		2.5
EA758ZX-3		3
EA758ZX-4		4
EA758ZX-5		5
EA758ZX-6		6
EA758ZX-7		7
EA758ZX-8	8	
EA758ZX-10	10	
EA758ZX-12	12	
EA758ZX-15	15	

- 電気的特性…普通溶断型(B種)
- 過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
- 温度上昇…115% 100°C以下
- 通電…130%
- 溶断…160% 1時間以内
200% 2分以内
- 保管温度…-30~40°C
- 使用温度範囲…-20~80°C
- 使用湿度範囲…35~85%RH