


超硬センタードリル EA824EL-0.5~6

Ver.1.1



- 超硬付き
- 高硬度材料に
- 精度のよい機械向け
- 耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。

—:取扱中止

| 品番 | 角度 | サイズ(mm) | | | |
|------------------------|-----|---------|------|------|-------|
| | | 先端径 | 胴径 | 全長 | 刃長(/) |
| EA824EL-0.5 | 60° | 0.5 | 3.0 | 31.0 | 0.6 |
| EA824EL-0.7 | | 0.7 | 3.5 | 36.0 | 0.9 |
| EA824EL-1 | | 1.0 | 4.0 | | 1.2 |
| EA824EL-1.5 | | 1.5 | 5.0 | 42.0 | 1.9 |
| EA824EL-2 | | 2.0 | 6.0 | 47.0 | 2.5 |
| EA824EL-2.5 | | 2.5 | 8.0 | 53.0 | 3.1 |
| EA824EL-3 | | 3.0 | | | 3.7 |
| EA824EL-4 | | 4.0 | 10.0 | 58.0 | 5.0 |
| EA824EL-4B | | | | | |
| EA824EL-5 | | 5.0 | 12.0 | 69.0 | 6.3 |
| EA824EL-6 | | 6.0 | 18.0 | 95.0 | 7.5 |

22.Oct.