


[アルミニウム合金用]ハンドタップ[HSS]

EA829HG-3A~12BC



- 材質…ハイス(HSS)
- 被削材…アルミニウム、その他の軽合金圧延材に

(単位:mm)

品番	呼び	食付	全長	ねじ長	シャンク径	溝数
EA829HG-3A	M3×0.5	3P	46	18	4	
EA829HG-3B		1.5P				
EA829HG-4A	M4×0.7	3P	52	20	5	
EA829HG-4B		1.5P				
EA829HG-5A	M5×0.8	3P	60	22	5.5	
EA829HG-5B		1.5P				
EA829HG-6A	M6×1	3P	62	24	6	3
EA829HG-6B		1.5P				
EA829HG-8A	M8×1.25	3P	70	30	6.2	
EA829HG-8B		1.5P				
EA829HG-10A	M10×1.5	3P	75	32	7	
EA829HG-10B		1.5P				
EA829HG-10AB	M10×1.25	3P	75	32	7	
EA829HG-10BB		1.5P				
EA829HG-12A	M12×1.75	3P	82	38	8.5	
EA829HG-12B		1.5P				
EA829HG-12AB	M12×1.5	3P	82	38	8.5	4
EA829HG-12BB		1.5P				
EA829HG-12AC	M12×1.25	3P	80	38	8.5	
EA829HG-12BC		1.5P				

ミリサイズタップ四角部幅サイズ表

呼び	シャンク径φ	四角部幅	呼び	シャンク径φ	四角部幅	呼び	シャンク径φ	四角部幅
M1~M2	3	2.5	M14~M15	10.5	8	M28	21	17
M3	4	3.2	M16	12.5	10	M30	23	
M4	5	4	M17	13		M32	24	19
M5	5.5	4.5	M18~M19	14	11	M33	25	
M6	6		M20	15	12	M34~M35	26	21
M7~M8	6.2	5	M21	16		M36~M38	28	
M9~M10	7	5.5	M22	17	13	M39~M40	30	23
M11	8	6	M23	18	14	M42	32	
M12	8.5	6.5	M24~M25	19	15	M45	35	26
M13	9.5	7	M26~M27	20				

サイズ(mm)