

EA911AG-9~-11、-29~-31、-49~-51、-69~-71



品番	厚さ	長さ	重量	硬度	引張切断強さ kgf		伸び率 %		直角形引裂強さ kgf		耐寒温度 ℃
					縦	横	縦	横	縦	横	
AG-9	0.3mm	2m	0.9kg	#400	7.2	6.4	270	280	2.37	2.33	-25
AG-10		5m	2.25kg								
AG-11		10m	4.5kg								
AG-29	0.5mm	2m	1.32kg	#400	12.3	11	290	290	2.79	2.73	-40
AG-30		5m	3.3kg								
AG-31		10m	6.6kg								
AG-49	0.8mm	2m	2.08kg	#480	22.6	21.7	340	400	6.87	7.2	-40
AG-50		5m	5.2kg								
AG-51		10m	10.4kg								
AG-69	1.0mm	2m	2.56kg	#480	26.5	25.8	370	430	8.04	8.27	-45
AG-70		5m	6.4kg								
AG-71		10m	12.8kg								

※ ~~AG-9~~ は取扱中止商品です。

○値は実測値です。保証値ではありません。

- 材質…PVC
- 色…イエローグリーン
- 幅…915mm