


EA911AG-17~-19、-37~-39、-57~-59、-73~-75



	品番	厚さ	長さ	重量	硬度	引張切断強さ kgf		伸び率 %		直角形引裂強さ kgf		耐寒温度 °C
						縦	横	縦	横	縦	横	
<del>廃番</del>	<del>AG-17</del>	0.3mm	2m	0.9kg	#400	7.2	6.4	270	280	2.37	2.33	-25
<del>廃番</del>	<del>AG-18</del>		5m	2.25kg								
	AG-19		10m	4.5kg								
<del>廃番</del>	<del>AG-37</del>	0.5mm	2m	1.32kg	#400	12.3	11	290	290	2.79	2.73	-40
<del>廃番</del>	<del>AG-38</del>		5m	3.3kg								
	AG-39		10m	6.6kg								
<del>廃番</del>	<del>AG-57</del>	0.8mm	2m	2.08kg	#480	22.6	21.7	340	400	6.87	7.2	-40
<del>廃番</del>	<del>AG-58</del>		5m	5.2kg								
<del>廃番</del>	<del>AG-59</del>		10m	10.4kg								
<del>廃番</del>	<del>AG-73</del>	1.0mm	2m	2.56kg	#480	26.5	25.8	370	430	8.04	8.27	-45
<del>廃番</del>	<del>AG-74</del>		5m	6.4kg								
	AG-75		10m	12.8kg								

- 材質…PVC
- 色…青色
- 幅…915mm

○値は実測値です。保証値ではありません。