

EA911AG-1~-3、-21~-23、-41~-43、-61~-63



品番	厚さ	長さ	重量	硬度	引張切断強さ kgf		伸び率 %		直角形引裂強さ kgf		耐寒温度 ℃
					縦	横	縦	横	縦	横	
AG-1	0.3mm	2m	0.9kg	#400	7.2	6.4	270	280	2.37	2.33	-25
AG-2		5m	2.25kg								
AG-3		10m	4.5kg								
AG-21	0.5mm	2m	1.32kg	#400	12.3	11	290	290	2.79	2.73	-40
AG-22		5m	3.3kg								
AG-23		10m	6.6kg								
AG-41	0.8mm	2m	2.08kg	#480	22.6	21.7	340	400	6.87	7.2	-40
AG-42		5m	5.2kg								
AG-43		10m	10.4kg								
AG-61	1.0mm	2m	2.56kg	#480	26.5	25.8	370	430	8.04	8.27	-45
AG-62		5m	6.4kg								
AG-63		10m	12.8kg								

○値は実測値です。保証値ではありません。

○材質…PVC

○色…透明

○幅…915mm