


EA940ML-16      定格電流      60A  
 EA940ML-17      75A  
 EA940ML-18      100A  
 (遮断器 (分電盤・制御盤用))


(共通仕様)

		極数	3	
定格絶縁電圧 V		AC	500	
		DC	125	
定格遮断容量 kA	JIS C8370	AC	110V	—
			110/220V	—
			220V	5
			265V	—
			460V	2.5
	DC	125V	5	
NK (注2)	AC	125V	5	
		250V	2.5	
		DC	125V	2.5

注(2) NK規格が必要な場合はご指定ください。(別仕様・別売)


### 動作特性曲線






適合電線サイズ

BH-K100  
φ2~38mm<sup>2</sup>



導帯最大板厚14



導帯加工図  
(BH-K100)