


EA940ML-7 定格電流 60A
 EA940ML-8 75A
 EA940ML-9 100A
 (遮断器 (分電盤・制御盤用))


(共通仕様)

		極数	2	
定格絶縁電圧 V		AC	500	
		DC	125	
定格遮断容量 kA	JIS C8370	AC	110V	—
			110/220V	—
			220V	5
			265V	—
			460V	2.5
	DC	125V	5	
NK (注2)	AC	125V	5	
		250V	2.5	
		DC	125V	2.5


注(2) NK規格が必要な場合はご指定ください。(別仕様・別)

動作特性曲線






適合電線サイズ
 $\phi 2 \sim 38\text{mm}^2$



導槽最大板厚14

$\phi 8.5$



導槽加工図