

0927 KSS 熱収縮性チューブ (K32)

●	材料:ポリオレフィン。
●	標準色:ブラック、リクエストに応じて他の色が利用可能です。
●	収縮温度:90°C
●	収縮率: 2:1;放射状縮小: 最小 50%;縦方向縮小率: 5±5% (FZ の場合は最大.15%)
●	連続動作温度:-55~125°C(FZ の場合は55~105°C)
●	K32 は UL /CSA 認識され、FZ は UL 認識され、両方とも可燃性 VW-1、定格電圧 600V
●	アプリケーション:ケーブルとコネクタの絶縁と保護。

	項目番号	供給されるとおり		収縮後		パッキング	
		I.D. (分)	壁	I.D. (最大)	壁		
	EA944BG-1	K32-1	1.4±0.2	0.20	0.50	0.33	200 M /ロール
	EA944BG-1.5	K32-1.5	2.0±0.2	0.20	0.75	0.36	
	EA944BG-2	K32-2	2.5±0.2	0.20	1.00	0.44	
	EA944BG-2.5	K32-2.5	3.0±0.2	0.25	1.25	0.44	
	EA944BG-3	K32-3	3.5±0.3	0.25	1.50	0.44	
	EA944BG-3.5	K32-3.5	4.0±0.3	0.25	1.75	0.44	
	EA944BG-4	K32-4	4.5±0.3	0.25	2.00	0.44	100 M /ロール
	EA944BG-5	K32-5	5.4±0.3	0.25	2.50	0.56	
	EA944BG-6	K32-6	6.4±0.4	0.25	3.00	0.56	50 M /ロール
	EA944BG-7	K32-7	7.4±0.4	0.25	3.50	0.56	
	EA944BG-8	K32-8	8.4±0.4	0.25	4.00	0.56	
	EA944BG-9	K32-9	9.4±0.4	0.25	4.50	0.56	
	EA944BG-10	K32-10	10.4±0.4	0.25	5.00	0.56	
		K32-11	11.4±0.4	0.25	5.50	0.56	
	EA944BG-12	K32-12	12.4±0.4	0.25	6.00	0.56	
		K32-13	13.5±0.4	0.30	6.50	0.69	
	EA944BG-14	K32-14	14.5±0.4	0.30	7.00	0.69	
		K32-15	15.5±0.5	0.30	7.50	0.69	
	EA944BG-16	K32-16	16.8±0.5	0.30	8.00	0.69	
	EA944BG-18	K32-18	18.7±0.5	0.35	9.00	0.77	
	EA944BG-20	K32-20	21.2±0.6	0.35	10.00	0.77	
	EA944BG-22	K32-22	23.2±0.6	0.40	11.00	0.77	
	EA944BG-25	K32-25	26.1±0.8	0.40	12.50	0.87	
		K32-28	29.0±1.0	0.50	14.00	0.87	
		K32-30	32.0±1.0	0.50	15.00	0.87	
105°C UL							
	FZ-35		37.0±1.0	0.50	17.50	0.87	50 M /ロール
	FZ-40		43.0±1.5	0.50	20.50	0.97	
	FZ-50		53.0±2.0	0.50	25.00	0.97	
	FZ-60		60.0 分。	0.55	30.00	1.07	
	FZ-80		80.0 分。	0.60	40.00	1.17	
	FZ-100		100.0 分。	0.60	50.00	1.17	30 M /ロール