




GNTRS




- 六角穴による裏側からの取り付け方式。
- ねじ部はスチール製とステンレス製を標準化。
- 材質・仕上げ

 RoHS指令適合

	GNTR ねじ部：スチール製	GNTRS ねじ部：ステンレス製
グリップ部	ナイロン6(黒)	ナイロン6(黒)
ねじ部	SS400 三価クロメート処理	SUS303

単位：mm

品番  1 ねじ部：ステンレス製	EA品番	D	M	Lm	d	d <sub>1</sub>	H	h	B	質量(g)
<b>GNTRS-18-M5</b>	EA948AR-5A	18	M5	10	12	6.5	51	50	2.5	23
<b>GNTRS-19-M6</b>	EA948AR-6A	19	M6	13	13	8	66	65	3	40
<b>GNTRS-24-M8</b>	EA948AR-8A	24	M8	16	17	10.3	81	80	4	84
<b>GNTRS-28-M10</b>	EA948AR-10A	28	M10	18	20	13	96	95	5	141