





KF-BK**KGC-BK****KF****KGC**

- 商品記号によりおねじ・めねじが選択できます。❶

KF ——— おねじ**KGC** ——— めねじ

- 2色カラーバリエーション。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号 ❸	ノブの色
BK	黒

- 材質・仕上げ

RoHS指令適合

	KF	KGC
ノブ	ナイロン6(各色)	ナイロン6(各色)
ねじ部	SS400 三価クロメート処理	黄銅

KF おねじ

品番	EA品番	D ❷	M(並目)	Lm	H	s	d	質量(g)
KF-25-BK	EA948AY-1	25	M5	25	15	6	11	11
KF-33-BK	EA948AY-2	33	M6	30	16.5	7	12	17
KF-40-BK	EA948AY-3	40	M8	40	19	7.5	18	37
KF-45-BK	EA948AY-4	45	M10	40	22	9	22	60
KF-50-BK	EA948AY-5	50	M12	40	22	9	23	80

単位: mm

KGC めねじ

品番	EA品番	D ❷	M(並目)	Lf	H	s	d	質量(g)
KGC-25-BK	EA948AY-11	25	M5	9	15	6	11	10
KGC-33-BK	EA948AY-12	33	M6	9	16.5	7	12	12
KGC-40-BK	EA948AY-13	40	M8	12	19	7.5	18	18
KGC-45-BK	EA948AY-14	45	M10	12	22	9	22	25

単位: mm