



- チェーンの張り調整などの用途に。
- 両側のローラチェーンボルトのねじ嵌合長さを同一にして使用してください。
- ローラチェーンとの連結にはローラチェーン用継手リンクまたはオフセットリンクが必要です。

● 材質・仕上げ

RoHS指令適合

STR スチール製	
ジョイントナット	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
ローラチェーンボルト	S45C(硬度35 - 45HRC) 四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット	SS400 四三酸化鉄皮膜(黒)

単位: mm

品番 スチール製	EA品番	適用ローラチェーン 呼び番号	min.L	min.P	A	sw	d	H ₁	F	質量(g)
STR-35	EA948ED-1	35	85	76	10	10	3.7	3.6	4.5	44
STR-40	EA948ED-2	40	110	98	13	13	4.1	5	6	105
STR-50	EA948ED-3	50	135	120	16	17	5.2	6	7.5	215
STR-60	EA948ED-4	60	161	143	20	19	6.1	7	9	330
STR-80	EA948ED-5	80	201	177	21	24	8.1	10	12	680
STR-100	EA948ED-6	100	239	209	20	30	9.7	12	15	1270

● 使用例

