


図面／規格  
【 (+) Aトラス】



呼び径 2 : EA949AL-301 ~ 305

の寸法が4mmはEA949AL-301・5mmはEA949AL-302・6mmはEA949AL-303

呼び径 3 : EA949AL-306 ~ 315

呼び径 5 : EA949AL-331 ~ 343

呼び径 4 : EA949AL-316 ~ 330

呼び径 6 : EA949AL-345 ~ 356

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
dk	基準寸法	4.5	5.2	5.7	5.9	6.9	8.1	9.4	10.6	11.8	14.0	17.8	
	許容差	0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7	0 -0.8	
k	基準寸法	1.20	1.40	1.50	1.60	1.90	2.20	2.50	2.80	3.10	3.70	4.80	
	許容差	±0.1				±0.15				±0.2			
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.5	2.6	2.9	4.0	4.3	4.7	5.0	6.3	7.8
	Q	最大	1.01	1.21	1.32	1.42	1.72	1.83	2.13	2.53	2.83	2.86	4.36
		最小	0.65	0.85	0.95	1.05	1.34	1.30	1.60	1.99	2.29	2.31	3.78
	十字穴の番号		1				2				3		
d	最大	2.1	2.4	2.6	2.7	3.1	3.65	4.15	4.65	5.2	6.2	8.2	
	最小	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
ねじの山数25.4mmに付き		32	32	28	28	24	18	16	14	12	10	9	