


図面／規格
【（＋） Aナベ】



EA949AR- シリーズ

308
～325

408
～440

516
～550

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
dk	基準寸法	3.5	4.0	4.5	4.5	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5	14.0	
	許容差	0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7	0 -0.8	
k	基準寸法	1.3	1.5	1.7	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9	5.2	
	許容差	±0.1				±0.15					±0.2		
十字穴	m	参考	2.2	2.4	2.6	2.6	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	6.3	7.8
	Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86	4.36
		最小	0.60	0.80	1.00	1.00	0.86	1.15	1.45	1.84	2.14	2.26	3.73
	十字穴の番号		1				2					3	
d	最大	2.1	2.4	2.6	2.7	3.1	3.65	4.15	4.65	5.2	6.2	8.2	
	最小	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
ねじの山数25.4mmに付き		32	32	28	28	24	18	16	14	12	10	9	