


図面／規格
【（＋） A皿】



EA949AS

-308
S
-325 -408
S
-440 -516
S
-550

呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
dk	基準寸法	4.0	4.6	5.0	5.2	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0	16.0	
	許容差	0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7	0 -0.8	
k	基準寸法	1.20	1.35	1.45	1.50	1.75	2.00	2.30	2.55	2.80	3.40	4.40	
	許容差	0 -0.2				0 -0.3					0 -0.4		
十字穴	m	最大	2.2	2.4	2.6	2.6	3.6	4.1	4.5	4.9	5.1	6.7	8.4
	Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.93	2.33	2.73	2.93	3.26	4.96
		最小	0.65	0.85	1.05	1.05	0.91	1.40	1.79	2.19	2.38	2.70	4.36
	十字穴の番号		1				2					3※1	
d	最大	2.1	2.4	2.6	2.7	3.1	3.65	4.15	4.65	5.2	6.2	8.2	
	最小	2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
ねじの山数25.4mmに付き		32	32	28	28	24	18	16	14	12	10	9	

※1 ステンレス8ミリの十字穴番号は、#4になります。