

E A 9 4 9 D E 六角穴付ボルトセット

材 質：鉄

セット内容：

サイズ	M 3 × 10mm	M 3 × 12mm	M 4 × 12mm	M 4 × 15mm	M 5 × 15mm	M 5 × 20mm
入り数	1 0 0 本	1 0 0 本	5 0 本	5 0 本	3 0 本	3 0 本
サイズ	M 6 × 2 0 mm	M 6 × 25mm	M 8 × 25mm	M 8 × 30mm	10 × 25mm	M10 × 30mm
入り数	3 0 本	2 0 本	1 5 本	1 0 本	1 0 本	6 本

サイズ：

ネジの 呼び径	ピッチ	全長	d k			k		s		t
			基準	最大	最小	基準	最小	基準	最小	最小
M 3	0.5	10	5.5	5.68	5.32	3	2.86	2.5	2.52	1.3
M 3	0.5	12	5.5	5.68	5.32	3	2.86	2.5	2.52	1.3
M 4	0.7	12	7	7.22	6.78	4	3.82	3	3.02	2
M 4	0.7	15	7	7.22	6.78	4	3.82	3	3.02	2
M 5	0.8	15	8.5	8.72	8.28	5	4.82	4	4.02	2.5
M 5	0.8	20	8.5	8.72	8.28	5	4.82	4	4.02	2.5
M 6	1	20	10	10.22	9.78	6	5.7	5	5.02	3
M 6	1	25	10	10.22	9.78	6	5.7	5	5.02	3
M 8	1.25	25	13	13.27	12.73	8	7.64	6	6.02	4
M 8	1.25	30	13	13.27	12.73	8	7.64	6	6.02	4
M 1 0	1.5	25	16	16.27	15.73	10	9.64	8	8.025	5
M 1 0	1.5	30	16	16.27	15.73	10	9.64	8	8.025	5

