

EA949GG - 4 ~ 12 ユニクロ六角ナット

材 質：鉄・ユニクロメッキ

サイズ：

	呼び径	ピッチ (並目)	m		S		e	dk/dw	入り数
			基準	許容差	基準	許容差			
EA949GG-4	M 4	0.7	3.2	0 -0.3	7	0 -0.2	8.1	6.8	100個
EA949GG-5	M 5	0.8	4		8		9.2	7.8	80
EA949GG-6	M 6	1	5		10		11.5	9.8	65
EA949GG-8	M 8	1.25	6.5	0 -0.36	13	0	15	12.5	40
EA949GG-10	M10	1.5	8		17	-0.25	19.6	16.5	25
EA949GG-12	M12	1.75	10		19	0 -0.35	21.9	18	15

