


図面／規格
【六角ボルト（全）】



ねじの 呼び(d)	ピッチ	s	k
		基準寸法	基準寸法
※M3	0.5	5.5	2
※M4	0.7	7	2.8
※M5	0.8	8	3.5
M6	1.0	10	4
M7	1.0	12	5.5
M8	1.25	13	5.5
M10	1.5	17	7
M12	1.75	19	8
M14	2.0	22	9
M16	2.0	24	10
M18	2.5	27	12
M20	2.5	30	13
M22	2.5	32	14
M24	3.0	36	15
M27	3.0	41	17
M30	3.5	46	19
M33	3.5	50	21
M36	4.0	55	23
M39	4.0	60	25
M42	4.5	65	26
M45	4.5	70	28
M48	5.0	75	30
M52	5.0	80	33
M56	5.5	85	35
M60	5.5	90	38
M64	6.0	95	40

※印がついている商品はあらかじめ先になります。