


図面／規格
【 (+) UNC (FLAT) 】



ねじの呼び	ねじ外径 参考	ピッチ	A(頭径)		H (頭高) 参考	十字穴 番号	
			最大	最小			
#1-64山	1.8	0.3969	3.708	3.124	1.1	0	
#2-56山	2.1	0.4536	4.368	3.733	1.3	1	
#3-48山	2.5	0.6350	5.054	4.343	1.5	1	
EA949NB-6A ~ 10A	#4-40山	2.8	0.6350	5.715	4.953	1.7	1
#5-40山	3.1	0.6350	6.400	5.588	1.9	2	
EA949NB-11A ~ 15A	#6-32山	3.5	0.7938	7.086	6.197	2.1	2
EA949NB-16A ~ 20A	#8-32山	4.1	0.7938	8.432	7.416	2.5	2
EA949NB-21A ~ 25A	#10-24山	4.8	1.0583	9.779	8.636	2.9	2
#12-24山	5.4	1.0583	11.125	9.880	3.3	3	
EA949NB-26A ~ 29A	1/4-20山	6.3	1.27	12.877	11.48	3.9	3
5/16-18山	7.9	1.4111	16.129	14.427	4.8	4	
3/8-16山	9.5	1.5875	19.354	17.399	5.8	4	