


図面／規格
【（＋）UNC（FLAT）】



ねじの 呼び	ねじ 外径 参考	ピッチ	A(頭径)		H (頭高) 参考	十字穴
			最大	最小		番号
#1—64山	1.8	0.3969	3.708	3.124	1.1	0
#2—56山	2.1	0.4536	4.368	3.733	1.3	1
#3—48山	2.5	0.6350	5.054	4.343	1.5	1
#4—40山	2.8	0.6350	5.715	4.953	1.7	1
#5—40山	3.1	0.6350	6.400	5.588	1.9	2
#6—32山	3.5	0.7938	7.086	6.197	2.1	2
#8—32山	4.1	0.7938	8.432	7.416	2.5	2
#10—24山	4.8	1.0583	9.779	8.636	2.9	2
#12—24山	5.4	1.0583	11.125	9.880	3.3	3
1/4—20山	6.3	1.27	12.877	11.48	3.9	3
5/16—18山	7.9	1.4111	16.129	14.427	4.8	4
3/8—16山	9.5	1.5875	19.354	17.399	5.8	4