


図面／規格
【（＋）UNC（PAN）】



ねじの 呼び	ねじ 外径 参考	ピッチ	A(頭径)		H(頭高)		十字穴 番号
			最大	最小	最大	最小	
#1—64山	1.8	0.3969	3.606	3.302	1.346	1.117	0
#2—56山	2.1	0.4536	4.241	3.937	1.574	1.346	1
#3—48山	2.5	0.5291	4.902	4.272	1.803	1.574	1
#4—40山	2.8	0.6350	5.562	5.207	2.032	1.778	1
#5—40山	3.1	0.6350	6.223	5.867	2.260	2.006	2
#6—32山	3.5	0.7938	6.858	6.502	2.463	2.209	2
#8—32山	4.1	0.7938	8.178	7.772	2.921	2.667	2
#10—24山	4.8	1.0583	9.474	9.067	3.378	3.098	2
#12—24山	5.4	1.0583	10.795	10.337	3.835	3.530	3
1/4—20山	6.3	1.27	12.496	12.014	4.445	4.114	3
5/16—18山	7.9	1.4111	15.621	15.087	5.537	5.156	4
3/8—16山	9.5	1.5875	18.796	18.186	6.629	6.197	4