



単位 mm

グリースニップル

使用方法 グリースガンのノズルをグリースニップル先端に押しあてて注油します。
注油圧力は10MPa以下を推奨します。

規格頭 (Gネジ及びメートルネジ)

C型



規格	EA品番	ネジD	寸法		
			H	S	B×C
GNC6M10K	EA991CZ-96	M6×1.0	17.5	5	8
GNC8M12K	EA991CZ-98	M8×1.25	17.5	5.5	10
GNC10M10K	EA991CZ-100	M10×1.0	21.5	8	10
GNC2-28K	EA991CZ-92F	U1/4×28山	17.5	5	8
GNC1K	EA991CZ-91	G1/8	17	5.5	10

■材質 黄銅棒C3604・硬鋼線SW-C・鋼球SWCH10R ■表面処理 ニッケルメッキ