


単位 mm

グリースニップル

使用方法 グリースガンのノズルをグリースニップル先端に押しあてて注油します。
注油圧力は10MPa以下を推奨します。

規格頭（Gネジ及びメートルネジ）

A型



規格	EA品番	ネジD	寸法		
			H	S	B×C
GNA1K	EA991CZ-1	G1/8	15.5	6	10
GNA6M10K	EA991CZ-6	M6×1.0	13.5	5	7
GNA8M12K	EA991CZ-8	M8×1.25	15.5	5.5	10
GNA10M10K	EA991CZ-10A	M10×1.0	20	9	10
GNA3K	EA991CZ-13G	G3/8	24.5	10.5	17
GNA2-28K	EA991CZ-42F	U1/4×28山	13.5	5	7