

グリースニップル


使用方法 グリースガンのノズルをグリースニップル先端に押しあてて注油します。
注油圧力は10MPa以下を推奨します。(丸頭タイプにつきましてはチャック
式ノズルのグリースガンは使用できません。)

G(PF)ネジ及びメートルネジ

B型



M6×0.75・1.0
1/4×28山 寸法図



規 格	ネジD	箱入 個数	寸 法		
			H	S	B×C
GNB6M75K	M6×0.75	100	16.5	5	8
GNB6M10K	M6×1.0	100	16.5	5	8
GNB8M10K	M8×1.0	100	16	5.5	10
GNB8M12K	M8×1.25	100	16	5.5	10
GNB10M10K	M10×1.0	100	21.5	8	10
GNB2-28K	U1/4×28山	100	16.5	5	8
GNB1K	G1/8	100	15.5	5.5	10
GNB2K	G1/4	100	20.5	8	14