


グリースニップル

使用方法 グリースガンのノズルをグリースニップル先端に押しあてて注油します。
注油圧力は10MPa以下を推奨します。(丸頭タイプにつきましてはチャック
式ノズルのグリースガンは使用できません。)

G(PF)ネジ及びメートルネジ

C型



規 格	ネジD	箱入 個数	寸 法		
			H	S	B×C
GNC6M75K	M6 × 0.75	100	17.5	5	8
GNC6M10K	M6 × 1.0	100	17.5	5	8
GNC8M12K	M8 × 1.25	100	17.5	5.5	10
GNC10M10K	M10 × 1.0	100	21.5	8	10
GNC2-28K	U1/4 × 28山	100	17.5	5	8
GNC1K	G1/8	100	17	5.5	10
GNC2K	G1/4	100	21.5	8	14