


グリースニップル

使用方法 グリースガンのノズルをグリースニップル先端に押しあてて注油します。
注油圧力は10MPa以下を推奨します。(丸頭タイプにつきましてはチャック
式ノズルのグリースガンは使用できません。)

G(PF)ネジ及びメートルネジ

A型



規 格	ネジD	箱入 個数	寸 法		
			H	S	B×C
GNA5M08K	M5×0.8	100	13.5	4.5	7
GNA6M75K	M6×0.75	100	13.5	5	7
GNA6M10K	M6×1.0	100	13.5	5	7
GNA6M10K-H8	M6×1.0	100	14.8	5.4	8
GNA8M10K	M8×1.0	100	15.5	5.5	10
GNA8M12K	M8×1.25	100	15.5	5.5	10
GNA10M10K	M10×1.0	100	20	9	10
GNA10M15K	M10×1.5	100	20	9	10
GNA12M15K	M12×1.5	100	21	9	14
GNA2-28K	U1/4×28山	100	13.5	5	7
GNA1K	G1/8	100	15.5	6	10
GNA2K	G1/4	100	21	9	14
GNA3K	G3/8	50	24.5	10.5	17