


呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+1
φ750～φ1000	-2.0～-2.2	0～+1

平成22年度版/公共建築工事標準仕様書に準じています。



$$L = D3 + 100$$

$$L1 = 0.5 \times D3 + 50$$

$$L2 = 0.5 \times D3 + 50$$

$$L3 = 0.5 \times D1 + 50$$

単位：mm

呼び径	板厚	b1	b3	L	L3	a	c
D1	D3	t	b2				
75	75	0.6	8	8	175	90	60
100	75	0.6	8	8	175	100	60
	100	0.6	8	8	200	100	60
125	75	0.6	8	8	175	115	60
	100	0.6	8	8	200	115	60
150	75	0.6	10	8	175	125	60
	100	0.6	10	8	200	125	60
175	75	0.6	10	8	175	140	60
	100	0.6	10	8	200	140	60
	125	0.6	10	10	250	140	60
	150	0.6	10	10	250	140	60
200	100	0.6	10	8	200	150	60
	125	0.6	10	8	225	150	60
	150	0.6	10	10	250	150	60
	175	0.6	10	10	275	150	60

呼び径	板厚	b1	b3	L	L3	a	c
D1	D3	t	b2				
225	100	0.6	10	8	200	165	60
	125	0.6	10	8	225	165	60
	150	0.6	10	10	250	165	60
	175	0.6	10	10	275	165	60
	200	0.6	10	10	300	165	60
	225	0.6	10	10	325	165	60
250	100	0.6	10	8	200	175	60
	125	0.6	10	8	225	175	60
	150	0.6	10	10	250	175	60
	175	0.6	10	10	275	175	60
	200	0.6	10	10	300	175	60
	225	0.6	10	10	325	175	60
275	100	0.6	10	8	200	190	60
	125	0.6	10	8	225	190	60
	150	0.6	10	10	250	190	60
	175	0.6	10	10	275	190	60
	200	0.6	10	10	300	190	60
	225	0.6	10	10	325	190	60
250	0.6	10	10	350	190	60	

呼び径	板厚	b1	b3	L	L3	a	c
D1	D3	t	b2				
275	275	0.6	10	10	375	190	60
300	100	0.6	10	8	200	200	60
	125	0.6	10	8	225	200	60
	150	0.6	10	10	250	200	60
	175	0.6	10	10	275	200	60
	200	0.6	10	10	300	200	60
	225	0.6	10	10	325	200	60
250	0.6	10	10	350	200	60	
275	0.6	10	10	375	200	60	
300	0.6	10	10	400	200	60	

※材質：亜鉛鋼板

名称	T管				
型式	T (φ75～φ300)				
承認	検図	製図	尺度	図番	08-211007
	橋本	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2008.11.28
記号	年月日	備考	株式会社 深川製作所		

△	.	.	
△	.	.	
△	2011.4.1	仕様書年度変更	