

# ESCO 便利カタログ®

現場で役立つアイテムをESCO便利カタログより厳選!

## フォークリフト メンテナンス 用品特集

ORIGINAL  
CATALOG  
2025



### index

整備用工具セット …… P.01~02  
エスコ製品化商品 …… P.03~04  
エアーツール …… P.05~06  
ジャッキ・タイヤ周り用品 …… P.07  
ブレーキ用工具 …… P.08  
グリースガン …… P.09  
グリース関連用品 …… P.10

オイル関連用品 …… P.12  
清掃・洗浄用品 …… P.13  
ウエス・軍手 …… P.14  
安全用品 …… P.15~16  
安全灯 …… P.17  
作業灯・ライト …… P.18  
脚立 …… P.19

マスク …… P.19  
熱中症対策商品 …… P.20  
スリング …… P.21  
リプラギ …… P.22  
電装関連用品 …… P.23  
売筋 PiCK UP …… P.24~25  
エスコイチオシ商品 …… P.26



“限定”コラボレーション商品

## フォークリフト整備用 工具セット

フォークリフトの整備に必要なツールを高品質な  
**KTC製品**で全て揃えたオリジナル工具セット



1/2  
12.7sq

56  
pcs

**KTC** × **ESCO**  
コラボレーション商品

全商品KTC製品の特別セットをご用意しました



### 【56点】 フォークリフト整備用工具セット

品番 **EA49**

価格 **153,000円** (税抜)

- ケースサイズ…520(W)×215(D)×300(H)mm
- ケース材質…スチール製 ● 型抜きトレー材質…EVA製
- 総重量…19.9kg

型抜きトレー付



<工具セット内容>			
⊕貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	⊖貫通ドライバー	5.5×75・6.3×100・8.0×150mm
⊕スタビードライバー	#2×25mm	⊖スタビードライバー	6×25mm
(1/2")ソケット(6角)	8・10・12・13・14mm	(1/2")ソケット(12角)	17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
(1/2")ラチェットハンドル	250mm	(1/2")スピナーハンドル	400mm
(1/2")エクステンションバー	150mm		
スパナ	5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm		
めがねレンチ	10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm		
モンキーレンチ	164.5・316mm	ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
コンビネーションプライヤー	200mm	ウォーターポンププライヤー	257mm
カーブロックングプライヤー	180mm	ロングノーズロックングプライヤー	165mm
ラジオペンチ	160mm	ニッパー	159mm
コンピンハンマー	730g	平タガネ	19×190mm
		スクレーパー	150mm

3/8  
9.5sq

66  
pcs

**KTC** × **ESCO**  
コラボレーション商品



### 【66点】 フォークリフト整備用工具セット

品番 **EA49-1B**

価格 **160,000円** (税抜)

- ケースサイズ…520(W)×215(D)×300(H)mm
- ケース材質…スチール製 ● 型抜きトレー材質…EVA製
- 総重量…19.9kg

型抜きトレー付



<工具セット内容>			
⊕貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	⊖貫通ドライバー	5.5×75・6.3×100・8.0×150mm
⊕スタビードライバー	#2×25mm	⊖スタビードライバー	6×25mm
(3/8")ソケット(6角)	5.5・7・8・10・12・13mm	(3/8")ソケット(12角)	14・17・19・21・22・24mm
(3/8")ラチェットハンドル	180mm	(3/8")スピナーハンドル	300mm
(3/8")エクステンションバー	100・150mm	(3/8")ユニバーサルジョイント	45mm
スパナ	5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm		
めがねレンチ	5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm		
モンキーレンチ	150・300mm	六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
板ラチェットドライバーセット	⊕:#2×22・#2×30・#3×25mm ⊖:#4・5・6mm		
コンビネーションプライヤー	200mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
ラジオペンチ	160mm	ニッパー	159mm
平行ピンペンチ	3・4・5・6・8mm	平タガネ	19×190mm
ボールピンハンマー	720g	スクレーパー	150mm

1/2 12.7sq  
3/8 9.5sq  
83 pcs

ESCO オリジナル  
エスコオリジナルの工具セットをご用意しました



## 【83点】フォークリフト整備用工具セット

品番 EA612SF-6

価格 99,600円 (税抜)

- ケースサイズ…470(W)×200(D)×230(H)mm
- ケース材質…スチール製
- 総重量…19.9kg



＜セット内容＞			
(1/2")インパクト用ディープソケット	17・21・23・27・32mm	オイルフィルターレンチ	26～130mm用
⊕スタビードライバー	#2×35mm	⊖スタビードライバー	6.0×35mm
⊕貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	⊖貫通ドライバー	5.5×75・6.0×100mm
⊖割柄ドライバー	9.5×150mm	フレアナットレンチ	10×12mm
めがねレンチ(ショートサイズ)	10×12mm	モンキーレンチ	300mm
コンビネーションプライヤー	200mm	強力型ニッパー	175mm
ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	スクレーパー	180mm
スパナ	8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mm	ボールピンハンマー	450g
めがねレンチ	8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mm		
(3/8")ラチェットハンドル	200mm	(3/8")ソケット	7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm
(3/8")エクステンションバー	75・150mm	(3/8")ユニバーサルジョイント	56mm
(1/2")ラチェットハンドル	250mm	(1/2")スピナーハンドル	375mm
(1/2")ソケット(6角)	10・12・13・14mm	(1/2")ソケット(12角)	17・19・21・22・24・27・30・32mm
(1/2")スパークプラグソケット	16・21mm	(1/2")エクステンションバー	75・125mm
ブレーキシュー調整ツール	110mm	キャンパス工具袋	400×120mm
		工具袋	350×130mm

1/2 12.7sq  
62 pcs  
ESCO オリジナル



## 【62点】フォークリフト整備用工具セット

品番 EA612SF-2B

価格 99,400円 (税抜)

- ケースサイズ…508(W)×232(D)×300(H)mm
- ケース材質…スチール製
- 型抜きトレイ材質…EVA製
- 総重量…18.9kg

型抜きトレイ付



＜セット内容＞			
(1/2")ソケット(6角)	8・10・12・13・14mm	(1/2")ソケット(12角)	17・19・21・22・24・27・30・32mm
(1/2")エクステンションバー	100・150mm	(1/2")ユニバーサルジョイント	67mm
(1/2"×3/8")ソケットアダプター	35mm	スパナ	5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm
めがねレンチ	10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm		
モンキーレンチ	150・300mm	コンビネーションプライヤー	200mm
⊕貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	⊖貫通ドライバー	5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
⊕スタビードライバー	#2×35mm	⊖スタビードライバー	6.0×35mm
(1/2")ラチェットハンドル	250mm	(1/2")スピナーハンドル	400mm
平行ピンポンチ	3・4・5・6・8・10mm	スクレーパー	161mm
平タガネ	19×180mm	ボールピンハンマー	730g
ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	ウォーターポンププライヤー	250mm
		ニッパー	150mm
		ラジオペンチ	160mm

3/8 9.5sq  
60 pcs  
ESCO オリジナル



## 【60点】フォークリフト整備用工具セット

品番 EA612SF-1B

価格 90,100円 (税抜)

- ケースサイズ…508(W)×232(D)×300(H)mm
- ケース材質…スチール製
- 型抜きトレイ材質…EVA製
- 総重量…17.1kg

型抜きトレイ付



＜セット内容＞			
(3/8")ソケット(6角)	5.5・7・8・10・12・13mm	(3/8")ソケット(12角)	14・17・19・21・22・24mm
(3/8")エクステンションバー	100・150mm	(3/8")ユニバーサルジョイント	45mm
スパナ	5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm		
めがねレンチ	5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm		
(3/8")ラチェットハンドル	180mm	(3/8")スピナーハンドル	300mm
モンキーレンチ	150・300mm	コンビネーションプライヤー	200mm
⊕貫通ドライバー	#1×75・#2×100・#3×150mm	⊖貫通ドライバー	5.5×75・6.0×100・8.0×150mm
⊕スタビードライバー	#2×35mm	⊖スタビードライバー	6.0×35mm
平行ピンポンチ	3・4・5・6・8・10mm	スクレーパー	161mm
ウォーターポンププライヤー	250mm	平タガネ	19×180mm
ボールポイント六角棒レンチ	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	ボールピンハンマー	730g
		ニッパー	150mm
		ラジオペンチ	160mm

### 「型抜きトレイ付」スチールケース



「整理整頓」「紛失防止対策」  
ツールの管理・保管に！



キャビネットの引出しは  
開閉がスムーズな  
ベアリングレール仕様



型抜きは下地が目立つ色で、  
紛失防止対策になります

＜下地カラー＞

※ KTC × ESCO …赤色

※ ESCO …黄色

「あったらいいな」を  
作りました!



# 現場の声を元にエスコで製品化!

エスコではこれまで培った経験・ノウハウを活かし  
お客様のご意見・ご要望に合わせた製品の製作・カスタマイズ等を行っています



## case study 01 ドラムブレーキ脱着用治具

こんな事、  
困っています!



現場の声

一般自動車だとサイズが合わない



先端の形状が特殊なため自作しても手間がかかる...



既製品を溶接し、自作工具を作成している...

ご要望にお応えし、エスコで試作品を作成



## case study 02 フォークリフトカバー

こんな製品が  
あったらいいのに!



現場の声

業者に依頼するとロット作成となるためコストが高い

使い捨てでなく繰り返し使用したい

ユーザーへの納入時にはカバーをして納入したい

保管時に雨に濡れるとサビてしまう...

オリジナルで製品化できない?



2025年夏



- ・ドラムブレーキ脱着用治具
- ・フォークリフトカバー

製品化&販売予定

ESCO  
オリジナル  
オススメ商品

## 1/2" フロントハブナットレンチ

品番 **EA613AD-10**

価格 **11,800円** (税抜)

- 差込角...1/2" (12.7mm)
- 材質...プレート:S45C、ピン:SCM435
- サイズ...96 (W)×25 (D)×48.5 (H)mm
- 対辺...17mm
- ピン径...φ6.5mm ● ピン幅...70mm



ピン幅 **70mm** で固定



**ピン幅を70mmで固定することでより力をかけやすい構造に！**

- ・ピン幅は固定なので、回す力を逃すことなく伝えることができます。
- ・トルクレンチで締めつけることでトルク管理も行えます。

POINT

ESCO  
オリジナル  
オススメ商品

## フォークリフト用爪カバー (2本セット)

品番 **EA983FL-10A**

価格 **10,900円** (税抜)

- サイズ(平置き時)...外寸: 1100(W)×250(D)×20(H)mm
- 材質...ポリエステル(エアーマッシュ)、PVC 発泡生地、旭化成フュージョン® (10mm厚)
- マジックテープ式




マジックテープ式で調整可能・簡単装着！

表面



裏面



**メンテ時の「安全」を見える化！視認性、緩衝機能の優れた素材を使用！**

- ・クッション性、緩衝機能に優れた **旭化成 三次元立体編物「フュージョン®」**を使用。
- ・サイドにはφ15mmウレタン丸棒入りで、視認性の高いカラーを採用しています。

POINT



ESCO  
オリジナル  
オススメ商品

## 80mmベアリングナット用レンチ

品番 **EA613NY-80**

価格 **33,000円** (税抜)

- 差込角...3/4" ● ナットサイズ...M80(4つ溝)
- 破断強度...2200Nm

表面



裏面



ナットの4つ溝にレンチの4つ爪がはまる構造



**フックレンチが使用できない場所でのベアリングナットの締め付けに最適！**

- ・肉爪かつ、高強度なので爪が欠ける心配なし！安全性、作業性◎
- ・トルクレンチが使用でき、ナットの締め付けトルクの管理も可能！
- ・耐腐食、防錆効果がある黒染め加工で高耐久！

POINT



専用治具 特殊工具 など  
ご依頼を元に製作可能！

エスコ営業担当へ / お問合せください /

【西日本営業所】  
**06-6532-6226**





## エンジン付エアークンプレッサー(一段圧縮)



- ガソリンエンジン(4サイクル)
- 原動機定格出力…3.4kW(4.7PS)
- 使用最高圧力…0.95MPa
- 吐出し空気量(0.95MPa時)…250ℓ/min
- 騒音値…82.7dB
- セル式バッテリー付
- 空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
- 空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式

品番	タンク容量	サイズ(W×D×H)mm	重量	税抜価格
EA116FF-5A	99ℓ	1205×515×860	137kg	593,300円

## 高圧エアークンプレッサー(セキュリティ機能付)



- 原動機定格出力…1.5kW・AC100V(50/60Hz)
- 使用最高圧力…一般圧:約0.8MPa 高圧:約2.5MPa

品番	タンク容量	重量	税抜価格
EA116HD-2F	12ℓ	15.8kg	222,600円

- 吐出し空気量…95ℓ/min(0.7MPa時) 80ℓ/min(2.3MPa時)
- 騒音値…59dB(静音モード:55dB)
- 空気取出し口…一般圧:カプラ2個 高圧:高圧カプラ2個
- サイズ…328(W)×615(D)×337(H)mm
- DCブラシレスモーター搭載
- セキュリティ機能付…運転回数を制限することができ、盗難抑止に役立ちます。
- 作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)

## エアークンブロワー&バキュームクリーナー



品番	名称	税抜価格
EA122VH-11	本体セット	9,280円
EA122VB-11	替集塵袋(1個)	2,010円

- 本体のスイッチでブロワーとバキュームの切替え可能
- 使用圧力…0.63~0.8MPa ●エアークン消費量…250ℓ/min
- ホース長…290~820mm(伸縮式フレキシブルホース)
- 全長(本体)…147.3mm ●吸入口…Rc(PT)1/4
- ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクラブ、集塵袋
- 使用コンプレッサー…2.2kW以上

## 自動巻エアークンホースリール



品番	内径×外径	ホース長	税抜価格
EA124BK-6.5A	6.5×10mm	10m	36,000円
EA124BK-8.5A	8.5×12mm	10m	49,500円

- 使用圧力…1.5MPa
- 一次側取付金具…プラグカブラ
- 二次側取付金具…ワンタッチカブラソケット付
- 付属品…一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具90°袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカブラ90°付

品番	内径×外径	ホース長	税抜価格
EA124BJ-6.5A	6.5×10mm	10m	44,600円
EA124BJ-8.5A	8.5×12mm	10m	54,500円


- 使用圧力…1.5MPa
- サイズ…312(W)×121(D)×388(H)mm
- 重量…6.5A:3.9kg 8.5A:4.2kg

の商品は大型商品のため、北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。また、配送は車上渡しの基本となります。※納期はエスコへお問い合わせください。

北海道・沖縄・離島 **特別運賃**

車上渡し

## 自動巻ウレタンエアークンホースリール



品番	内径×外径	ホース長	税抜価格
EA124BE-1	6.5×10mm	14m	12,000円

- 使用圧力…2.0MPa
- ホース材質…ポリウレタン
- 取付ねじ…一次側:R1/4 二次側:R1/4
- サイズ…305(W)×156(D)×288(H)mm
- ホースロック機能付きで不意な巻き戻しを防止
- 簡単に自動巻上げができるので作業性UP

## (3/8"DR)エアークンラチェットレンチ



品番	最大トルク	能力(ボルト径)	税抜価格
EA157DA-2	41N・m	10mm	13,700円

- 差込角…3/8"
- 全長…175mm
- 無負荷回転数…300rpm
- エアークン消費量…99ℓ/min
- 使用圧力…0.64MPa
- 吸入口…Rc1/4
- 重量…650g
- 正逆転付

## (10mm)エアークンドリル



品番	チャック能力	無負荷回転数	税抜価格
EA158EA-1	10mm	1,800rpm	10,500円

- 全長…230mm
- 重量…1.06kg
- エアークン消費量…85ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa
- 吸入口…Rc1/4
- 使用コンプレッサー…5HP以上

## ロングノズルエアークンガン



品番	ノズル長	エアークン量	穴径	プラグ	税抜価格
EA123AE-12B	150mm	150ℓ/min	2mm	付	3,940円
EA123AE-13	200mm	150ℓ/min	2mm	付	4,160円
EA123AE-14	300mm	150ℓ/min	2mm	付	4,340円

- 使用圧力…0.7MPa
- 本体材質…アルミダイカスト製
- ノズル取付ねじ…G1/8"
- 標準ノズル…12B:EA123AE-150 -13:EA123AE-200 -14:EA123AE-300

栗田製作所

- 使用圧力…0.6MPa
- ホース取付ねじ…Rc1/4
- 本体材質…POM製

ESCO

ESCO CO. LTD. <https://www.esco-net.com>

## 自動巻エアークンホースリール



品番	内径×外径	ホース長	税抜価格
EA124BK-16	10×14mm	15m	87,200円
EA124BK-17	10×14mm	20m	94,200円

- 使用圧力…1.5MPa
- 重量…16:10kg、17:10.5kg
- ホース引き出し用ヒモ付
- 耐スパッターホース仕様(難燃性)
- 一次側取付金具…G1/2"
- 二次側取付金具…G1/2"ソケットカブラ付
- サイズ…336(W)×181(D)×437(H)mm
- 付属品…一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具90°袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカブラ1/2付

## (3/8"DR)エアークンラチェットレンチ



品番	最大トルク	能力(ボルト径)	税抜価格
EA157KA	20N・m	10mm	19,000円

- 差込角…3/8"
- 全長…170mm
- 無負荷回転数…300rpm
- エアークン消費量…250ℓ/min
- 使用圧力…0.6~0.8MPa
- 吸入口…Rc1/4
- 重量…500g
- 正逆転付
- 使用コンプレッサー…0.75kW


## (10mm)エアークンドリル



品番	チャック能力	無負荷回転数	税抜価格
EA158KB	10mm	1,800rpm	26,900円

- 全長…186mm
- エアークン消費量…300ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4
- 正逆転付
- 重量…1.18kg
- 流量調整ダイヤル付
- 使用コンプレッサー…2.2kW

## ロングノズルエアークンガン



品番	ノズル長(mm)	エアークン量(ℓ/min)	穴径(mm)	プラグ	税抜価格
EA123KD-11A	500	470	2.8	付	1,990円
EA123KD-12A	750	457	2.8	付	2,200円

- 使用圧力…1.0MPa
- ホース取付ねじ…G1/4"
- ノズル取付ねじ…G1/8"
- 本体材質…アルミダイカスト製
- ホース上下取付可

ESCO

## 自動巻ウレタンエアークンホースリール



品番	内径×外径	ホース長	税抜価格
EA124BS-1A	6.5×10mm	14m	17,700円
EA124BS-2A	8.0×12mm	10m	16,900円

- 使用圧力…1.5MPa
- ホース材質…ポリウレタン(メッシュ入り)
- 一次側…プラグカップリング付、二次側…ソケットカップリング付
- 付属品…取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)
- サイズ…1A:155(W)×355(D)×287(H)mm 2A:154(W)×366(D)×292(H)mm

## (3/8"DR)エアークンラチェットインパクトレンチ



品番	最大トルク	能力(ボルト径)	税抜価格
EA155JK	30N・m	10mm	27,300円

- 差込角…3/8"
- 全長…174mm
- 無負荷回転数…500rpm
- エアークン消費量…250ℓ/min
- 使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc1/4
- 重量…650g
- 正逆転付
- ラチェット機構とインパクトクラッチのハイブリッドエアーツール
- 使用コンプレッサー…1.5kW


## [100mm]エアークンアングルグラインダー



品番	適合砥石(直径×穴径)	無負荷回転数	税抜価格
EA162DK	100mm×15mm	12,000rpm	39,000円

- 全長…194mm
- 重量…0.9kg
- 使用圧力…0.6MPa
- スピンドル径…M10×1.5
- エアークン消費量…350ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4
- グリッパ式スイッチ
- 使用コンプレッサー…2.2kW

## ロングノズルエアークンガン



品番	ノズル長	エアークン量	穴径	税抜価格
EA123AL-300	300	120	2	5,400円

- 使用圧力…1.0MPa
- ホース取付ねじ…G1/4"
- ノズル取付ねじ…G1/8"
- 本体材質…アルミダイカスト製

ESCO

## (3/8"DR)ミニエアークンラチェットレンチ



品番	最大トルク	能力(ボルト径)	税抜価格
EA157DG-1	60N・m	10mm	20,200円

- コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
- 差込角…3/8"
- 全長…160mm
- 無負荷回転数…550rpm
- エアークン消費量…67ℓ/min
- 使用圧力…0.62MPa
- 吸入口…1/4" NPT
- 正逆転付
- 重量…650g
- 使用コンプレッサー…2.2kW

## [100mm]エアークンアングルグラインダー



品番	適合砥石(直径×穴径)	無負荷回転数	税抜価格
EA162DA	100mm×16mm	11,000rpm	30,400円

- 全長…220mm
- 重量…1.8kg
- 使用圧力…0.58MPa
- エアークン消費量…170ℓ/min
- 吸入口…Rc1/4
- 使用コンプレッサー…2.2kW

## 樹脂製エアークンダスター



品番	ノズル長	エアークン量	穴径	プラグ	税抜価格
EA123PL-10	270	432	3.8	付	1,420円

- 使用圧力…0.6~1MPa
- 本体材質…プラスチック製



**POINT**  
**「超低床型」**  
 大幅ストロークで  
 作業性抜群!



長く届くシャシがリフト  
 下の深い部分に届くので、  
 安全かつ短時間で作業が  
 行えます

## フォークリフトジャッキ

品番 **EA993CC-4A**  
 価格 **141,900円** (税抜)

- 幅…203mm ●ハンドル長…698mm
- 全高…762mm ●重量…36kg
- 能力…4t ●揚高…57~419mm



× **ESCO** コラボレーション商品

## 【マサダ製作所製】 エア式トラックジャッキ



品番 **EA993LL-25A** [マサダ品番: ATJ-250]

価格 **162,500円** (税抜)

- 能力…25t ●揚高…210~405mm
- 重量…43kg
- 付属アダプター…15mm, 60mm

品番 **EA993LL-35A** [マサダ品番: ATJ-350]

価格 **166,800円** (税抜)

- 能力…35t ●揚高…210~380mm
- 重量…45kg
- 付属アダプター…15mm, 70mm

<共通仕様>

- 幅…210mm ●ハンドル長…1,225mm
- 使用エア圧力…0.8~1.0MPa
- サイズ…315(W)×600(D)×200(H)mm



### 【超低床型】油圧ジャッキ



品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA993BN-10	10	100~160	6.0	75,200円

●回転式のハンドルで障害物をかわしてポンプ操作が可能です。

### フォークリフト用油圧ジャッキ



品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA993BL-10F	10	120~260	7.1	65,000円

●40mmアダプター付

### 【三段式】超低床油圧ジャッキ



品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA993BN-3	3	120~270	8.2	66,000円

- 受金サイズ… $\phi$ 34mm
- ベースサイズ…154×167mm

●低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに

### 【フォークリフト用】ジャッキスタンド



品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA993DS-4	13t	241~406 (4段調節)	5.7 (1台)	44,500円

- フォークリフトを支えることのできる形状になっています
- スチール製
- サイズ…205(W)×200(D)×240(H)mm
- 能力は2台使用での能力になります。

### 【超低床型】油圧ジャッキ



**POINT**  
**アタッチメント付**  
 2種類のアタッチメントで  
 容易に大ストロークが可能

## 超ロング爪付ジャッキ

品番 **EA993KF-1B**  
 価格 **162,400円** (税抜)

- 爪荷重…3t ●頭部荷重…10t ●重量…32kg ●爪最低位置…28mm
- ストローク…130mm ●本体高さ…294mm ●爪幅…75mm
- 爪長さ…100mm ●75mm、100mmアタッチメント付
- レバー回転タイプ ●爪アタッチメント2段、アリ溝差込式

### 爪付ジャッキ(長爪)



品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993LW-1	1t	3t	7.3kg	43,700円
EA993LW-2	2t	5t	13.4kg	59,500円
EA993LW-3	3t	7t	15.3kg	61,300円
EA993LW-5	5t	10t	21.0kg	87,400円

- 爪ロングタイプ
- レバー回転タイプ (180°)

品番	爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅	爪長さ
LW-1	12mm	105mm	205mm	65mm	75mm
LW-2	19mm	113mm	243mm	65mm	80mm
LW-3	22mm	110mm	239mm	65mm	80mm
LW-5	25mm	120mm	292mm	75mm	75mm

### 爪付ロングジャッキ(リターンズプリング付)



品番	爪荷重	頭部荷重	重量	税抜価格
EA993LY-1.5	1.5t	5t	14.9kg	59,500円
EA993LY-3	3t	10t	22.5kg	64,400円

品番	爪最低位置	ストローク	本体高さ	爪幅	爪長さ
LY-1.5	22mm	113mm	245mm	65mm	80mm
LY-3	25mm	120mm	292mm	75mm	100mm

●リターンズプリングによりバルブを開放するだけで、最低位置まで下がります。

### タイヤゲージ



品番	測定 (kPa)		税抜価格
	範囲	最小目盛	
EA123CG-16	90~1100	20 (100kPaまでは50kPa)	3,690円

●用途…バイク・乗用車・トラック

### タイヤチャック&ゲージ



品番	測定 (kPa)		税抜価格
	範囲	最小目盛	
EA123CG-26A	0~1200	10	20,900円

- 用途…乗用車・トラック・バス
- 大きく見やすい3インチの大型文字盤
- 付属品…ダブルチャックホース、エアプラグ、クリップチャック

### 【エア式】ポータブルトラックジャッキ



品番	能力 (t)	揚高 (mm)	重量 (kg)	税抜価格
EA993LN-25	25	230~455	18.5	103,300円

- 使用エア圧力…0.8~1.0MPa
- ナイロン車輪付なので移動が容易です。

### ジャッキプレート



品番	能力	税抜価格
EA993DS-16	20t (φ160mmジャッキ使用時の参考値)	8,960円

- 材質…炭素鋼
- 平面にジャッキを置くことができます。
- サイズ…300×360mm ●厚み…50mm
- 有効面サイズ…260×260mm ●重量…4kg
- 持ち手ハンドル付

POINT



## 「六角軸」でしっかり固定

ポリッシャーを確実に固定し、スリップせずに動力工具の最大のパワーを発揮



## シリンダーポリッシャー

品番	ブラシ径	ブラシ長	税抜価格
EA514BW-110	φ10mm	50mm	3,150円
EA514BW-113	φ13mm	60mm	3,210円
EA514BW-116	φ16mm	60mm	3,280円
EA514BW-120	φ20mm	60mm	3,540円
EA514BW-125	φ25mm	70mm	3,800円
EA514BW-130	φ30mm	70mm	4,190円
EA514BW-141	φ41mm	70mm	4,980円

- <共通仕様>
- 六角シャフト…1/4" (6.35mm) ●全長…200mm
  - フレキシブルシャフト ●ブラシ材質…シリコンカーバイド ●粒度…#180
  - 固着した汚れをしっかりと除去できます
  - マストシリンダーの清掃、サビ取りに
  - 各種シリンダーのバリ取りに



## 【研磨剤入り】 鋳物用シリンダーポリッシャー

品番	ブラシ径	ブラシ長	税抜価格
EA514BW-62	φ24mm	70mm	1,750円
EA514BW-63	φ32mm	70mm	1,970円

- <共通仕様>
- 六角シャフト…1/4" (6.35mm) ●全長…175mm
  - フレキシブルシャフト ●ブラシ材質…ナイロン(研磨剤含)
  - 研磨剤…炭化ケイ素 ●粒度…#320
  - ブレーキシリンダーの清掃、サビ取りに
  - 各種シリンダーのバリ取りに

## ディスクブレーキ用シリンダーポリッシャーセット



●アルミ製スタンド付  
●アルミ合金シリンダー用…  
φ16・φ24・φ32mm  
●鋳物シリンダー用…  
φ16・φ24・φ32mm

**品番 EA514BW 税抜価格 21,500円**  
シリンダーポリッシャー(単品)



品番	ブラシサイズ	全長(mm)	適応	税抜価格
EA514BW-1	φ16×70mm	172	アルミシリンダー	3,230円
EA514BW-2	φ24×70mm	175	アルミシリンダー	3,500円
EA514BW-3	φ32×70mm	175	アルミシリンダー	3,740円
EA514BW-11	φ16×70mm	172	鋳物シリンダー	3,230円
EA514BW-12	φ24×70mm	175	鋳物シリンダー	3,500円
EA514BW-13	φ32×70mm	175	鋳物シリンダー	3,740円

- フレキシブルシャフト…シャフト径:6mm
- ブラシ材質…ナイロン(研磨剤含)

## リターンズpringツール



●適用車種…  
中型車(2~4t)  
●全長…174mm  
●先端…φ20mm

**品番 EA604FR-1 税抜価格 5,780円**

## ブレーキspringワッシャーツール



●テーパ状のカップホルダーがカップを保持するので作業性のアップにつながります

●ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具です。

●鍛造鋼製

**品番 EA604FH 税抜価格 2,540円**

## シューホールドspringツールセット



●ドラムブレーキのシューホールドスプリング取り付け、取り外し専用工具

**品番 EA604FP 2本セット(袋付) 税抜価格 7,410円**

品番	先端径	全長	税抜価格
EA604FP-10	10mm	195mm	1,980円
EA604FP-24	24mm	205mm	5,260円

## ブレーキspringツール



●ヘラ状の先端はスプリングを容易にドラムブレーキの引っかけ位置に戻す事ができる形状になっています

●全長…225mm ●鍛造鋼製

●ブレーキspringの脱着に

**品番 EA604FG-2 税抜価格 4,130円**

## ブレーキシュー調整ツール



●両端の角度がそれぞれ異なるのでクリップ調整が簡単に行えます

●ドラムブレーキ用

●鍛造鋼製

**品番 EA604FJ 税抜価格 1,410円**

## ブレーキパイプめがねレンチセット



●15°タイプ ●材質…工具鋼

●ブレーキパイプフレアナット、クラッチパイプフレアナット(油圧式のみ)の脱着に。

**品番 EA616KA 2本セット(袋付) 税抜価格 6,180円**

品番	サイズ	全長	税抜価格
EA616KA-1	10×12mm	145mm	2,910円
EA616KA-2	14×17mm	164mm	3,060円

## ブリーダープラグめがねレンチ



●23°・45°タイプ

●ブリーダープラグの締緩作業に。

●ストッパーを設けているのでブリーダープラグから抜けてしまう事がなく締緩作業に集中出来ます。

●両端で立ち上がり角度の異なる、タイヤや足回りと干渉しないので作業することが出来ます。

**品番 EA616KB-8 税抜価格 2,800円**

品番	サイズ	全長	税抜価格
EA616KB-10	10mm	181mm	2,800円

## ブレーキパイプめがねレンチ(首振り)



●軽自動車から小型トラックまで

●頭部が首を振ることにより広い範囲で使用でき、マストシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。

●頭部六角口径は中心に対し、15°の角度がつけてあるので表裏の繰り返し作業により十二角と同じ送り角が得られます。

**品番 EA616KA-10 税抜価格 6,920円**

品番	サイズ	全長	税抜価格
EA616KA-10	10×10mm	143mm	6,920円

【工具袋について】 工具袋は予告なく色や材質を変更することがございます。

## エア式ブレーキブリーダークット



●ブレーキフルード交換に便利な4種のアダプター付

●ブレーキフルードの抜き取りに使用エア圧力…0.6~0.8MPa

●吸入口…Rp1/4


●ホースサイズ…φ8×1100mm

●容量…フルードキャッチボトル:1ℓ、フルード補充ボトル:0.7ℓ

●アダプターサイズ…21~30・24~32・28~37・32~41mm

**品番 EA604FE-61 税抜価格 5,260円**

## ブリーダー&レンチキット



●フルード吸入器…容量:50mℓ

●軽自動車から小型トラック(2tクラス)のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業に。

●ブリーダープラグ用めがねレンチ…8・10mm

●フルードキャッチタンク…容量:1ℓ

●ホース長:1.1m

**品番 EA604FE-11 税抜価格 10,200円**

## エア式ブレーキオイルエキストラクター



●内蔵したバルブとセーフティキャップで、自動的に抜き取りを止めます

●使用エア圧力…0.28~1.2MPa

●容量…2ℓ ●液体温度範囲…-19~60℃

品番	仕様	税抜価格
EA166VA	本体	22,100円
EA166VA-1	替ラバーフィッティング	615円
EA166VA-2	替シリコンホース	1,070円

●ホース長…1m ●プラグ、サイレンサー付

●サイズ…260(W)×160(D)×240(H)mm

●こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。

●標準、ABSブレーキシステムの両方に

作業を効率化  
エアース



POINT

**コスト削減!**  
グリースを99%無駄なく  
使用可能

**作業効率アップ!**  
エアースでハンドルをスト  
ロークする必要がなく効率的



<16kg缶セット例>

どこでも使える  
手動式

ユースフルな動力式グリース注入器



<16kg缶セット例>

## 【エアース】グリースチャージガンセット

品番 **EA991CG-10**

価格 **130,000円** (税抜)

- エアース ●サイズ…φ350×880(H)mm ●重量…10.4kg ●ホース長…2m
- スチール製 ●NLGI-1~2 ●吸入口…G1/4" ●ノズルねじサイズ…G1/8"
- エアース使用圧力…0.2~1MPa ●エアース消費量…400ℓ/分 ●最大吐出圧力…40MPa
- 最大吐出量…1100g/分 ●16kg缶に直接セットできます

## グリースチャージガンセット

品番 **EA991CG-9**

価格 **44,000円** (税抜)

- 手動式 ●サイズ…φ350×650(H)mm ●重量…6kg
- ホース長…1.5m ●スチール製 ●NLGI-1~2
- ノズルねじサイズ…M10×P1.0 ●最大吐出量…30ml/ストローク
- 16kg缶に直接セットできます

### エアースグリースガン(フレキシブルホース付)



- 本体は滑りにくい表面仕上げになっています
- 連続吐出タイプ
- 230mmフレキシブルホース付
- NLGI-1~2

品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出圧力 (MPa)	税抜価格
EA166SG-3B	400	170	25	13,100円

- エアース使用圧力…0.4~0.7MPa
- エアースプラグ付(Rc1/4")
- ノズルねじサイズ…R1/8"
- 重量…1.8kg
- 蛇腹カートリッジ使用可能

### エアースグリースガン



- ★グリースタンクを任意の位置に調整可能

品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出圧力 (MPa)	税抜価格
EA166HA	400	170	25	9,970円

- 筒サイズ…φ60×295mm
- エアース使用圧力…0.6MPa
- 吸入口…Rc(PT)1/4" ●NLGI-1~2
- ノズルねじサイズ…1/8" PT-28T ●重量…約1.8kg
- 蛇腹カートリッジ使用可能

### エアースグリースガン



- NLGI-1~2
- エアース使用圧力…0.5~1MPa

品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出圧力 (MPa)	税抜価格
EA166D	600	170	16.8~42	13,900円

- エアースプラグ付(Rc1/4")
- ノズルねじサイズ…1/8" PT
- 重量…1.9kg ●蛇腹カートリッジ用

### エアースグリースガン



- 連続吐出タイプ
- 筒サイズ…285mm
- エアース使用圧力…0.3~0.8MPa
- 吸入口…1/4" (F)

品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出圧力 (MPa)	税抜価格
EA166DG-21	500	150	33	11,600円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0

### グリースポンプ



品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (mℓ/ストローク)	税抜価格
EA991CR	400	172	1	5,400円

- エアースリリースバルブ付
- ノズルねじサイズ…R1/8"
- NLGI-1~2 ●筒長…300mm

### グリースポンプ



品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (mℓ/ストローク)	税抜価格
EA991CR-300	400	172	1	6,290円

- エアースリリースバルブ付
- ノズルねじサイズ…R1/8"
- NLGI-1~2 ●筒長…300mm
- 付属ノズル全長…300mm

### グリースポンプ



品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (mℓ/ストローク)	税抜価格
EA683MG-1	400	160	0.7	4,630円

- 握りやすいグリップ
- ノズルねじサイズ…1/8" NPT
- NLGI-1~3
- 筒長…270mm
- 手詰めとEA991C-9、-10、-40 カートリッジ使用可能

### (充電式)電動グリースガン



品番	容量	ノズル長	常用吐出圧力	税抜価格
EA991-14	400g	750mm	22MPa	57,400円
EA813SX-140	替14.4Vバッテリー			9,760円

- 肩に掛けながらグリース注入作業ができます
- 吐出量…70g/分 ●充電時間…1時間
- NLGI-1~2 ●ノズルねじサイズ…UNE7/16N28
- 筒サイズ…φ55×280mm
- 重量…3.43kg(電池含む)
- ニップルねじサイズ…1/8" NPT
- 付属品…充電器、リチウムイオンバッテリー、肩掛けホルダー、ケース

### グリースポンプ



品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (g/ストローク)	税抜価格
EA991CD-31	500	150	1.0	4,140円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0 ●GROZ
- 筒長…285mm
- 巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。
- ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリース塗布に便利

### グリースポンプ(フレキシブルホース付)



品番	容量 (mℓ)	ノズル長 (mm)	吐出量 (mℓ/ストローク)	税抜価格
EA991CF-2	500	300	1.4	10,600円

- ノズルねじサイズ…M10×P1.0 ●GROZ
- フレキシブルホース ●NLGI-1~2
- 筒長…320mm ●ピストン軸径…9mm
- EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。

### グリースガン用マグネットホルダー



品番	税抜価格
EA991CX-200	3,950円

- グリースガンをしっかり掴み、マグネットで壁面に固定できます
- サイズ…φ90×115(H)mm
- 適応グリースガン径…約φ58mmまで
- 防錆加工

### 【適合グリースマークについて】



# グリース関連用品

## グリースポンプ用フレキシブルホース



品番	仕様	全長	税抜価格
EA991CD-321	300mm	300mm	1,150円
EA991CD-322	450mm	450mm	1,330円
スプリングガード付			
EA991CD-326	300mm	300mm	995円
EA991CD-327	450mm	450mm	1,170円
スイベル付			
EA991CD-331	300mm	300mm	1,330円
EA991CD-332	450mm	450mm	1,510円

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0  
●手動式グリースガン専用

## グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)

品番	仕様	全長	税抜価格
EA991CD-336	ストレート	330mm	4,870円

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0  
●手動&エア式グリースガン用

## (67.5°)グリースニップル[ステンレス製]

●材質…本体:SUS303  
ボール:SUS304  
スプリング:SUS304

品番	ねじサイズ	六角対辺	税抜価格
EA991CZ-312	UNF1/4"	10mm	850円

●ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。

## グリースポンプ用ノズル(単品)



品番	仕様	全長	税抜価格
EA991CR-201	ストレート	450mm	770円
EA991CR-202	ベンド	170mm	870円
EA991CR-203	フレキシブル	300mm	1,290円
EA991CR-204	フレキシブル	450mm	1,370円

●ノズルねじサイズ…R1/8"  
●201:チャックなし

## グリースポンプ用カプラ

●グリースアップしたい箇所にサイドからスライドさせ、90°の角度をつけてグリースアップが可能です。

品番	税抜価格
EA991CN-107	1,770円

●ノズルねじサイズ…1/8" NPT

## グリースニップルセット

●M6・M8・M10のニップル110個セット  
●材質…合金鋼

品番	ねじサイズ	直	45°	90°	税抜価格
EA991CX-41	M6×1.0	20個	15個	15個	5,180円
	M8×1.0	10個	10個	10個	
	M10×1.0	10個	10個	10個	

## グリースポンプ用カプラ

(アメリカ)

品番	仕様	税抜価格
EA991CN-101	標準タイプ	1,070円
EA991CN-101H	六角付	1,440円
EA991CN-102	耐漏構造強力型	2,520円
EA991CN-103	90°タイプ	5,040円
EA991CN-104	360°回転スイベル付	6,110円

●104は接続角45°、必要箇所でスイベルロック可能  
●ノズルねじサイズ…1/8" NPT

## グリースポンプ用カプラ(スイベル付)

●360°回転スイベル付  
●45°の位置でロックできます。  
●手動式グリースガン専用

品番	税抜価格
EA991CD-311	2,170円

●ノズルねじサイズ…M10×P1.0  
●スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。

## グリースニップルセット

●M6・M8・M10のニップル150個セット  
●材質…合金鋼

品番	ねじサイズ	直	90°	税抜価格
EA991CX-43	M6×1.0	40個	18個	6,220円
	M8×1.0	18個	18個	
	M8×1.25	10個	10個	
	M10×1.0	18個	18個	

## グリースポンプ用カプラ

(アメリカ)

品番	仕様	全長	税抜価格
EA991CN-106		74mm	7,890円
EA991CN-109		125mm	12,100円

●ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です  
●グリース漏れや飛散が発生しません。  
●使用圧力…103.4MPaまで  
●ノズルねじサイズ…1/8" NPT

## グリースポンプ用カプラ

●六角ナットで簡単に締め付け可能  
●手動式グリースガン専用  
●ノズルねじサイズ…M10×P1.0

品番	税抜価格
EA991CD-306	410円

## グリースニップルセット

●M6・M8・G1/8"・R1/8"・R1/4"のニップル80個とキャップ20個セット  
●グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個付  
●材質…真鍮(ニッケルメッキ)

品番	ねじサイズ	直	67.5°	90°	税抜価格
EA991CZ-500	M6×P1.0	10個	10個	—	9,010円
	M8×P1.25	10個	—	—	
	G1/8"	10個	—	—	
	R1/8"	10個	10個	10個	
	R1/4"	10個	—	—	

# マグネット

## マグネットフック

(アメリカ)

品番	耐荷重(kg)	面サイズ(mm)	口幅(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781GB-3	4.0	25	8	M3	685円
EA781GB-4	6.3	32	9	M4	755円

●白エナメルコーティング仕上げ  
●多目的に使用できます。

## マグネットベース(フック・アイボルト付)

(アメリカ)

●材質…フェライト  
●重量…100g  
●リング径…13mm

品番	耐荷重(kg)	面サイズ(mm)	口幅(mm)	税抜価格
EA781GC-4	15.9	52	12	1,110円

## マグネットフック

(アメリカ)

●フック部は上方に180度スイングします

品番	耐荷重(kg)	面サイズ(mm)	口幅(mm)	税抜価格
EA781GB-9	18.0	29	11	1,720円

●重量…40g ●材質…ネオジウム

## 超強力マグネット(ネオジウム)

●材質…ネオジウム(N35)、(イギリス) スチール  
●使用温度…80℃以下

品番	吸着力(kg)	サイズ(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781EF-41	6N (0.6kgf)	6×20	M3	260円
EA781EF-42	12N (1.2kgf)	8×20	M3	330円
EA781EF-43	24N (2.4kgf)	10×20	M4	370円
EA781EF-44	60N (6.0kgf)	13×20	M4	465円
EA781EF-45	90N (9.0kgf)	16×20	M4	670円
EA781EF-46	135N (13.5kgf)	20×25	M6	920円
EA781EF-47	190N (19kgf)	25×35	M6	1,450円
EA781EF-48	340N (34kgf)	32×40	M8	2,210円

## 超強力マグネット(ネオジウム)

(イギリス)

●材質…ネオジウム磁石 (イギリス)  
●磁気防止プレート付

品番	吸着力(kg)	サイズ(mm)	高さ(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781EW-4	14kgf	20×6	15.5	M4	1,080円
EA781EW-5	20kgf	25×7	16.5	M5	1,760円
EA781EW-6	35kgf	32×7	18.5	M6	2,450円
EA781EW-7	41kgf	40×8	20	M8	2,490円

●雄ねじ付の超強力マグネット  
●材質…ネオジウム、スチール  
●使用温度…80℃以下 ●磁気防止プレート付

## 超強力マグネット(ネオジウム)

(イギリス)

●材質…ネオジウム磁石 (イギリス)  
●磁気防止プレート付

品番	吸着力(kg)	サイズ(mm)	穴径(mm)	税抜価格
EA781EM-7	50kgf	40×8	5.5	1,940円
EA781EM-8	87kgf	48×11.5	8.5	3,140円

●血ねじを取り付けて使用できます  
●使用温度…80℃以下  
●キャビネットのドアやタンス、ゲートラッチやドアの固定に最適です。  
★血ねじ取付使用例

## [マグネット付]ボウル

●材質…ABS樹脂  
●ねじ、部品、小物パーツ等に。

品番	サイズ(mm)	耐荷重(kg)	税抜価格
EA508SM-64	114	1	1,850円
EA508SM-65	153	1	2,420円

●強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取付可能。  
●背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。

## マグネットトレイ[ステンレス製]

品番	サイズ	税抜価格
EA508SM-1	150(W)×40(H)mm	1,500円
EA508SM-2	240(W)×140(D)×40(H)mm	2,550円
EA508SM-3	295(W)×270(D)×42(H)mm	4,550円
EA508SM-4	320(W)×150(D)×65(H)mm	3,500円

●材質…ステンレス  
●底面にマグネットがコーティングされているので、パーツ、ボルト、ナットなど粉塵防止になります

## マグネット(ネオジウム/ラバーコート)

(イギリス)

●雄ねじ付の強力マグネット  
●材質…ネオジウム磁石

品番	吸着力(kg)	サイズ(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781EE-61	5kgf	22×6	M4×6.5	3,290円
EA781EE-62	8.5kgf	43×6	M6×15	4,830円
EA781EE-63	18kgf	66×8.5	M8×15	7,270円
EA781EE-64	42kgf	88×8.5	M8×15	11,100円

●滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

## マグネット(ネオジウム/ラバーコート)

(イギリス)

●雄ねじ付の強力マグネット  
★ねじ部先端

品番	吸着力(kg)	サイズ(mm)	ねじサイズ	税抜価格
EA781EE-66	5kgf	22×6	M4	3,290円
EA781EE-67	8.5kgf	43×6	M4	4,140円
EA781EE-68	18kgf	66×8.5	M5	6,230円
EA781EE-69	42kgf	88×8.5	M8	9,500円

●材質…ネオジウム磁石  
●使用温度…60℃以下  
●滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

## マグネットトレイ(折りたたみ式)

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA508SM-41	147×135(H)	1,190円
EA508SM-42	242×225(H)	2,440円

●折りたたみ式  
●材質…TPR  
●マグネットはトレイ内側についている為、トレイとマグネットが分離することはありません

# オイル関連用品

## オイルチェンジャー(エア・手動兼用)



品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA991CR-10	9.5ℓ	335(W)×260(D)×585(H)	30,300円
替シリコンホース			
品番	サイズ	税抜価格	
EA991CR-101	φ8mm×1.5m	1,320円	
替ナイロンホース			
品番	サイズ	税抜価格	
EA991CR-111	φ9.8mm×1m	1,070円	
EA991CR-112	φ6.7mm×1m	590円	
EA991CR-113	φ4.5mm×1m	590円	

- エアと手動の両方で使用できます
- エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、水などに空圧吸入なので、火花が発生しません。
- 使用空気圧…0.28~1.17MPa
- 液体温度範囲…1~95℃
- 負圧を開放する減圧バルブ、ノイズリデューサー付
- 重量…3.75kg
- 付属品…1.5mシリコンホース1本(φ4×8mm)、1mナイロンホース3本(φ7.8×9.8・φ5.3×6.7・φ3.5×4.5mm)



## オイルポンプ



品番	吐出量	税抜価格
EA990XD-6	71ml/ストローク	5,250円

- 適用…機械油、エンジンオイル

## プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)



品番	容量	ノズル長	目盛単位	税抜価格
EA991BC-55	5ℓ	230mm	500ml	2,500円

## ロングノズル付

品番	容量	ノズル長	目盛単位	税抜価格
EA991BC-75	5ℓ	230mm	500ml	2,890円
EA991BC-83	替ロングノズル			390円
EA991BC-87A	替穴あきジョイント			230円

- ノズル外径…19~47mm
- 口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているのでゴミなどが入りにくく、また内側に網も付いています

## プラスチックオイルジョッキ(ロングノズル)



品番	容量	ノズル長	目盛単位	税抜価格
EA991BC-31	5ℓ	500mm	1ℓ	2,500円

- ノズル外径…22mm
- 本体・ノズル先端部ふた付
- ノズル根元に異物混入防止の網付
- ★ロングノズルが収納できるフック付

## オイルチェンジャー(手動式)



品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA991CR-7	6.5ℓ	φ200×550(H)	16,500円
替部品			
EA991CR-328	φ7.8mm	ナイロンホース	1,090円
EA991CR-330	φ5.3mm	ナイロンホース	600円
EA991CR-332	φ4mm	ナイロンホース	485円
EA991CR-334	φ4mm	シリコンホース	1,690円

- 用途に応じて使い分けのできる3種のホース付
- エンジンオイル、ギアオイル、ブレーキオイル、クーラント、水の交換などに
- 付属品…1.5mシリコンホース(φ4×8mm)、1mナイロンホース(φ7.8×9.8・φ5.3×6.7・φ4×6mm)

## サクションガン



品番	容量(ml)	ノズルサイズ(mm)	税抜価格
EA991GC-11A	500	吸入: φ18×600 吐出: φ20×600	16,100円

- 完全に分解できるため、お手入れが簡単です。
- ボディサイズ…φ65×350mm
- 重量…550g
- アルミ製
- SAE50まで対応
- ガソリン、ディーゼルオイル、エタノール、灯油、石油、不凍液等に

## ドラム缶用手押しオイルポンプ



品番	吐出量	税抜価格
EA990XB-10A	400ml/ストローク	26,500円

## じょうごセット



品番	直径	ノズル外径	税抜価格
EA992BB-4	50mm・75mm・100mm・120mm	8.5mm・9mm・10mm・15mm	830円

- 直径・ノズル外径がそれぞれ異なる便利なセット
- 材質…高密度ポリエチレン
- フィルターなし

## プラスチックオイルジョッキ(ふた付)



品番	容量	ノズル長	目盛単位	税抜価格
EA991BC-21	1ℓ	230mm	100ml	1,200円
EA991BC-22	2ℓ	230mm	250ml	1,300円
EA991BC-23	3ℓ	230mm	500ml	1,800円
EA991BC-24	4ℓ	230mm	500ml	2,000円
EA991BC-25	5ℓ	230mm	1ℓ	2,300円
EA991BC-27	スペアノズルセット			350円

## オプション

EA991BC-28	500mm	ロングノズルセット	695円
------------	-------	-----------	------

- ノズル根元に異物混入防止の網付
- 本体・ノズル先端部ふた付

## 薄型ドレンパン



品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA992DB-21	20ℓ	850×600×125(H)	10,400円

- 125mmの薄型設計で車体下へのアクセスが容易です
- キャスター付
- クーラント等ラジエーターの補修時に最適です。

## オイルチャージャー(流量計付)



品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA991CP-11	40ℓ	450(W)×410(D)×770(H)	115,700円

- 機械から車両までオイルの給油に最適です。
- 加圧式
- 目盛付
- 使用空気圧…0.3~0.65Mpa
- 重量…25kg
- ★液垂れを防ぐノンドリップノズル

## ドラム缶用手押しオイルポンプ



品番	吐出量	税抜価格
EA990XD-1	280ml/ストローク	11,600円
EA990XD-11	替ホース	655円

- 適用…ギアオイル、灯油、潤滑油
- 全長…1.3m
- 重量…3.5kg
- スチール製

## 細口じょうご(フィルター付)



品番	直径	ノズル外径	税抜価格
EA992B	160mm	13mm・19mm	1,680円

- 先端をカットして、φ13mmとφ19mmの先端口にできます
- 全長…460mm
- ホースサイズ…φ37×335mm
- 材質…高密度ポリエチレン
- フィルター付
- 狭い場所での給油に便利です。
- ★じょうごごとホースは取り外し可能
- 耐油、耐薬品性に優れています。
- 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。

## 自在じょうご



品番	サイズ	厚み	税抜価格
EA992BK-11	225(H)×120(W)mm	2mm	2,460円
EA992BK-12	370(H)×170(W)mm	2mm	3,340円

- 自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます
- 材質…ゴム・ニトリルゴム
- 内部プレート:アルミ
- 耐熱温度…-20~+100℃
- 車やバイク、農機具などのオイル処理に

## オイルドレンパン



品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA992DB-20A	15ℓ	440×510×152	6,250円

- 密閉性の高いふたで、立ててもこぼれません。
- 口径…流入:50mm
- 排出内径:30mm


## ドラム缶用オイルポンプ(電動式)



品番	吐出量	電源	税抜価格
EA990KT-24	19ℓ/min	AC100V	22,000円

- ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造
- ノズルホルダー付

## ドラムキャリア




品番	積載均等耐荷重	ドラム缶サイズ	仕様	税抜価格
EA520W-2	200kg	55ガロン用	ブレーキ無	23,900円
EA520W-22	200kg	55ガロン用	ブレーキ付	27,100円

## EA520W-201 EA520W-2用替キャスター(1個)

- 適合サイズ…φ610×100(H)mm
- 重量…6.5kg
- 材質…スチール製
- 全高…144mm
- キャスター径(ナイロン樹脂)…75mm
- ドラム缶の運搬、保管に便利

## プラスチックオイル



品番	容量(ml)	サイズ(mm)	税抜価格
EA990P-J-1	35	φ39×99(H)	80円
EA990P-J-2	180	φ60×221(H)	175円
EA990P-J-3	300	φ68×251(H)	200円
EA990P-J-4	400	φ73×276(H)	255円

## 注入型計量容器



品番	容量	全長	目盛単位	入数	税抜価格
EA990PT-2.5B	2.5ml	85mm	0.1ml	1本	80円
EA990PT-5B	5ml	95mm	0.2ml	1本	85円
EA990PT-10B	10ml	115mm	0.5ml	1本	100円
EA990PT-20B	20ml	132mm	1ml	1本	135円
EA990PT-30B	30ml	150mm	2ml	1本	215円
EA990PT-60	60ml	155mm	2ml	1本	265円
EA990PT-2.5BB	2.5ml	85mm	0.1ml	10本	690円
EA990PT-5BB	5ml	95mm	0.2ml	10本	735円
EA990PT-10BB	10ml	115mm	0.5ml	10本	870円
EA990PT-20BB	20ml	132mm	1ml	10本	1,150円
EA990PT-30BB	30ml	150mm	2ml	10本	1,840円
EA990PT-60BB	60ml	155mm	2ml	10本	2,300円

- プラスチック製

## 【ディーゼルエンジン用】ノズルテスター

品番 **EA514BF-40**

価格 **38,000円** (税抜)

- タンク容量…1ℓ
- 加圧能力…60MPa
- サイズ…160×100×380mm
- 測定範囲…0~60MPa ●重量…4kg

<付属品>  
 高圧パイプ：M14(メス)×M14(メス)  
 高圧パイプ：M14(メス)×M12(メス)



特定自主検査用

## ラジエーターじょうご(アダプター付)



品番 **EA992BL-10A** 税抜価格 **10,200円**

- 底栓ハンドルを差すことで液漏れを防げるので、液を残したまま持ち運びが可能
- ラジエーター液注入作業にLLCのエンジンルーム内への付着防止に
- ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合
- Ford車やGM車のねじ込み式にも適合
- 付属品…底栓ハンドル、パッキン付アダプター(5個)、接続用ラジエーターキャップ×(4個)、45°エルボ(2個)、エクステンションバー(127mm)、じょうご用フタ

## パール缶・斗缶用ワンタッチコック



品番	口径(mm)	色	税抜価格
EA991JW-21	φ40	赤	8,570円
EA991JW-22	φ40	緑	8,570円
EA991JW-23	φ40	黄	8,570円
EA991JW-24	φ40	オレンジ	8,570円
EA991JW-31	φ50	赤	10,400円
EA991JW-32	φ50	緑	10,400円
EA991JW-33	φ50	黄	10,400円
EA991JW-34	φ50	オレンジ	10,400円

- 材質…バルブ：黄銅(ニッケルクロムメッキ) 取付部：エルボ：PP
- ワンタッチ着脱
- 可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ
- 研削油、潤滑油、ギアオイル、不凍液等に対応

## 伸縮式パール缶キャリアー



品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AR-90	200kg	270~370×270~370mm	7,850円

- お客様組立品
- ブレーキ付 ●床高さ…105mm
- 車輪…自在(ブレーキ付)×2,自在×2
- 車輪径…φ75mm(ナイロン車)
- 重量…4.5kg ●材質…スチール
- 10mmピッチで伸縮自在
- 重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。
- ★270×270mmで固定すると20ℓパール缶が収まるサイズになります。

## クーラント充填器



品番 **EA991CR-4A** 160×160×260(H) 税抜価格 **6,030円**

- 重量…450g
- フィルター付
- アダプター3個付

●周囲を汚さず素早く簡単にクーラント補充が行えます。

## チェーン式オイルフィルターレンチ



品番 **EA604AL-21** 適合径 26~130mm ハンドル長 150mm 税抜価格 **5,470円**

- 作業スペースの狭い所でも簡単に作業できます。
- チェーンはゴムでロックされ外れることがなく、チェーンを掛け直す手間がなくなります。(22のみ)

## チェーン式オイルフィルターレンチ



品番 **EA604AL-22** 適合径 26~200mm ハンドル長 233mm 税抜価格 **7,810円**

- 作業スペースの狭い所でも簡単に作業できます。
- チェーンはゴムでロックされ外れることがなく、チェーンを掛け直す手間がなくなります。(22のみ)

## 丸缶用スタンド(キャスター付)



品番 **EA520W-41** 税抜価格 **13,900円**

- パール缶10~20ℓ用
- 組立方法…移動組立式
- キャスター付
- サイズ…530(W)×460(D)×940(H)mm
- ポリ蛇口付なので油などのごぼれ・たれもなく確実に容器に給油できます。

●写真の缶は付属していません。

## 【ディーゼルエンジン用】コンプレッションゲージ



品番 **EA514BE-20** 測定範囲 0~1,000psi / 0~7,000kPa 最小目盛 20psi / 200kPa ゲージ径 90mm 税抜価格 **32,500円**

- 表示が見やすい大型ゲージ

## オイルフィルターレンチ



品番	サイズ(mm)		税抜価格
	適合径	ハンドル長	
EA604AH-21	57~73	120	2,940円
EA604AH-22	65~83	120	2,940円
EA604AH-23	75~95	130	2,940円
EA604AH-24	92~111	130	3,150円
EA604AH-25	100~120	130	3,360円
EA604AH-26	120~146	130	3,360円

- 180°スィベルハンドル
- スプリングスチール製

## チェーン式オイルフィルターレンチ



品番 **EA604AL-1** 適合径 90~125mm ハンドル長 140mm 税抜価格 **9,340円**

- 首振りヘッド機構により、集中荷重を防ぎカトリッジの変形を低減します。

## パール缶 (UN規格適合品)



品番	容量	サイズ(mm)	入数	税抜価格
EA991AG-5	20ℓ	φ300×361(H)	1缶	5,390円
EA991AG-5E	20ℓ	φ300×361(H)	5缶	24,800円
EA991AG-6	27ℓ	φ300×465(H)	1缶	5,670円
EA991AG-6E	27ℓ	φ300×465(H)	5缶	26,100円

## 工業用セーフティダスト缶



品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA991JS-2	22.7ℓ	φ302×400(H)	23,100円
EA991JS-12	34ℓ	φ354×464(H)	26,400円
EA991JS-13	52ℓ	φ408×514(H)	29,800円

- 溶剤の付着した布類の自然発火や火花による引火の発生を防ぎます
- ★ふたの開閉が簡単な足踏み式ペダル付。足を離すと自重でふたが閉じるので、開きっぱなしになりません。
- 底上げの構造と熱気を逃がす穴により、内部の温度上昇を防ぎます。又、錆防止にも役立ちます。

## 【ガソリンエンジン用】コンプレッションゲージ



品番 **EA514BE-41** 測定範囲 0~2.1MPa 0.03MPa 最小目盛 0.03MPa 69mm ゲージ径 69mm 税抜価格 **12,300円**

- 接続…14mm, 18mmねじ
- ホース長…530mm

品番	サイズ	ねじサイズ	税抜価格
EA514BE-42	10mm	M14×1.25-6H	1,920円
EA514BE-43	12mm	M14×1.25-6H	1,920円

## オイルフィルターレンチ



品番	適合径	ハンドル長	税抜価格
EA604AD-1	75~95mm	180mm	5,590円
EA604AD-2	95~115mm	180mm	7,130円
EA604AD-3	115~140mm	180mm	8,760円

- 工具炭素鋼

## オイルフィルターレンチ



品番 **EA604A-21** 適合径 63~102mm 差込角 1/2" 税抜価格 **2,390円**

- 取付・取り外し両用
- スチール製


## パール缶用替ふた



品番 **EA991AG-16** 税抜価格 **2,870円**

- EA991AG, EA991AG-2~8用
- 材質…ティンフリースチール

## パール缶用バンド



品番 **EA991AG-15** 税抜価格 **2,620円**

- 13・20・27ℓパール缶兼用のバンドです。



品番	容量	サイズ(mm)	税抜価格
EA991JS-3	8ℓ	φ244×232(H)	22,600円

- 溶剤の付着した布類の自然発火や火花による引火の発生を防ぎます
- 作業台の上での使用に最適な小型サイズ
- FM規格適合品 ●材質…鉄

パール缶関連商品はコチラ!!

P.645

## 廃液凝固剤

- 早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液凝固剤です。



品番	内容量	税抜価格
EA922KF-31	1kg	1,540円
EA922KF-32	5kg	7,670円

- 持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。
- ワックス剥離廃液処理、レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理、屋外イベントのフードコーナーの廃液処理、金属切削廃液処理等に

## 天然無機質系凝集剤(きよまる君OIL)

- 圧倒的スピードで凝集出来ます。
- NETIS登録商品
- シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。



品番	内容量	税抜価格
EA922KF-71	1kg	1,290円
EA922KF-72	5kg	5,690円
EA922KF-73	20kg	20,600円

- 用途…切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理、クーラント水(冷却水)の処理に。

## バケットソープ(タイヤ・マット洗浄用)

アルカリ性




品番	内容量	税抜価格
EA922AB-84A	13kg (6.5kg×2個)	13,500円

- 環境にやさしい便利なバケツ入り固形石鹸
- タイヤやマットの泥や油などの汚れを強力に落とします。
- 水を適量入れて石けん液を作って洗浄します。

## 工業用床面洗浄剤

アルカリ性



品番	内容量	税抜価格
EA922AJ-17C	18kg	8,790円

- 工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄

## 工業用床洗浄剤

アルカリ性



- 希釈…原液～5倍
- 工場などのコンクリート床に
- 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。
- PRTR法非該当品

品番	内容量	税抜価格
EA920L-18	18ℓ	10,700円

## 工業用床面洗浄剤

中性



- 液体
- 希釈…原液～10倍
- 無リン
- PRTR法非該当品
- 生分解性に優れています。

品番	内容量	税抜価格
EA922AJ-19	18kg	11,000円

## 多目的粉末洗剤

アルカリ性




- 希釈…原液～500倍(床・原液、トラック等のボディ:500倍等)

品番	内容量	税抜価格
EA922AJ-17AB	7kg	6,750円

- 床、防火壁、ユニホーム、ウエス、ローリートラック等の洗浄に
- 油污れを簡単に落とします。
- 研磨剤は入っていません。
- 環境に配慮した無リンタイプ

## 油污れ用クリーナー

アルカリ性



- 什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに
- 臭いが少ないので使用場所を選びません。

品番	内容量	入数	税抜価格
EA922AJ-61	480ml	1本	1,270円
EA922AJ-61B	480ml	12本	15,200円
EA922AJ-61A	詰替用(480ml)	1本	1,130円
EA922AJ-61AB	詰替用(480ml)	12本	13,500円

## 多目的クリーナー

弱アルカリ性



- ツヤ出し効果が、帯電防止剤配合

品番	内容量	税抜価格
EA922AJ-20	450ml	1,190円
EA922AJ-20B	4ℓ (2倍濃縮液)	4,730円

- エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に
- 油污れ、手あか、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄

## 業務用洗濯洗剤

弱アルカリ性



- 粉末
- 標準使用量…水30ℓにつき20g
- 無リンタイプ
- 濃縮タイプで経済的。

品番	内容量	税抜価格
EA922EB-5A	5kg	4,280円

## シトラスクリーン(ハンドソープ)



品番	内容量	税抜価格
EA922CG-2A	470ml	1,200円
EA922CG-3	1.9ℓ	4,370円
EA922CG-4A	19ℓ	36,200円
EA922CG-5A	1.2ℓ (詰替用)	2,200円

- 手に付着したグリス、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油污れの洗浄に
- 肌のキメを整えるラノリン配合
- 天然のオレジン抽出成分とスクラブ成分を配合
- 生分解性で環境にも優しく無公害で配水管をつまらせることもありません。

## ソフター(衣類用柔軟剤)



- 濃縮タイプ
- 香料・着色料無添加

品番	内容量	入数	税抜価格
EA922KB-5AA	2.1ℓ (業務用)	1個	1,720円
EA922KB-5BA		6個	9,730円
EA922KB-40	専用空容器 (600ml)		810円

- 花粉・静電気防止
- 抗菌、防臭
- 素肌にやさしく、ふんわりやわらかな仕上がりへ

## マルチリムーバー(2WAYスプレー)



- 油、グリス、粘着テープののり残り、マジックインキ等の頑固な汚れに

品番	内容量	税抜価格
EA920EB-7	330ml	2,670円

## ネイルブラシ



品番	サイズ(mm)			税抜価格
	ブラシ	毛丈	全長	
EA928AG-3	72×27	約12	95	225円

- 材質…ブラシ:ナイロン、台:ポリスチレン
- 背面に1列、ポイント洗い用ブラシが付いています。

## ハンドペーパータオル



- 材質…古紙

品番	シートサイズ(mm)	枚数(枚)	入数(パック)	税抜価格
EA929AE-7AB	170×220	200	1	195円
EA929AE-7BB	170×220	200	42	6,720円

## チャーミーグリーン(食器用洗剤)



- 植物性の洗浄成分
- 油污れに強く、手肌のうるおいを守ります。
- プラスチックのしつこい油污れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。

品番	内容量	入数	税抜価格
EA922E-3	4ℓ	1個	3,380円
EA922E-3B (業務用)		3個	6,680円

## 液体ハンドソープ(ワンタッチクリーナーES)



品番	内容量	税抜価格
EA922CA-11	2kg	4,390円
EA922CA-12	5kg	6,530円
EA922CA-13	2kg×4袋(詰替用)	10,300円

- 指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。
- すっきりとした洗い上がり。
- 天然のオレジン抽出成分とスクラブを配合し環境に配慮。
- 保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。

## ペーパーハンドタオル



- 材質…再生紙
- 手になじみやすい中判タイプ

品番	シートサイズ(mm)	枚数(枚)	入数(パック)	税抜価格
EA929AZ-21	220×230	200	1	220円
EA929AZ-21B	220×230	200	30	5,400円

## リサイクルウエス

POINT



PEERLESS  
MATERIALS  
リサイクルウエス  
**Recycle waste**

アメリカ、ラスベガスのホテルで使用されたシーツや高級タオルをキレイに洗浄して作られたリサイクルウエスです



シーツウエス [2.2kg]

品番 **EA929AC-1**  
価格 **2,580円** (税抜)

- サイズ…約 508×635mm (ハギレ)
- 材質…コットン70%、ポリエステル30%
- シーツから作られたリサイクルウエスです。

シーツウエス [9.1kg]

品番 **EA929AC-4**  
価格 **8,360円** (税抜)



タオルウエス [2.2kg]

品番 **EA929AC-2**  
価格 **4,500円** (税抜)

- サイズ…約 610×381mm (ハギレ)
- 材質…コットン100%
- 高級タオルのリサイクルウエスです。

タオルウエス [9.1kg]

品番 **EA929AC-5**  
価格 **16,000円** (税抜)

## 工業用ワイパー



薄手

1箱 工業用ワイパー [薄/135枚]  
品番 **EA929AC-30**  
価格 **3,230円** (税抜)

8箱 工業用ワイパー [薄/135枚・8箱]  
品番 **EA929AC-30B**  
価格 **24,800円** (税抜)

●ワイパーサイズ…216×420mm



中厚

1箱 工業用ワイパー [中厚/100枚]  
品番 **EA929AC-10**  
価格 **2,830円** (税抜)

8箱 工業用ワイパー [中厚/100枚・8箱]  
品番 **EA929AC-10B**  
価格 **21,700円** (税抜)

●ワイパーサイズ…216×420mm



厚手

1箱 工業用ワイパー [厚/126枚]  
品番 **EA929AC-35A**  
価格 **3,060円** (税抜)

8箱 工業用ワイパー [厚/126枚・8箱]  
品番 **EA929AC-35AB**  
価格 **23,500円** (税抜)

●ワイパーサイズ…216×420mm



特厚

1箱 工業用ワイパー [特厚/100枚]  
品番 **EA929AC-38**  
価格 **2,950円** (税抜)

1箱 工業用ワイパー [特厚/100枚]  
品番 **EA929AC-39**  
価格 **2,830円** (税抜)

●ワイパーサイズ…216×420mm

### タオル

ESCO  
(30枚価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929C	310×750	綿100%	4,320円

●1枚ずつ取り出せます。

### 綿ウエス

(5kg価格)

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929B-2	約400×450	綿100%	7,250円

### 綿ウエス

(5kg価格)

- 新品布 (ハギレ)
- サイズは不揃いです

品番	サイズ(mm)	材質	税抜価格
EA929BC	約300~500×300~500	綿100%	6,590円

### 特選白ウエス

(1kg価格)

- 新品布 (ハギレ)

品番	サイズ(mm)	材質	内容量	税抜価格
EA929B-1	約400×400	綿100%	1kg	1,830円
EA929B	約400×400	綿100%	5kg	8,570円

### 軍手 (12双)

特選

- 3本編
- 総重量…780g (12双)

12双価格 (1双あたり81円)

品番	ゲージ	全長	税抜価格
EA354A-11	7	約220mm	975円

材質 綿、レーヨン、ポリエステル、その他

### 軍手 (12双)

特紡

- 2本編
- 総重量…550g (12双)

12双価格 (1双あたり53円)

品番	ゲージ	全長	税抜価格
EA354A-23	7	約225mm	645円

材質 綿、ポリエステル、その他

### 軍手 (12双)

特紡

- 2本編
- 総重量…600g (12双)

12双価格 (1双あたり63円)

品番	ゲージ	全長	税抜価格
EA354A-61A	7	230mm	755円

材質 綿、レーヨン、ポリエステル、その他

### 軍手 (12双)

特紡

- 2本編
- 総重量…650g (12双)

12双価格 (1双あたり93円)

品番	ゲージ	全長	税抜価格
EA354A-62	7	220mm	1,120円

材質 綿、ポリエステル、その他

### 軍手 [女性用] (12双)

特紡

- 2本編
- 総重量…600g (12双)
- 女性、又は手の小さな人に最適です。

12双価格 (1双あたり69円)

品番	ゲージ	全長	税抜価格
EA354A-24	7	約215mm	830円

材質 綿、レーヨン、エステル、その他

### ニトリルゴム手袋 [左右兼用]

●厚み…0.1mm

パウダー 有り

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354DS-42	M	240	193	85	2,330円
EA354DS-43	L	240	212	86	2,330円

材質 ニトリルゴム

- 耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(100枚価格)
- 指先の感触が活かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
- 食品衛生法適合品

### ニトリルゴム手袋 [左右兼用]

●厚み…0.075mm

●耐油性に優れています

パウダー 無し

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GA-21C	SS	240	160	74	1,430円
EA354GA-22C	S	240	170	77	1,430円
EA354GA-23C	M	240	190	82	1,430円
EA354GA-24C	L	240	210	83	1,430円
EA354GA-25C	LL	240	225	86	1,430円

材質 ニトリルゴム

- エンボス加工で滑りにくく、指先でしっかりつまめます
- 食品衛生法適合品

### ニトリルゴム手袋 [左右兼用]

●厚み…0.1mm

●物性強度・耐久性に優れたニトリルゴム製厚めタイプ。

パウダー 無し

品番	サイズ	全長 (mm)	掌周り (mm)	中指長さ (mm)	税抜価格
EA354GA-27B	S	240	170	77	1,870円
EA354GA-28B	M	240	190	82	1,870円
EA354GA-29B	L	240	210	83	1,870円
EA354GA-30B	LL	240	225	86	1,870円


材質 ニトリルゴム

- 耐油性に優れています。
- 食品衛生法適合品

**POINT** **超軽量設計!**  
メンテサービス中の注意喚起に!



持ち運びラクラク!  
軽量設計  
約 **2.5kg**



## 伸縮式バリケード

品番 **EA983DX-6**

価格 **11,500円** (税抜)

- サイズ…240(折り畳み時)~2500(最長)×960(H)mm
- 材質…PE樹脂 ●重量…約2.5kg(満水時:約8.0kg)

**POINT** **右側乗降禁止を見える化!**  
マジックテープで簡単設置!



## 右側乗降禁止



## バリケード標識 (乗降禁止)

品番 **EA983DK-1**

価格 **2,860円** (税抜)

- ポールサイズ…Φ60×300mm ●材質…ポリエチレン+ポリエステル
- 支柱外周…190~400mm対応 ●支柱間距離…950~1500mm対応

## 反射バンド付



LEDライトを消しても視認性を確保

視認性バグン


LED  
ライト  
内蔵



ウエイト  
一体型



ウエイトの準備不要ですぐに使える



折り畳んで収納可

## 【ウエイト一体型】 伸縮式 LED ライトコーン

標準サイズ 350×350×700 (H) mm ミニサイズ 300×300×500 (H) mm

品番 **EA983FT-422**

価格 **4,970円** (税抜)

- 折りたたみ時サイズ…350×350×70(H)mm
- 重量…3.2kg

品番 **EA983FT-421**

価格 **4,390円** (税抜)

- 折りたたみ時サイズ…300×300×70(H)mm
- 重量…2.6kg

## 伸縮式カラーコーン



- トップ内径…Φ23mm
- 折り畳んでコンパクトに収納できます。
- 収納時は高さが5cmになります。

(1本価格)

### 本体+ウエイト

品番	サイズ (mm)	色	重量 (g)	税抜価格
EA983FT-187	245×245×410	オレンジ	1460	2,540円
EA983FT-192	295×295×620	イエロー	1700	3,330円
EA983FT-197	295×295×620	オレンジ	1700	3,330円

### 本体

品番	サイズ (mm)	色	重量 (g)	税抜価格
EA983FT-186	245×245×410	オレンジ	460	1,660円
EA983FT-191	295×295×620	イエロー	700	2,450円
EA983FT-196	295×295×620	オレンジ	700	2,450円

- 材質…オックスポリエステル
- 反射材付

## 折りたたみ式コーン



- 材質…ポリプロピレン
- スプリング入りで軽い力で開きます。

品番	サイズ (mm)	ウエイト	重量 (kg)	税抜価格
EA983FF-502	265×265×660(H)	有	1.2	8,980円


## 伸縮式カラーコーン(強力マグネット付)



- 収納時は高さが7cmになります。
- 材質…コーン部:ポリエステル 台座:ポリプロピレン
- 反射材付
- 作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板などに、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。

品番	サイズ (mm)	色	税抜価格
EA983FT-861	290×290×700(H)	オレンジ	6,590円

## 伸縮ガードバー



### 伸縮ガードバーのみ

品番	長さ	カラー	税抜価格
EA983FV-21	1.3~2m(伸縮タイプ)	黄/黒	9,560円
EA983FV-22	1.3~2m(伸縮タイプ)	赤/白	10,700円
EA983FV-21S	1.3~2m(伸縮タイプ)	黄/黒	18,000円
EA983FV-22S	1.3~2m(伸縮タイプ)	赤/白	19,100円

- 重量(1本)…440g ●材質…ABS樹脂、ポリエチレン ●直径…Φ41mm
- 夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様
- 21S、-22Sは持ち運びに便利な自立型収納バッグ(EA925SHN-9)付

### 氏名標識

11	12	13	14	15	16	17	18	19
火元責任者	防火責任者	火元取扱責任者	責任者	電気取扱責任者	衛生管理者	安全衛生推進者	安全運転管理者	たい粉じん清掃責任者
衛生管理者	検査・点検責任者	化学物質管理者	ロボットの管理責任者	責任者	点検中運転禁止	点検中操作禁止	関係者以外立入禁止	

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CE-11	360×120×1.2	火元責任者	610円
EA983CE-12	360×120×1.2	防火責任者	610円
EA983CE-13	360×120×1.2	火元取扱責任者	610円
EA983CE-14	360×120×1.2	管理責任者	610円
EA983CE-15	360×120×1.2	取扱責任者	610円
EA983CE-16	360×120×1.2	作業主任者	610円
EA983CE-17	360×120×1.2	運転責任者	610円
EA983CE-18	360×120×1.2	ロボットの管理責任者	610円
EA983CE-19	360×120×1.2	責任者	610円
EA983CE-20	360×120×1.2	フォークリフト管理責任者	610円
EA983CE-21	360×120×1.2	電気取扱責任者	610円
EA983CE-22	360×120×1.2	衛生管理者	610円
EA983CE-23	360×120×1.2	安全衛生推進者	610円
EA983CE-24	360×120×1.2	安全運転管理者	610円
EA983CE-25	360×120×1.2	たい粉じん清掃責任者	610円
EA983CE-26	360×120×1.2	保護具着用管理責任者	610円
EA983CE-27	360×120×1.2	検査・点検責任者	610円
EA983CE-28	360×120×1.2	化学物質管理者	610円

●材質…Eコユニボード (1枚価格)  
●取付穴…φ2.5mm×2ヶ所

### 修理・点検標識(吊り下げ・マグネット兼用)

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CP-1	600×250×0.3	点検中スッテいれるな	2,000円
EA983CP-2	600×250×0.3	点検中運転禁止	2,000円
EA983CP-3	600×250×0.3	点検中操作禁止	2,000円
EA983CP-4	600×250×0.3	関係者以外立入禁止	2,000円
EA983CP-5	600×250×0.3	修理中スッテいれるな	2,000円
EA983CP-6	600×250×0.3	修理中運転禁止	2,000円
EA983CP-7	600×250×0.3	修理中操作禁止	2,000円

●材質…軟質ビニール  
●上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。  
●記名部分は差替え式です。  
●付属品…記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本

### オプション

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CP-50	記名用紙(5枚入)		660円

●材質…PETステッカー

### プラスチックチェーン

●材質…ポリエチレン  
●重量…49~56:4kg、58:6kg

品番	カラー	全長	線径	チェーン内寸	税抜価格
EA980A-49	蛍光黄	50m	6mm	8.1×26.6mm	17,600円
EA980A-50	白	50m	6mm	8.1×26.6mm	14,300円
EA980A-51	黄	50m	6mm	8.1×26.6mm	14,300円
EA980A-52	黄/黒(トラ)	50m	6mm	8.1×26.6mm	16,500円
EA980A-56	シルバー	50m	6mm	8.1×26.6mm	17,000円
EA980A-58	黄/黒(トラ)	50m	8mm	9.3×38.2mm	19,500円

### [3つ折]クッション付養生ボード

●材質…ポリプロピレン、ポリエチレン  
●折り畳みサイズ…607×910×10.5(t)mm

品番	サイズ(mm)	厚み(mm)	入数	税抜価格
EA911BE-31	1820×910	3.5	5枚	9,120円

●熱割線が2ヶ所に施されており3つ折りができる為、持ち運びが楽になります。  
●2.5mmのブラダンに1.0mmの発泡材をラミネートしたクッション付ブラダン  
●ブラダンには帯電防止処理・耐候処理・コロナ放電処理が施されています。  
●複合材料としてもお使い頂けます。

### [外壁用] マスキングシート

●建築用

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	入数(巻)	税抜価格
EA944MC-5A	300	25	0.01	1	365円
EA944MC-6A	550	25	0.01	1	395円
EA944MC-7A	1100	25	0.01	1	650円
EA944MC-8A	1800	25	0.01	1	1,150円
EA944MC-5	300	25	0.01	60	20,000円
EA944MC-6	550	25	0.01	60	21,400円
EA944MC-7	1100	25	0.01	40	23,500円
EA944MC-8	1800	25	0.01	30	31,200円

●材質…基材:高密度ポリエチレン  
粘着剤:ゴム系

### 床面養生シート

●材質…ポリエチレン  
●燃焼時、有毒ガスがでません  
●長期の床面保護、居宅マンションの床面保護に

品番	幅	長さ	厚さ	税抜価格
EA911BA-41	915mm	100m	0.1mm	6,480円
EA911BA-42	1830mm	100m	0.1mm	12,600円

### 責任者表示ステッカー

人数:1枚

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CK-1A	200×80	責任者	150円
EA983CK-2A	200×80	電気取扱責任者	150円
EA983CK-3A	200×80	運転責任者	150円
EA983CK-4A	200×80	作業主任者	150円
EA983CK-5A	200×80	取扱責任者	150円
EA983CK-6A	200×80	火元取扱責任者	150円

人数:10枚

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CK-1B	200×80	責任者	1,300円
EA983CK-2B	200×80	電気取扱責任者	1,300円
EA983CK-3B	200×80	運転責任者	1,300円
EA983CK-4B	200×80	作業主任者	1,300円
EA983CK-5B	200×80	取扱責任者	1,300円
EA983CK-6B	200×80	火元取扱責任者	1,300円

●材質…PETステッカー

### バリケードテープ

人数:10枚

品番	表示内容	サイズ	税抜価格
EA983DJ-1	頭上注意	50mm×10m	1,020円
EA983DJ-2	足もと注意	50mm×10m	1,020円
EA983DJ-3	回転物注意	50mm×10m	1,020円
EA983DJ-4	指差確認	50mm×10m	1,020円
EA983DJ-5	立入禁止	50mm×10m	1,020円
EA983DJ-6	土足厳禁	50mm×10m	1,020円
EA983DJ-7	さわるな危険	50mm×10m	1,020円
EA983DJ-8	故障中使用禁止	50mm×10m	1,020円
EA983DJ-9	禁煙	50mm×10m	1,020円

●材質…基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系  
●2ヶ国後表示…日本語、英語

### [屋外用] 滑り止めテープ(耐水・耐油)

●建設現場や重機車両の通路や自動車・建機・航空機などのステップのすべり防止に

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	税抜価格
EA944DB-1A	50	15.2	1.01	6,800円
EA944DB-2A	100	15.2	1.01	13,600円
EA944DB-3A	150	15.2	1.01	20,400円

●屋内外兼用 ●粒度:φ36 (1巻価格)  
●材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系  
●耐水・耐油・耐候性があります。

### [内・外装用] マスキングシート

●材質…ポリエチレン  
●内外装、塗装時の養生としてご使用頂けます。

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	入数(巻)	税抜価格
EA944MC-31	2100	25	0.01	1	830円
EA944MC-32	2800	25	0.01	1	990円
EA944MC-33	3000	12.5	0.01	1	660円
EA944MC-34	3000	25	0.01	1	1,105円
EA944MC-35	300	25	0.01	1	270円
EA944MC-36	550	25	0.01	1	280円
EA944MC-37	750	25	0.01	1	420円
EA944MC-38	1100	25	0.01	1	445円
EA944MC-39	1800	25	0.01	1	710円

### [外装用] 養生テープ

●材質…基材:布  
粘着剤:特殊粘着剤  
●粘着力…2.6N/10mm  
●引張強度…70N/10mm  
●外装用の養生材の固定に  
●手切れ性が良いです。

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	税抜価格
EA944ML-8	50	25	0.35	1,160円

### 廃棄物保管場所標識

1	2-4
一般廃棄物保管場所	産業廃棄物保管場所
特別管理産業廃棄物保管場所	有害使用済機器の保管場所

●材質:エコユニボード

品番	サイズ(mm)	内容	税抜価格
EA983CY-1	600×600×2	一般廃棄物	2,900円
EA983CY-2	600×600×2	産業廃棄物	2,900円
EA983CY-3	600×600×2	特別管理産業廃棄物	2,900円
EA983CY-6	600×600×2	有害使用済機器	2,900円

●材質:マグネット  
EA983CY-4 600×600×0.8 産業廃棄物 9,260円

●片面印刷 (1枚価格)  
●取付穴…1~3-φ:2.5mm×4ヶ所

### [屋外用] 滑り止めテープ(土足用)

●建設現場や重機車両の通路や自動車・建機・航空機などのステップのすべり防止に

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	色	税抜価格
EA944DD-1A	50	5	0.8	黄	2,790円
EA944DD-2A	50	5	0.8	黒	2,790円
EA944DD-3A	50	5	0.8	緑	2,790円
EA944DD-4A	50	5	0.8	白	2,790円
EA944DD-5A	50	5	0.8	茶	2,790円
EA944DD-6A	50	5	0.8	灰	2,790円
EA944DD-11A	100	5	0.8	黄	5,590円
EA944DD-12A	100	5	0.8	黒	5,590円
EA944DD-13A	100	5	0.8	緑	5,590円
EA944DD-15A	100	5	0.8	茶	5,590円
EA944DD-16A	100	5	0.8	灰	5,590円

●材質…基材:アルミホイル、粘着剤:アクリル系  
●工場や各種施設の階段、建設現場の足場などの滑り防止に

### [屋外用] トラ蛍光滑り止めテープ

●粘着式  
●色…蛍光黄/黒  
●シマの幅…黄:70mm 黒:60mm  
●材質…布、人造砥粒

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚み(mm)	税抜価格
EA944DN-1	25	5	0.6	3,740円
EA944DN-2	50	5	0.6	7,480円
EA944DN-3	100	5	0.6	15,000円

### ラインテープ

●材質…基材:ポリエチレンクロス  
粘着剤:アクリル系  
●手で簡単に切れます。  
●耐久性、耐摩耗性、隠蔽性に優れています。  
●フォークリフト等往來の多い場所に

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	色	税抜価格
EA944PK-1	50	50	0.19	白	3,710円
EA944PK-2	50	50	0.19	黄	3,710円

### [建築・塗装用] 養生テープ


●材質…基材:ポリエチレン  
粘着剤:アクリル系  
●粘着力…2.6N/10mm  
●引張強度…33.6N/10mm  
●基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。  
●屋内外での塗養生やニス防止の養生に

品番	幅(mm)	長さ(m)	厚さ(mm)	色	入数(巻)	税抜価格
EA944ML-100	50	25	0.11	緑	1	430円
EA944ML-101	50	25	0.11	白	1	430円
EA944ML-100B	50	25	0.11	緑	30	12,300円
EA944ML-101B	50	25	0.11	白	30	12,300円



## フォークリフトに取り付けて事故を防止!

### 点灯イメージ一例



### 【電池式】LED 警告灯


品番 **EA983FR-51**

価格 **2,450円** (税抜)

- 電源…単4電池×3本 (別売)
- 連続使用時間…回転時：9時間、点滅時：30時間
- サイズ…φ100×30mm ●重量…126g
- 材質…プラスチック
- 9種類の点灯・点滅機能 (回転・フラッシュ・点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)
- 裏面にフックとマグネット付



背面



9パターンの点灯イメージは動画を check! ご覧ください!



### 【充電式】LED 警告灯

品番 **EA983FR-50**

価格 **4,170円** (税抜)

- 電源…3.7V (リチウムイオン700mAh)
- 連続使用時間…回転時：7時間 点滅時：(高速)7時間、(低速)：50時間
- サイズ…φ105×35mm ●重量…284g
- 材質…透明部分：ポリカーボネート、外装赤部分：熱可塑性エラストマー
- 9種類の点灯・点滅機能 (回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)
- マグネット付



背面



### LED回転灯 [マグネット付/電池式]



品番	色	連続使用時間		税抜価格
		回転時	点滅時	
EA983FS-41A	赤	100時間	180時間	8,350円
EA983FS-42A	青	100時間	180時間	8,350円
EA983FS-43A	黄	100時間	180時間	8,350円
EA983FS-44A	緑	100時間	180時間	8,350円

- 電源…単3電池×4本 (別売)  
●光源…LED球×20灯
- サイズ…φ125×112(H)mm  
●重量…500g (本体のみ)  
●材質…グロブ部分：ポリカーボネート、本体：ABS樹脂
- 防滴構造 ●強力マグネット付  
●電池式なのでどこにでも持ち運びできます。  
●底面のスイッチで「回転」と「点滅」のパターンを切り替えられます。

### LED回転灯 [マグネット付/電池式]



品番	色	連続使用時間		税抜価格
		回転時	点滅時	
EA983FS-812	黄	200時間		2,080円

- 電源…単1電池×2本 (別売)  
●光源…LED球×30灯
- サイズ…φ95×145(H)mm  
●重量…395g ●材質…ABS樹脂
- 底部にマグネット付

### 【角形】LED作業灯 (車載用)



品番	電球	コード長	税抜価格
EA814BA-22	48W	400mm	3,760円

- トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
- 電源…DC10~30V ●照明装置…LED球16灯
- 屋内・屋外用 (IP67) ●電線仕様…PVC線 ●取付ねじ径…M8

### 【丸形】LED作業灯 (車載用)



品番	電球	コード長	税抜価格
EA814BA-21	27W	400mm	2,590円

- トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
- 電源…DC10V~30V ●照明装置…LED球9灯
- 屋内・屋外用 (IP67) ●電線仕様…PVC線 ●取付ねじ径…M8

### 三角安全標識



品番	組立時サイズ (W×D×H)mm	重量 (g)	税抜価格
EA983FR-33	438×375×440	530	1,630円

- EU規格適合品  
●材質…本体：ABS樹脂 台座：スチール  
●折りたたみ収納可能 (収納ケース付)

### 【LED】三角保安灯



品番	組立時サイズ (W×D×H)mm	重量 (kg)	税抜価格
EA983FR-32	522×360×483	1.8	27,800円

- 電源…単3電池×4本 (別売)
- 光源…LED球21灯 ●電池寿命…約60時間
- 点滅パターン…回転→全点滅→OFF
- 時計回りに回転

### 自動車用一般電球




品番	定格	税抜価格
EA758ZJ-10	12V・21/5W	220円
EA758ZJ-11	12V・23/8W	220円
EA758ZJ-12	12V・27/5W	245円
EA758ZJ-13	24V・25/10W	300円

### 自動車用電球 (番号灯用)



品番	定格	税抜価格
EA758ZK-5	12V・5W	165円
EA758ZK-6	12V・10W	165円

### 自動車用電球 (番号灯用)



品番	定格	税抜価格
EA758ZK-1	24V・12W (耐震型)	305円
EA758ZK-2	24V・10W	305円

# 作業灯・ライト

## [充電式] LED 作業灯

品番 **EA758C-108BB**

価格 **9,480円** (税抜)

- サイズ…45(W)×62(D)×320(H)mm
- 重量…330g
- 明るさ(ルーメン)…  
強：700、弱：350、ヘッド：35
- 連続点灯(時間)…  
強：4、弱：8、ヘッド：60
- 充電時間…4時間
- 付属品…USBコード、ACアダプター
- ヘッド角度調整可能
- 収納式フック、背面マグネット付



フック付きで吊り下げ可能  
ヘッド先端部分にもライト付



MAX  
**700**  
ルーメン



### 角度調整 & ヘッド回転式



ヘッド部  
**360°** 回転  
×  
**13** 段階  
角度調整機能



**2,000**  
ルーメン  
**LED**



270°角度調整、  
180°回転可能



折りたたみ時

## [充電式] 多方向型ライト

品番 **EA758C-251**

価格 **15,900円** (税抜)

- 電源…リチウムイオン充電電池 (本体内部蔵)
- 充電時間…5時間
- 重量…650g
- 全長…358mm (折りたたみ時：210mm)
- 付属品…Type-C 充電ケーブル ×1本
- 360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。
- 底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付き
- 底面マグネット付
- 三脚に取付可能 (ねじサイズ：M20)

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	2000	1.5
中	1200	3.5
弱	700	8.5

## [充電式] LED作業灯(無段階調光)

- 光源…COB LED球1灯
- 電源…リチウムイオン充電電池(本体内部蔵)
- 充電時間…4時間
- サイズ…40(W)×35(D)×390(H)mm
- 重量…450g
- 付属品…USBケーブル (ビックツール取付)



品番	使用電池	税抜価格
<b>EA758C-216</b>	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	<b>15,200円</b>

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
メイン	600	1.5
先端	120	10

●マグネット装備により様々な現場で利用可能です。

## [充電式] LEDヘッドライト(非接触センサースイッチ付)



品番	使用電池	税抜価格
<b>EA758RW-81</b>	リチウムポリマー電池 (USBケーブル付)	<b>4,450円</b>

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強(ワイド)	500	2
弱(ワイド)	160	4
強(スポット)	135	4
UV	—	—



- 電源…USB充電式リチウムイオンバッテリー
- サイズ…60(W)×20(D)×36(H)mm
- 重量…80g
- 防水性能…IP44
- フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム
- ★ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでON/OFFを切り替えることができます。
- ★サイドにスポットライトとUVライト(365nm)が付いています。
- 耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
- 付属品…Type-C充電ケーブル×1本

## [充電式] LEDヘッドライト



- 光源…白色LED球
- サイズ…55×35×31(H)mm
- 重量…70g
- 防水性能…IPX4

品番	使用電池	税抜価格
<b>EA758FH-17</b>	リチウムイオン電池	<b>6,150円</b>

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
フル	610	3.5
パワー(ノーマル)	530	5
強(ノーマル)	360	10
弱(ノーマル)	170	16
強(ワイド)	70	15
弱(ワイド)	22	21

- ベルト幅…25mm
- ヘッド角度調整可能(90°)
- 滑り止付付ヘッドバンド
- 軽量コンパクト
- 充実した照射モード

## [充電式] LEDヘッドライト



- 光源…LED球
- サイズ…67×48×55(H)mm

品番	使用電池	税抜価格
<b>EA758FH-8</b>	リチウムイオン電池	<b>7,690円</b>
<b>EA758FH-9</b>	交換バッテリー	<b>3,410円</b>

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	600	3.5
中	260	6
弱	30	35

- 重量…55g(本体のみ)
- 防水性能…IPX4
- ベルト幅…25mm
- 充電を忘れても単4電池×3本(別売)で使用可能

## [充電式] LED作業灯

- 光源…LED
- 電源…リチウムイオン充電電池(本体内部蔵)
- 充電時間…2.5時間
- サイズ…55(W)×40(D)×205(H)mm
- 重量…302g
- 付属品…  
USB Type-Cケーブル(1m)  
●防水性能…IP65

品番	使用電池	税抜価格
<b>EA758CH-1</b>	リチウムイオン電池 (USB充電)	<b>11,300円</b>

オプション		
<b>EA764A-140</b>	ワイヤレス充電スタンド	<b>3,750円</b>

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
前面	100~600	3~10
上部	100	10

- 産業用ワイヤレス充電折りたたみ式ワークライト
- 背面と底面にマグネット付
- 360°回転可能な収納式フック付
- ワイヤレス充電(EA764A-140)(別売)に対応

## [充電式] マグネット付LEDライト




- ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
- 照明装置…10W LED球1灯

品番	使用電池	税抜価格
<b>EA758C-159</b>	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)	<b>18,400円</b>
<b>EA758C-160A</b>	リチウムイオン電池 (USBケーブル・ACアダプター付)	<b>20,000円</b>

明るさ	ルーメン	連続点灯(時間)
強	750	2.5
弱	300	6

- 充電時間…約3~5時間
- サイズ…φ95×110mm
- 重量…360g
- マグネット付ベースにより金属面に取り付け可能
- 丈夫なアルミ製ヘッド

## [充電式] LEDペン型ライト




品番	使用電池	税抜価格
<b>EA758RP-32</b>	リチウムイオン電池 (本体内部蔵)	<b>6,100円</b>

明るさ	ルーメン	電池寿命(時間)
強	350	2.5
弱	100	5.5
エコ	5	36

- サイズ…φ16.8×152mm
- 重量…51.1g(本体のみ)
- 材質…アルミニウム
- 防水性能…IPX6
- 充電用USBコード付

## ヘルメット用バンドクリップ



品番	仕様	税抜価格
<b>EA758CW-66</b>	あらゆる溝付ヘルメット用	<b>365円</b>
<b>EA758CW-67</b>	幅広溝付ヘルメット用	<b>325円</b>
<b>EA758CW-68</b>	溝無ヘルメット用	<b>325円</b>

## ヘッドライト用シリコンゴムバンド

品番	幅	税抜価格
<b>EA758CW-120</b>	20mm	<b>885円</b>
<b>EA758CW-125</b>	25mm	<b>950円</b>

- 滑らず、水に強く、耐久性抜群
- ヘルメットに最適

### 足場台



●アルミ合金製  
●コンパクトな折りたたみ式  
●天板両端に転落予防プレート付

品番	天板高さ (m)	段数	重量 (kg)	税抜価格
EA905DJ-0.5	0.55	2	4.2	14,200円
EA905DJ-1	0.55	2	4.7	15,300円
EA905DJ-2	0.80	3	5.3	16,900円

品番	天板サイズ (W)×(D)mm	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm	重量 (kg)
EA905DJ-0.5	300×651	407×696×175	407×1008	4.2
EA905DJ-1	300×881	407×925×154	407×1238	4.7
EA905DJ-2	300×881	453×925×178	453×1391	5.3

### はしご兼用脚立



●天板サイズ…  
-11A～-13A: 252×157mm  
-14A～-16A: 251×160mm  
●アルミ合金製

品番	天板高さ (m)	はしご全長 (m)	段数	税抜価格
EA903AB-11A	0.52	1.13	2	11,300円
EA903AB-12A	0.82	1.75	3	12,400円
EA903AB-13A	1.11	2.37	4	15,200円
EA903AB-14A	1.41	2.99	5	19,800円
EA903AB-15A	1.70	3.60	6	23,100円
EA903AB-16A	1.99	4.22	7	28,400円

品番	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm	重量 (kg)
EA903AB-11A	444×163×582	444×488	2.7
EA903AB-12A	468×163×889	468×669	3.5
EA903AB-13A	522×163×1198	522×849	4.3
EA903AB-14A	578×169×1507	578×1036	5.7
EA903AB-15A	631×169×1816	631×1217	7.2
EA903AB-16A	686×169×2125	686×1397	9.0

### 踏台



●天板サイズ…276×160mm  
●アルミ合金製(アルマイト加工)

品番	天板高さ (m)	段数	税抜価格
EA903AF-30B	0.30	1	3,880円
EA903AF-60B	0.56	2	6,050円
EA903AF-80B	0.79	3	7,750円

品番	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm	重量 (kg)
EA903AF-30B	388×153×332	388×289	1.0
EA903AF-60B	436×154×609	436×479	1.7
EA903AF-80B	479×154×853	479×646	2.5

### 踏台



●天板サイズ…309×255mm  
●アルミ合金製

品番	天板高さ (m)	段数	税抜価格
EA903AL-2	0.56	2	11,600円
EA903AL-3	0.78	3	15,200円

品番	折りたたみサイズ (W)×(D)×(H)mm	設置寸法 (W)×(D)mm	重量 (kg)
EA903AL-2	438×237×630	438×576	2.4
EA903AL-3	467×239×864	467×738	3.3

### 【屋外用】滑り止めテープ(耐水・耐油)



(カナダ)

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA944DA-11	50	18.3	0.7	黄黒	7,900円
EA944DA-16	50	18.3	0.7	赤白	7,900円
EA944DA-21	50	18.3	0.7	黄	8,250円
EA944DA-23	50	18.3	0.7	灰	7,900円

●汎用性の高いスタンダードタイプ。  
●はしごのステップ・作業場の出入り口・雨の日の滑り止め防止などに  
●屋内外用可能 ●粒度…#60  
●材質…基材:PVC、粘着剤:アクリル系

### 【屋外用】滑り止めテープ



●多少の凹凸にもしっかり密着。転倒、転落、スリップ事故を防止

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	色	税抜価格
EA944DG-51	35	5	1	黒	2,870円
EA944DG-52	35	5	1	黄	2,870円

●材質…アルミ・鋳粒子・アクリル系粘着剤  
●コンクリートやタイル、鉄板、石材等に張り付け可能  
●水や油のかかる場所にも使用できます。

### 脚立用ステッカー



天板立乗禁止

品番	サイズ (mm)	税抜価格
EA983BN-11	40×200	330円

●材質…アルミ (2枚価格)

### 足場台用ステッカー



端部転落注意

品番	サイズ (mm)	税抜価格
EA983BN-21	80×500	1,650円

●材質…アルミ (2枚価格)  
●可搬式作業台の端からの転落に注意を促します。

### 脚立用標識



非粘着

品番	サイズ (mm)	税抜価格
EA983BN-1	860×250	2,200円

●材質…軟質ビニール  
●裏面マジックテープ付(天板奥行200mmまで)

### 足場台用ステッカー



端部転落注意

品番	サイズ (mm)	税抜価格
EA983BN-31	240×300	1,850円

●材質…アルミ (1枚価格)  
●可搬式作業台の端からの転落に注意を促します。

# マスク

### 吸収缶交換型マスク [1缶式]



●国家試験合格品 (第TN419号)  
●低濃度ガス用マスク

品番 EA800MS-6A 税抜価格 2,620円

●接頭部にダブルクッション構造採用  
●体内内の汗を吸収する吸水マット採用  
●締め紐の角度が調整できるベルトフック採用  
●フィルター別売。EA800MS-22～30よりお選び下さい。

### 吸収缶交換型マスク [2缶式]



●国家検定合格品 (第TN452号)  
●低濃度ガス用2缶式マスク

品番 EA800MS-7A 税抜価格 3,500円

●締め紐の角度が自由に調節できるベルトフック  
●接頭部をシボ加工することにより、接頭部の不快感及び汗による面体のズレを極力抑えました。  
●フィルター別売。EA800MS-22～30よりお選び下さい。

### 吸収缶交換型マスク [2缶式]



●国家検定合格品 (第TN104号)  
●低濃度ガス用 全面一眼式2缶式マスク

品番 EA800MS-5 税抜価格 18,000円

●3点式の締め紐で装着が容易  
●2缶式なので呼吸が大変楽です。  
●フィルター別売。EA800MS-22～30よりお選び下さい

### 直結式吸収缶



●-22…防塵フィルターなし  
●-23…-24…防塵フィルター内蔵 (国家試験区分:S1)  
●EA800MS-5-6A-7A 用有機ガス用吸収缶

品番	捕集効率	吸気抵抗	国家検定合格	税抜価格
EA800MS-22	0%	220Pa以下	第TN291号	410円
EA800MS-23	92.1%	280Pa以下	第TN293号	430円
EA800MS-24	86.3%	210Pa以下	第TN275号	420円

●適応ガス…トルエン、キシレン、ベンゼン、メチルエチルケトン、トリクロロエチレン、クロロピクリン、アセトン、二硫化炭素、DMF、DMACなど  
●品質保証期限…未開封で2年以内

### [DS2] 防塵マスク



●国家検定合格品 [区分DS2]  
●のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出。

品番 EA800NB-2 捕集効率 95%以上 吸気抵抗 50Pa以下 税抜価格 485円

●3面立体構造で携帯・保管時は便利な平面形状、使用時はカップ形状でフィット性に優れます。  
●首・後頭部がけタイプ

### [DS2] 防塵マスク




●国家検定合格品 [区分DS2]

品番 EA800NB-3 捕集効率 95%以上 吸気抵抗 70Pa以下 税抜価格 3,690円

●のれん型排気弁が呼吸の熱気やムレを排出。  
●ヘルメットの上から装着可能  
●締め紐調節式

### [DS2] 防塵マスク



●国家検定合格品 [区分DS2]  
●首・後頭部がけタイプ

品番 EA800NB-8 捕集効率 95%以上 吸気抵抗 50Pa以下 税抜価格 3,900円

●3点式の締め紐で装着が容易  
●2缶式なので呼吸が大変楽です。  
●フィルター別売。EA800MS-22～30よりお選び下さい

### 直結式吸収缶



●EA800MX-21～23用吸収缶  
●国家検定合格品 [区分S1] (フィルター取付時)

品番	適応ガス	税抜価格
EA800MX-111	有機ガス	420円
EA800MX-112	有機ガス	420円
EA800MX-113	有機ガス・粉じん	560円
EA800MX-114	有機ガス・粉じん	600円
EA800MX-115	ハロゲンガス	520円
EA800MX-116	酸性ガス	500円
EA800MX-117	ホルムアルデヒド、有機ガス	820円

### [RL2] 防塵マスク



●国家検定合格品 [区分RL2]  
●排気弁を守るボンネット二重構造  
●フィットチェッカー内蔵でレバーを引き上げるだけでフィットテストができます

品番 EA800MP-31 捕集効率 95%以上 吸気抵抗 80Pa以下 名称 マスク (フィルター別売) 税抜価格 2,980円

品番 EA800MP-111 交換用フィルター (1個入り) 税抜価格 600円

●長時間使用を可能にする低吸気抵抗アルファリングフィルタ使用  
●別売の吸収缶 (EA800MX-112～114・117) に取り替えると防毒マスクとしても使用できます。

### 直結型防毒マスク [2缶式]



●国家検定合格品 (第TN230号)  
●独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。

品番 EA800MX-22 サイズ フリー 税抜価格 3,210円

●吸収缶別売。EA800MX-111～117より各2個お選びください。

### 直結型防毒マスク [防塵併用/1缶式]



●国家検定合格品 (第TN382号)  
●フィットチェッカー内蔵でレバーを引き上げるだけでフィットテストが可能  
●独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。

品番 EA800MX-21 サイズ フリー 税抜価格 2,430円

●吸収缶別売。EA800MX-111～117よりお選びください  
●別売のフィルター (EA800MP-111) を装着すると防じんマスクとしても使用できます。

### 直結型防毒マスク [防塵併用/1缶式]



●品質保証期限…未開封で製造年月より2年  
●-113、-114は防塵フィルター内蔵

品番	捕集効率	吸気抵抗	除毒能力
EA800MX-111	80%以上	100Pa以下	100分以上
EA800MX-112	80%以上	110Pa以下	200分以上
EA800MX-113	80%以上	160Pa以下	80分以上
EA800MX-114	80%以上	210Pa以下	150分以上
EA800MX-115	80%以上	125Pa以下	100分以上
EA800MX-116	80%以上	125Pa以下	130分以上
EA800MX-117	80%以上	135Pa以下	シクロヘキサン: 70分以上 ホルムアルデヒド: 480分以上

## 工場扇(スタンドタイプ)

●お客様組立品



スパイラル気流  
約2割風速UP!

品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897AS-1	435mm	約1.8m	18,600円

- 電源…AC100V(50/60Hz共用)
- 消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振角度…左右約75° ●俯仰角度…3段階調節
- 3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…800×700×1120~1430(H)mm
- 重量…5.0kg ●付属品…前パネル
- ワンタッチで三脚の折畳が可能なので、移動や片付けが楽に行えます。

## 工場扇(スタンドタイプ)



Sulden  
朝日やミズメの多い工場でも安心してお使いいただけます。

品番	ファン径	税抜価格
EA897AF-1A	450mm	20,000円

- 電源…AC100V(50/60Hz)
- 消費電力(50/60Hz)…120/160W
- 首振角度…75°
- 俯仰角度…-5・0・20・35°(4段階調節)
- 最大風量(50/60Hz)…165/186m<sup>3</sup>/分
- 3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…840×725×1170~1280(H)mm
- 重量…11kg
- コード長…1.7m(アース付、耐トラッキング)
- ワンタッチ折畳三脚 ●全閉型モーター

## NAKATOMI 大型送風機【ビッグファン】

全閉型 100V 工業用 アルミ羽根

工場・倉庫・作業場・体育館などの広い空間への送風・換気・循環に! 大風量で広範囲に送風可能!



上下方向の風向角度を調整できます

ファン径	品番	税抜価格
60cm	EA897AN-11A	30,000円(税抜)
75cm	EA897AN-12A	40,700円(税抜)
100cm	EA897AN-13A*	72,300円(税抜)

\*マークの商品は大型商品につき北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。また、配送は車上渡しとなります。

## 工場扇(壁掛けタイプ)

●お客様組立品



スパイラル気流

品番	ファン径	コード	税抜価格
EA897AS-4	435mm	約1.8m	18,600円

- 電源…AC100V(50/60Hz共用)
- 消費電力(50/60Hz)…80/95W
- 首振角度…左右約75°
- 俯仰角度…4段階調節
- 3段階調式(強・中・弱)
- サイズ…500×300×530(H)mm
- 重量…4.0kg ●付属品…前パネル
- 更衣室や保育園など様々な用途に合わせて使用頂けます。

## ヘルメット用アイスヘッドパッド

●冷却時間…氷水で約15分、冷凍庫で約30分



品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA915EM-26	180×180	1,760円

- 材質…外側:TPU、内容物:PCM
- 酷暑の環境でも快適な冷感素材です。
- 中身が固まった状態でご利用いただくと、約24℃の心地良い清涼感を感じます。
- ヘルメットだけでなく、キャップへの取り付けも可能で様々な場面での野外作業の強い味方となります。
- 繰り返しご利用いただけます。
- 24℃以下で自然凍結。

## ヘルメットインナー(吸汗速乾)

●保護帽の下に被る、吸汗・発散性に優れたアンダーキャップです

●材質…ポリエステル



品番	税抜価格
EA998AX-5	1,600円

- サイズアジャスト機能付きで頭にフィットです。
- 汗を素早く吸い上げ、生地表面で拡散・乾燥させ、肌の側に汗を残さずべとつき感を抑えます。
- 繰り返し洗濯しても性能低下は起こりません。

## ヘルメット用クールバンド

(アメリカ)



品番	税抜価格
EA915EM-91	830円

- ヘルメット内装に取り付け、高い冷却効果が得られます。
- 保冷時間…5時間
- サイズ…280×145mm
- 材質…マイクロファイバー
- 抗菌処理されておりカビの発生やイヤな臭いを防ぎます。

## アイスベスト(防虫加工)



品番	名称	税抜価格
EA915EM-161	本体	5,080円
EA915EM-162	替保冷剤(4個)	1,500円

- 首・両脇・背中を冷やします。
- 草刈り・軽作業時の暑さ対策に
- 材質…ポリエステル
- 保冷時間…両脇・背中:2~3時間程度  
首元:1~1時間半程度
- 肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。
- 保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。
- 付属品…保冷剤4個

## アイスベスト(ハニカムメッシュ)



品番	サイズ	着丈	税抜価格
EA915EM-191	M	53cm	5,420円
EA915EM-192	L	54cm	5,420円
EA915EM-193	LL	57cm	5,420円
EA915EM-194	3L	57cm	5,420円
EA917H-22	替保冷剤(4個)		1,950円

- 前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。
- 材質…メッシュ:ポリエステル
- 保冷時間…約3~4時間
- 空調ウェアと一緒に使用するとさらに快適に

## クーラーボックス[折りたたみ式]



品番	容量	重量	税抜価格
EA917AP-20A	20ℓ	1.5kg	12,500円
EA917AP-40A	40ℓ	1.95kg	14,000円

品番	外寸(W×D×H)mm	内寸(W×D×H)mm
EA917AP-20A	390×300×290	330×260×240
EA917AP-40A	430×350×350	410×315×310

- 材質…EVA、ポリウレタン、ポリエステル、PVC
- 収納サイズ…20A:390×125×300(H)mm  
40A:440×125×350(H)mm
- 携帯に便利なコンパクト収納タイプ

## [キャスター付]クーラーボックス



品番	容量	重量	税抜価格
EA917AJ-47	47ℓ	4.6kg	19,300円

品番	外寸(W×D×H)mm	内寸(W×D×H)mm
EA917AJ-47	620×360×390	510×285×295

- 材質…本体:ポリエチレン  
密封材:PS/PP、断熱材:PU
- キャスター、水抜き栓付

## アイスバッグ

●休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。



品番	内容量	税抜価格
EA917HE-21	400ml	700円
EA917HE-22	1100ml	800円
EA917HE-23	1900ml	900円

- 材質…キャップ:ポリスチレン・シリコンパッキン  
注水口:ポリスチレン・アルミ  
生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)

## アイシング用冷却材(アイスバッテリー)



品番	サイズ(mm)	重量(g)	税抜価格
EA917HE-1	155×105×25(T)	185	2,310円

- 材質…水、塩化ナトリウム、ゲル化剤
- 肌や身体に優しいポリウレタン使用
- 首筋やほっぺたにあててのリフレッシュや「手のひら冷却」で熱中症対策に。

## 涼感スプレー

●衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。

●こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。

●ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかりと密着し、涼感効果が長持ちします。



品番	内容量	税抜価格
EA920AV-52	300ml	1,520円

## 涼感スプレー(抗菌タイプ)

●衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。

●こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。

●抗菌効果もプラスし、暑さだけでなくウイルスも寄せ付けません。



品番	内容量	税抜価格
EA920AV-54	280ml	1,240円

- ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかりと密着し、涼感効果が長持ちします。

# スリング

## 金具付スリング[安全フック付]



●1本吊

品番	使用荷重 (t)	有効長 (m)	税抜価格
EA981EA-1A	0.63	1.0	6,410円
EA981EA-1.5A	0.63	1.5	6,950円
EA981EA-2A	0.63	2.0	7,490円
EA981EA-2.5A	0.63	2.5	8,030円
EA981EA-3A	0.63	3.0	8,570円
EA981EB-1A	1.0	1.0	9,020円
EA981EB-1.5A	1.0	1.5	9,840円
EA981EB-2A	1.0	2.0	10,600円
EA981EB-2.5A	1.0	2.5	11,300円
EA981EB-3A	1.0	3.0	12,100円
EA981EC-1A	1.5	1.0	11,400円
EA981EC-1.5A	1.5	1.5	12,500円
EA981EC-2A	1.5	2.0	13,500円
EA981EC-2.5A	1.5	2.5	14,600円
EA981EC-3A	1.5	3.0	15,700円

●材質…スリング:ナイロン  
フック:鉄鋳物

## 金具付スリング[安全フック付]



●2本吊

品番	使用荷重 (t)		有効長 (m)	税抜価格
	40°	60°		
EA981FD-11A	0.93	0.86	1.0	16,500円
EA981FD-12A	0.93	0.86	1.5	17,600円
EA981FD-13A	0.93	0.86	2.0	18,700円
EA981FD-15A	0.93	0.86	3.0	19,100円
EA981FD-21A	1.86	1.72	1.0	24,200円
EA981FD-22A	1.86	1.72	1.5	25,600円
EA981FD-23A	1.86	1.72	2.0	27,200円
EA981FD-24A	1.86	1.72	2.5	28,700円
EA981FD-25A	1.86	1.72	3.0	30,200円
EA981FD-26A	1.86	1.72	3.5	31,800円
EA981FD-27A	1.86	1.72	4.0	33,300円
EA981FD-28A	1.86	1.72	5.0	36,400円
EA981FD-31A	2.79	2.58	1.0	39,300円
EA981FD-32A	2.79	2.58	1.5	41,300円
EA981FD-33A	2.79	2.58	2.0	43,500円
EA981FD-34A	2.79	2.58	2.5	45,600円
EA981FD-35A	2.79	2.58	3.0	47,700円
EA981FD-36A	2.79	2.58	3.5	49,900円
EA981FD-37A	2.79	2.58	4.0	52,100円
EA981FD-38A	2.79	2.58	5.0	56,400円

●材質…スリング:ナイロン  
フック:鉄鋳物

## ポリエステルスリング(JIS 4等級)



●材質…ポリエステル  
●表面は青色ですが、芯材は白色です。  
●芯材の白色が見えたら交換時期で、品質管理に効果的です。

揚量: 1.0t				揚量: 2.0t			
品番	幅	全長	税抜価格	品番	幅	全長	税抜価格
EA981TG-0.5	25mm	0.5m	2,780円	EA981TJ-0.5	50mm	0.5m	5,550円
EA981TG-1	25mm	1.0m	2,780円	EA981TJ-1	50mm	1.0m	5,550円
EA981TG-1.5	25mm	1.5m	3,330円	EA981TJ-1.5	50mm	1.5m	6,660円
EA981TG-2	25mm	2.0m	3,880円	EA981TJ-2	50mm	2.0m	7,770円
EA981TG-2.5	25mm	2.5m	4,440円	EA981TJ-2.5	50mm	2.5m	8,880円
EA981TG-3	25mm	3.0m	4,990円	EA981TJ-3	50mm	3.0m	9,990円
EA981TG-3.5	25mm	3.5m	5,550円	EA981TJ-3.5	50mm	3.5m	11,100円
EA981TG-4	25mm	4.0m	6,110円	EA981TJ-4	50mm	4.0m	12,200円
EA981TG-5	25mm	5.0m	7,220円	EA981TJ-5	50mm	5.0m	14,400円
EA981TG-6	25mm	6.0m	8,330円	EA981TJ-6	50mm	6.0m	16,700円
EA981TG-7	25mm	7.0m	9,430円	EA981TJ-7	50mm	7.0m	18,900円
EA981TG-8	25mm	8.0m	10,500円	EA981TJ-8	50mm	8.0m	21,100円


  

揚量: 1.6t				揚量: 4.0t			
品番	幅	全長	税抜価格	品番	幅	全長	税抜価格
EA981TH-0.5	35mm	0.5m	3,770円	EA981TL-1	100mm	1.0m	11,100円
EA981TH-1	35mm	1.0m	3,870円	EA981TL-1.5	100mm	1.5m	13,300円
EA981TH-1.5	35mm	1.5m	4,640円	EA981TL-2	100mm	2.0m	15,500円
EA981TH-2	35mm	2.0m	5,420円	EA981TL-2.5	100mm	2.5m	17,800円
EA981TH-2.5	35mm	2.5m	6,190円	EA981TL-3	100mm	3.0m	20,000円
EA981TH-3	35mm	3.0m	6,960円	EA981TL-4	100mm	4.0m	24,400円
EA981TH-3.5	35mm	3.5m	7,740円	EA981TL-5	100mm	5.0m	28,900円
EA981TH-4	35mm	4.0m	8,510円	EA981TL-6	100mm	6.0m	33,300円
EA981TH-5	35mm	5.0m	10,100円	EA981TL-7	100mm	7.0m	37,700円
EA981TH-6	35mm	6.0m	11,600円	EA981TL-8	100mm	8.0m	42,200円
EA981TH-7	35mm	7.0m	13,200円	EA981TL-10	100mm	10.0m	51,100円
EA981TH-8	35mm	8.0m	14,700円				
EA981TH-10	35mm	10.0m	17,800円				

## ワイヤースリング



色の品番はメーカー直送品です。  
(北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要ですが、)  
●トゲが全くありません。  
●荷物の下から引抜きが容易です。  
●材質…炭素鋼(WK-1~WK-58は溶融亜鉛メッキ仕上げ)



破断荷重: 1.81t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WK-1	6mm	1.0m	0.2kg	1,320円
EA981WK-2	6mm	1.5m	0.26kg	1,380円
EA981WK-3	6mm	2.0m	0.32kg	1,450円
EA981WK-4	6mm	2.5m	0.4kg	1,520円
EA981WK-5	6mm	3.0m	0.5kg	1,590円
EA981WK-6	6mm	4.0m	0.6kg	1,710円
EA981WK-7	6mm	5.0m	0.72kg	1,880円
EA981WK-8	6mm	6.0m	0.85kg	2,020円
EA981WK-9	6mm	8.0m	1.11kg	6,580円
EA981WK-10	6mm	10.0m	1.37kg	7,210円

破断荷重: 7.24t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WK-31	12mm	1.0m	0.8kg	2,140円
EA981WK-32	12mm	1.5m	1.1kg	2,380円
EA981WK-33	12mm	2.0m	1.3kg	2,620円
EA981WK-34	12mm	2.5m	1.5kg	2,990円
EA981WK-35	12mm	3.0m	1.8kg	3,300円
EA981WK-36	12mm	4.0m	2.2kg	3,880円
EA981WK-37	12mm	5.0m	2.7kg	4,450円
EA981WK-38	12mm	6.0m	3.2kg	4,990円
EA981WK-39	12mm	8.0m	4.16kg	9,750円
EA981WK-40	12mm	10.0m	5.12kg	10,900円

破断荷重: 20.1t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WK-72	20mm	1.5m	3.7kg	15,400円
EA981WK-73	20mm	2.0m	4.4kg	16,000円
EA981WK-74	20mm	2.5m	5.1kg	16,500円
EA981WK-75	20mm	3.0m	5.7kg	17,100円
EA981WK-76	20mm	4.0m	7.1kg	18,100円
EA981WK-77	20mm	5.0m	8.4kg	19,200円
EA981WK-78	20mm	6.0m	9.7kg	20,300円
EA981WK-79	20mm	8m	13.5kg	22,700円
EA981WK-80	20mm	10m	16kg	25,200円

破断荷重: 39.4t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WL-24	28mm	2.5m	11.7kg	31,600円
EA981WL-25	28mm	3.0m	13kg	32,700円
EA981WL-26	28mm	4.0m	15.6kg	34,800円
EA981WL-27	28mm	5.0m	18.2kg	37,000円
EA981WL-28	28mm	6.0m	20.8kg	39,100円

破断荷重: 3.22t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WK-11	8mm	1.0m	0.3kg	1,500円
EA981WK-12	8mm	1.5m	0.4kg	1,590円
EA981WK-13	8mm	2.0m	0.5kg	1,690円
EA981WK-14	8mm	2.5m	0.6kg	1,830円
EA981WK-15	8mm	3.0m	0.7kg	1,950円
EA981WK-16	8mm	4.0m	1.0kg	2,210円
EA981WK-17	8mm	5.0m	1.2kg	2,520円
EA981WK-18	8mm	6.0m	1.38kg	2,810円
EA981WK-19	8mm	8.0m	1.8kg	7,260円
EA981WK-20	8mm	10.0m	2.85kg	7,980円

破断荷重: 9.85t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WK-41	14mm	1.0m	1.3kg	2,610円
EA981WK-42	14mm	1.5m	1.6kg	3,210円
EA981WK-43	14mm	2.0m	2.0kg	3,590円
EA981WK-44	14mm	2.5m	2.3kg	3,990円
EA981WK-45	14mm	3.0m	2.6kg	4,380円
EA981WK-46	14mm	4.0m	3.3kg	5,190円
EA981WK-47	14mm	5.0m	3.9kg	5,940円
EA981WK-48	14mm	6.0m	4.55kg	6,670円
EA981WK-49	14mm	8.0m	6.0kg	11,600円
EA981WK-50	14mm	10.0m	7.3kg	12,900円

破断荷重: 24.3t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WK-83	22mm	2.0m	5.6kg	18,900円
EA981WK-85	22mm	3.0m	7.2kg	20,000円
EA981WK-86	22mm	4.0m	8.9kg	21,400円
EA981WK-87	22mm	5.0m	10.5kg	22,700円
EA981WK-88	22mm	6.0m	12.1kg	24,000円
EA981WK-89	22mm	8.0m	15.8kg	26,900円
EA981WK-90	22mm	10.0m	19kg	19,500円

破断荷重: 42.0t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WL-33	30mm	2.5m	20.4kg	34,600円
EA981WL-34	30mm	3.0m	21.9kg	35,700円
EA981WL-35	30mm	4.0m	24.9kg	37,000円
EA981WL-36	30mm	5.0m	27.9kg	40,100円
EA981WL-37	30mm	6.0m	30.9kg	42,300円

破断荷重: 4.07t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WK-101	9mm	1.0m	0.43kg	1,620円
EA981WK-102	9mm	1.5m	0.56kg	1,760円
EA981WK-103	9mm	2.0m	0.69kg	1,870円
EA981WK-104	9mm	2.5m	0.83kg	1,970円
EA981WK-105	9mm	3.0m	0.96kg	2,140円
EA981WK-106	9mm	4.0m	1.23kg	2,470円
EA981WK-107	9mm	5.0m	1.5kg	2,800円
EA981WK-108	9mm	6.0m	1.77kg	3,160円
EA981WK-110	9mm	10.0m	2.85kg	8,710円

破断荷重: 12.9t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WK-51	16mm	1.0m	1.8kg	3,330円
EA981WK-52	16mm	1.5m	2.2kg	4,040円
EA981WK-53	16mm	2.0m	2.6kg	4,490円
EA981WK-54	16mm	2.5m	3.1kg	4,940円
EA981WK-55	16mm	3.0m	3.5kg	5,440円
EA981WK-56	16mm	4.0m	4.3kg	6,350円
EA981WK-57	16mm	5.0m	5.2kg	7,260円
EA981WK-58	16mm	6.0m	6.0kg	8,160円
EA981WK-59	16mm	8.0m	8.0kg	14,100円
EA981WK-60	16mm	10.0m	9.43kg	15,800円

破断荷重: 29.0t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WL-3	24mm	2.0m	7.4kg	22,600円
EA981WL-5	24mm	3.0m	9.4kg	24,300円
EA981WL-6	24mm	4.0m	11.3kg	26,000円
EA981WL-7	24mm	5.0m	13.2kg	27,700円
EA981WL-8	24mm	6.0m	15.1kg	29,300円
EA981WL-9	24mm	8.0m	20kg	32,700円
EA981WL-10	24mm	10.0m	24kg	36,000円
EA981WL-11	24mm	12.0m	28kg	38,000円
EA981WL-12	24mm	16.0m	36kg	46,000円

▲注意  
●ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正し、キックさせないようにして下さい。  
●玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えたものは絶対使用しないで下さい。  
強度が著しく低下しているため大変危険です。

破断荷重: 5.03t

品番	ローブ径	全長	重量	税抜価格
EA981WK-21	10mm	1.0m	0.6kg	1,710円
EA981WK-22	10mm	1.5m	0.7kg	1,850円
EA981WK-23	10mm	2.0m	0.9kg	2,020円
EA981WK-24	10mm	2.5m	1.1kg	2,260円
EA981WK-25				



**「樹脂製」  
のPOINT**

- **腐らず強い!**  
腐敗することなく、耐薬品性に優れています。
- **加工しやすい!**  
様々な形状に成形可能で、木材とほぼ同様の加工が可能。

- **コストメリット**  
耐久性に優れ、長期的なコストメリット提案が可能。
- **美観を損ねない**  
木材製の木屑のような劣化時の屑の発生が少ない。

製品サイズ以外の  
**特注サイズ**も  
承っております!

**【リプラギ®】 樹脂製角材**

**高耐久** **高強度** **耐薬品** <共通仕様>  
●材質…廃プラスチック

\*耐荷重は全面で荷重を受けた場合の参考値です。  
\*切断や穴開け等の加工をした場合の耐荷重は低下します。



100×100mm 角

- 長さ 300mm 品番 EA993DS-31S ●耐荷重…9t ●重量…2.7kg  
価格 3,450円 (税抜)
- 長さ 1000mm 品番 EA993DS-31 ●耐荷重…9t ●重量…9kg  
価格 7,070円 (税抜)



150×150mm 角

- 長さ 300mm 品番 EA993DS-32S ●耐荷重…13t ●重量…5.7kg  
価格 8,520円 (税抜)
- 長さ 1000mm 品番 EA993DS-32 ●耐荷重…45t ●重量…20.2kg  
価格 15,700円 (税抜)



150×200mm 角

- 長さ 300mm 品番 EA993DS-35S ●耐荷重…18t ●重量…8.1kg  
価格 9,990円 (税抜)
- 長さ 1000mm 品番 EA993DS-35 ●耐荷重…60t ●重量…27kg  
価格 20,100円 (税抜)

- 長さ 500mm 品番 EA993DS-31M ●耐荷重…15.3t ●重量…4.5kg  
価格 3,800円 (税抜)

- 長さ 500mm 品番 EA993DS-32M ●耐荷重…23t ●重量…10.1kg  
価格 8,140円 (税抜)

- 長さ 500mm 品番 EA993DS-35M ●耐荷重…23t ●重量…13.5kg  
価格 10,800円 (税抜)



ご要望にお応えして、  
長さ 500mm の  
人気サイズを定番化!



50×100mm 角

- 長さ 500mm 品番 EA993DS-38M ●耐荷重…15.3t ●重量…2.3kg  
価格 2,490円 (税抜)



100×150mm 角

- 長さ 500mm 品番 EA993DS-39M ●耐荷重…15.3t ●重量…6.8kg  
価格 5,660円 (税抜)



50×300mm 角

- 長さ 300mm 品番 EA993DS-33S ●耐荷重…27t ●重量…4.1kg  
価格 6,560円 (税抜)
- 長さ 1200mm 品番 EA993DS-33 ●耐荷重…110t ●重量…15kg  
価格 19,600円 (税抜)



20×100mm 角

- 長さ 300mm 品番 EA993DS-34S ●耐荷重…9t ●重量…0.5kg  
価格 1,400円 (税抜)
- 長さ 1200mm 品番 EA993DS-34 ●耐荷重…30t ●重量…3.6kg  
価格 2,830円 (税抜)

**【リプラギ®】 取手付き樹脂製枕木**

持ち運びに便利! 70mm取手付タイプ



- 長さ: 300mm  
100×100mm 角  
品番 EA993DS-61  
価格 9,440円 (税抜)  
●耐荷重…9t ●重量…4kg



- 長さ: 300mm  
150×150mm 角  
品番 EA993DS-62  
価格 16,000円 (税抜)  
●耐荷重…13t ●重量…7kg



- 長さ: 300mm  
150×200mm 角  
品番 EA993DS-63  
価格 17,100円 (税抜)  
●耐荷重…13t ●重量…9kg



- 長さ: 300mm  
200×200mm 角  
品番 EA993DS-64  
価格 21,500円 (税抜)  
●耐荷重…18t ●重量…12kg



- 長さ: 300mm  
250×250mm 角  
品番 EA993DS-65  
価格 29,200円 (税抜)  
●耐荷重…15t ●重量…17kg



- 長さ: 300mm  
300×300mm 角  
品番 EA993DS-66  
価格 38,700円 (税抜)  
●耐荷重…18t ●重量…22kg

## 自動車用ターミナルキット (Bタイプ)



品番 **EA538R-4B** 税抜価格 **12,800円**

ギボシ形プラグ	20個	ギボシ形ソケット	20個
絶縁スリーブ (ギボシ形プラグ用)	20個		
絶縁スリーブ (ギボシ形ソケット用)	20個		
110差込形プラグ	20個		
110差込形ソケット	20個		
250差込形プラグ	20個		
250差込形ソケット	20個		
クワ形端子φ4	20個	クワ形端子φ5	20個
110シェルセット (4P)	2組		
250シェルセット (2P)	1組		
スプライス	20個		

- 圧着工具全長…210mm
- 圧着範囲 (mm)…1.25-2.0-5.5
- 皮むき能力 (mm)…0.75-0.9-1.25-2.0-3.5-5.5
- ピスカッター能力…M3-M4-M5
- 総重量…0.55kg
- ケースサイズ…260×145×27 (H)mm
- ケース材質…プラスチック

## 絶縁スリーブ



品番 **EA538RA-3** 税抜価格 **810円** (100個価格)

- 電線被覆外径…2.5mm
- 適合プラグ…EA538RA-1


## ギボシ形プラグ



品番 **EA538RA-1** 税抜価格 **1,340円** (100個価格)

- 適用電線…0.5~2.0mm<sup>2</sup>
- 適合ソケット…EA538RA-2、-16、-31

## Wソケット



品番 **EA538RA-16** 税抜価格 **2,050円** (100個価格)

- 適用電線…0.5~2.0mm<sup>2</sup>
- 適合プラグ…EA538RA-1

## コルゲートチューブ



品番	内径 (mm)	長さ (m)	税抜価格
EA944BV-505	5.2	5	565円
EA944BV-507	7.0	5	790円
EA944BV-510	11.2	5	960円
EA944BV-513	13.2	5	1,130円
EA944BV-515	15.1	5	1,210円
EA944BV-519	19.0	5	1,310円
EA944BV-522	22.0	5	1,560円
EA944BV-525	25.5	5	2,100円
EA944BV-532	32.0	5	2,990円
EA944BV-605	5.2	10	1,070円
EA944BV-607	7.0	10	1,520円
EA944BV-610	11.2	10	1,850円
EA944BV-613	13.2	10	2,170円
EA944BV-615	15.1	10	2,480円
EA944BV-619	19.0	10	2,400円
EA944BV-622	22.0	10	3,120円
EA944BV-625	25.5	10	4,230円
EA944BV-632	32.0	10	5,920円

- 材質…難燃性ポリプロピレン
- 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。

## ジャンプスターター




品番 **EA812HE-1A** 税抜価格 **48,400円**

セルスタート	バッテリー容量	税抜価格
12V、400A 24V、600A	24000mAh	48,400円

- 付属品…DC12V/24V充電アダプター (全長:0.9m)  
AC100V充電アダプター (全長:0.95m)
- サイズ…210×58×240 (H)mm

## ビニール粘着テープ (ハーネス用) [10巻]



品番 **EA944N-20** 税抜価格 **1,380円** (10巻入)

幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	税抜価格
19	20	0.127	1,380円

- 表面材質…PVC (ビニル基材)
- 糊残り、べとつきが少なくハーネス等の配線集束に最適です。
- 手で切りやすく、作業しやすい

## 絶縁スリーブ



品番 **EA538RA-4** 税抜価格 **1,040円** (100個価格)

- 電線被覆外径…2.5mm
- 適合ソケット…EA538RA-2

## ギボシ形ソケット



品番 **EA538RA-2** 税抜価格 **1,340円** (100個価格)

- 適用電線…0.5~2.0mm<sup>2</sup>
- 適合プラグ…EA538RA-1

## 250差込形ソケット



品番 **EA538RA-10** 税抜価格 **1,550円** (100個価格)

- 適用電線…0.5~2.0mm<sup>2</sup>
- シェルセット用端子
- 適合プラグ…EA538RA-9

## スパイラルチューブ



材質…ポリエチレン

品番	サイズ (mm)	全長 (m)	色	税抜価格
EA944BX-1.5	2.5 1.5~10	10	黒	755円
EA944BX-4	3.9 2.5~15	10	黒	755円
EA944BX-6	7.25 6~30	10	黒	1,030円
EA944BX-7.5	9.2 7.5~30	10	黒	1,360円
EA944BX-9	11.5 9~32	10	黒	1,490円
EA944BX-12	14 12~35	10	黒	1,890円
EA944BX-15	17.8 15~50	10	黒	2,850円
EA944BX-20	22.7 20~100	10	黒	3,640円
EA944BW-1.5	2.5 1.5~10	10	白	610円
EA944BW-4	3.9 2.5~15	10	白	830円
EA944BW-6	7.25 6~30	10	白	1,040円
EA944BW-7.5	9.2 7.5~30	10	白	1,500円
EA944BW-9	11.5 9~32	10	白	1,710円
EA944BW-12	14 12~35	10	白	1,890円
EA944BW-15	17.8 15~50	10	白	3,000円
EA944BW-20	22.7 20~100	10	白	3,920円

- 電線などを簡単に束ねることができます。 (1本価格)
- 希望の長さにカットして使用して下さい。
- 耐久力がありスパイラルの形状を保つ力があるので再利用も可能です。

## デジタルクランプメーター (自動車用)



品番 **EA708D-13** 税抜価格 **21,000円**

品番 **EA707NA-8** 替テストリード 税抜価格 **1,400円**

- 直流・交流電圧…400/600V
- 直流・交流電流…40/400A
- 抵抗…400Ω
- データホールド、レンジホールド機能
- 導通プザ
- クランプ内径/開口径…25/29mm
- 電源…単4電池×2本 (付属)

## 分岐タップ



品番 **EA538RA-51S** 適用電線 0.18~0.36mm<sup>2</sup> 色 白 税抜価格 **2,240円**

品番 **EA538RA-51** 適用電線 0.50~0.85mm<sup>2</sup> 色 赤 税抜価格 **2,290円**

品番 **EA538RA-52** 適用電線 1.25~2.00mm<sup>2</sup> 色 青 税抜価格 **2,290円**

## 小判型ビニールコード (VCTFK)



品番 **EA940AK-2** 定格容量 7A 125V 長さ (m) 10 色 灰 税抜価格 **2,380円**

品番 **EA940AK-3** 定格容量 (0.75mm<sup>2</sup>×2心) 20 灰 4,670円

品番 **EA940AK-4** 定格容量 50 灰 9,970円

品番 **EA940AK-7** 定格容量 7A 125V 長さ (m) 10 色 白 税抜価格 **2,380円**

品番 **EA940AK-9** 定格容量 (0.75mm<sup>2</sup>×2心) 50 白 9,970円

品番 **EA940AK-13** 定格容量 7A 125V 長さ (m) 20 色 黒 税抜価格 **5,020円**

品番 **EA940AK-14** 定格容量 (0.75mm<sup>2</sup>×2心) 50 黒 10,700円

品番 **EA940AK-17** 定格容量 12A 125V 長さ (m) 10 色 灰 税抜価格 **3,820円**

品番 **EA940AK-18** 定格容量 (1.25mm<sup>2</sup>×2心) 20 灰 7,500円

品番 **EA940AK-19** 定格容量 50 灰 16,000円

品番 **EA940AK-22** 定格容量 12A 125V 長さ (m) 10 色 白 税抜価格 **3,090円**

品番 **EA940AK-23** 定格容量 (1.25mm<sup>2</sup>×2心) 20 白 7,700円

品番 **EA940AK-24** 定格容量 50 白 16,500円

品番 **EA940AK-26** 長さ (m) 5 色 黒 税抜価格 **1,630円**

品番 **EA940AK-27** 定格容量 12A 125V 長さ (m) 10 色 黒 税抜価格 **3,130円**

品番 **EA940AK-28** 長さ (m) 20 色 黒 税抜価格 **7,700円**

品番 **EA940AK-29** 長さ (m) 50 色 黒 税抜価格 **16,500円**


## スパイラルチューブ



品番 **EA944BX-101** サイズ (mm) 30.5 26~50 全長 (m) 2 色 黄 税抜価格 **2,420円**

品番 **EA944BX-102** サイズ (mm) 57.5 60~80 全長 (m) 2 色 黄 税抜価格 **13,600円**

## スリットチューブ装着工具



品番	適合	税抜価格
EA944BX-141	5mm	260円
EA944BX-142	8mm	260円
EA944BX-143	15mm	290円
EA944BX-144	20mm	320円
EA944BX-145	25mm	340円
EA944BX-146	32mm	420円

## 板タイプバッテリーターミナル



品番 **EA812JZ-1** 適合バッテリー Bタイプ 極 + 税抜価格 **1,030円**

品番 **EA812JZ-2** 適合バッテリー (小) 極 - 税抜価格 **1,030円**

品番 **EA812JZ-11** 適合バッテリー Dタイプ 極 + 税抜価格 **1,190円**

品番 **EA812JZ-12** 適合バッテリー (大) 極 - 税抜価格 **1,190円**

## ブースターケーブル



品番 **EA812JX-7A** 電線仕様 15.47mm<sup>2</sup>(200A) ケーブル長 5m 税抜価格 **16,200円**

- DC12V/24V
- 絶縁カバー付

## ブースターケーブル



品番 **EA812JX-5A** 電線仕様 13.06mm<sup>2</sup>(100A) ケーブル長 5m 税抜価格 **3,660円**

品番 **EA812JX-6A** 電線仕様 17.59mm<sup>2</sup>(120A) ケーブル長 5m 税抜価格 **4,640円**

## 自動車用コード (AV線)



品番 **EA812JY-51** 公称断面積×長さ 0.75mm<sup>2</sup>×30m 色 赤 税抜価格 **2,000円**

品番 **EA812JY-52** 公称断面積×長さ 0.75mm<sup>2</sup>×30m 色 黒 税抜価格 **2,000円**

品番 **EA812JY-53** 公称断面積×長さ 0.75mm<sup>2</sup>×30m 色 青 税抜価格 **2,000円**

品番 **EA812JY-56** 公称断面積×長さ 1.25mm<sup>2</sup>×30m 色 赤 税抜価格 **2,790円**

品番 **EA812JY-57** 公称断面積×長さ 1.25mm<sup>2</sup>×30m 色 黒 税抜価格 **2,790円**

品番 **EA812JY-58** 公称断面積×長さ 1.25mm<sup>2</sup>×30m 色 青 税抜価格 **2,790円**

品番 **EA812JY-64** 公称断面積×長さ 2.0mm<sup>2</sup>×100m 色 赤 税抜価格 **14,500円**

品番 **EA812JY-65** 公称断面積×長さ 2.0mm<sup>2</sup>×100m 色 黒 税抜価格 **14,500円**

品番 **EA812JY-66** 公称断面積×長さ 3.0mm<sup>2</sup>×100m 色 赤 税抜価格 **20,200円**

品番 **EA812JY-67** 公称断面積×長さ 3.0mm<sup>2</sup>×100m 色 黒 税抜価格 **20,200円**

## ビニールキャブタイヤケーブル (VCT)



品番 **EA940AG-661** 定格容量 9A 600V 長さ (m) 5 税抜価格 **1,900円**

品番 **EA940AG-662** 長さ (m) 10 税抜価格 **3,780円**

品番 **EA940AG-664** 長さ (m) 20 税抜価格 **7,470円**

品番 **EA940AG-664C** 長さ (m) 50 税抜価格 **16,900円**

品番 **EA940AG-665** 長さ (m) 5 税抜価格 **2,520円**

品番 **EA940AG-666** 長さ (m) 10 税抜価格 **4,990円**

品番 **EA940AG-668** 長さ (m) 20 税抜価格 **9,800円**

品番 **EA940AG-668C** 長さ (m) 50 税抜価格 **22,200円**

品番 **EA940AG-669** 長さ (m) 5 税抜価格 **3,180円**

品番 **EA940AG-670** 長さ (m) 10 税抜価格 **6,310円**

品番 **EA940AG-672** 長さ (m) 20 税抜価格 **12,400円**

品番 **EA940AG-672C** 長さ (m) 50 税抜価格 **28,200円**

品番 **EA940AG-673** 長さ (m) 5 税抜価格 **5,430円**

品番 **EA940AG-674** 長さ (m) 10 税抜価格 **10,800円**

品番 **EA940AG-676** 長さ (m) 20 税抜価格 **21,300円**

品番 **EA940AG-676C** 長さ (m) 50 税抜価格 **48,300円**

品番 **EA940AG-677** 長さ (m) 5 税抜価格 **9,690円**

品番 **EA940AG-678** 長さ (m) 10 税抜価格 **19,300円**

品番 **EA940AG-680** 長さ (m) 20 税抜価格 **34,400円**

品番 **EA940AG-680C** 長さ (m) 50 税抜価格 **86,000円**

品番 **EA940AG-681** 長さ (m) 5 税抜価格 **13,300円**

品番 **EA940AG-682** 長さ (m) 10 税抜価格 **26,300円**

品番 **EA940AG-684** 長さ (m) 20 税抜価格 **51,900円**

- 移動機器用や配線用として屋外にも対応

## 使い捨て防護服(液体防護用)



- 材質…ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム
- フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入
- フラップ付前身ごろファスナー
- 帯電防止加工
- 「液体」からのガードに最適
- CEマーキング(CE0120)認定
- EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3
- タイプ6・タイプ5適合

KleenGuard

品番	サイズ	身長(cm)	税抜価格
EA996AY-1A	M	170~176	1,300円
EA996AY-2A	L	176~182	1,300円
EA996AY-3A	XL	182~188	1,300円
EA996AY-4A	3L	188~194	1,300円

## 使い捨て防護服(防塵用)



- 材質…ポリプロピレン不織布
- 通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減。
- フード前面、腰、足首にゴム入
- ファスナーカバー付

3M

品番	サイズ	身長(cm)	税抜価格
EA996BA-11	M	167~176	685円
EA996BA-12	L	174~181	685円
EA996BA-13	LL	179~187	685円
EA996BA-14	3L	186~194	685円

## [首筋保護]ヘルメットインナー



- ヘルメットは別売です。

おたふく手袋

品番	サイズ	税抜価格
EA998AX-61	フリー	1,040円

- 材質…ポリエステル90%、ポリウレタン10%
- 紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付。
- 高い冷感機能と吸汗速乾機能でさわやかな着心地をキープします。
- 消臭ミシン糸を使用しているので嫌な臭いをスピード消臭。

## 使い捨てヘルメットインナーキャップ



- ヘルメットは別売です。
- 材質…紙製
- 外周部内面に紙芯入

ALLTIME  
(120枚価格)

品番	サイズ	税抜価格
EA998AX-18	フリー	6,400円

## 運搬車



- 床高さ…144mm
- 車輪径…100mm(グレーゴム車)
- 車輪…自在×2 固定×2
- 重量…7kg
- 荷台材質…ポリプロピレン
- 荷台面に滑り止め付(4ヶ所)
- 収納時、持ち運びに便利な取手穴付

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	押手高さ	税抜価格
EA520B-11	120kg	705×450mm	860mm	12,000円

## [手すり付]運搬車



- お客様組立品
- 脚幅…560mm
- 重量…6kg

T.S

品番	積載均等耐荷重	サイズ(外寸)(mm)	重量(kg)	税抜価格
EA520LT-1A	150kg	740×480×770(H)	16.2	38,300円

- 小回りの利く手すり付き運搬車、タイヤ痕の付きにくい赤タイヤを採用
- 車輪径…100mm
- 車輪…自在×2、固定×2
- 材質…スチール
- フットブレーキ付き

## ワークチェア



- お客様組立品
- 脚幅…560mm
- 重量…6kg

ESCO

品番	耐荷重(kg)	シートサイズ(mm)	シート高さ(mm)	税抜価格
EA956XN-31A	135	φ335	430~530	9,500円

- 360°どの方向からも高さ調整可能なリングレバー式
- ガス圧調整式 ●キャスター…自在×5
- 材質…鉄、ナイロン

## ドライブレコーダー(360°対応)



KENWOOD

品番	税抜価格
EA763AA-312	44,300円

- 電源…DC14.4・28.8V
- サイズ…フロントカメラ:74×31.2×86.7(H)mm
- リアカメラ:60×28.5×25(H)mm
- 重量…フロントカメラ:139g、リアカメラ:28g
- 視野角…フロントカメラ:水平360°、垂直240°
- リアカメラ:水平131°、垂直68°(対角163°)
- 記録データ…日時
- 録画画素数…207万画素
- 対応記憶媒体…microSDカード(32GB付属)、16GB~128GB対応
- 付属品…車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB)
- 録画モード…常時録画モード、イベント記憶モード、手動記憶モード、駐車録画モード
- 夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能です。

## [EVA製]ニーパッド(LED付)



ESCO

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA986EC-121	460×270×30(H)	1,600円

- LED付で足元を照らせます
- 電源…単3電池×4本(別売)
- 材質…EVA ●重量…242g
- 軽量なので持ち運びにも便利です。
- 狭所でのひざのサポートに

## 木製ドーリー



- 持ち運びに便利な取手穴付
- 床高さ…115mm
- 車輪…自在×4
- 車輪径…75mm(ゴム車)

品番	積載均等耐荷重	荷台サイズ	税抜価格
EA520AK-1	100kg	610×460mm	5,380円

- 重量…4.4kg ●荷台材質…木製

## 消火器スタンド(4ヶ国語対応)



- ※消火器は別売です。
- 重量…約370g
- 材質…ベース:ポリプロピレン
- ポール:アルミニウム
- プレート:ABS樹脂

品番	サイズ(mm)	税抜価格
EA951FC-101	250×215×720(H)	2,080円

固定プレート

品番	税抜価格
EA951FC-102	790円

- 4カ国語表示(日本語・英語・中国語・韓国語)
- 仕様…粉末消火器:10型~20型
- 水系消火器:3ℓ~6ℓ用
- 消火器を置くスペース部分は、水やほこりが溜まりにくい排水構造。
- 全高が低いので、壁面の手すりなどの下にも設置が可能です。

## [自動車用]ABC消火器



- 粉末ABC
- 加圧式
- EA999ME-3Aはホースなし

MORITA

品番	薬剤量	サイズ(mm)	能力単位	税抜価格
EA999ME-3A	1.0kg	135×340(H)	A-1、B-2、C	8,120円
EA999ME-4A	1.8kg	200×415(H)	A-1、B-3、C	10,400円
EA999ME-10A	3.5kg	200×512(H)	A-3、B-7、C	17,300円
EA999ME-20B	6.0kg	240×595(H)	A-5、B-12、C	39,600円

- 仕様…3A:消火器3型、4A:消火器5型、10A:消火器10型、20B:消火器20型
- EA999ME-10A、20Bはストップ機能付
- 固定用ブラケット、リサイクルシール付

## 緊急防災工具セット(一般高圧ガス用)



品番	税抜価格
EA999LA	17,900円

- 緊急防災工具セット
- (セット内容)12アイテム
- ・赤旗 ・懐中電灯 ・メガホン
- ・ナイロンロープ…15m×2本 ・漏洩検知剤
- ・車輪止め(2個) ・容器弁グランドスパン
- ・革手袋 ・ナップザック ・木ハンマー
- ・容器弁用開閉ハンドル ・木栓(3個)

## ALINCO トラック昇降タラップ

品番	最大使用荷重
EA902XD*	120 kg



- アルミ合金製 ●5段
- 全長…1.79m ●重量…17.2kg
- 使用高さ…上フック:1.388~1.628m
- 下フック:0.989~1.229m
- ステップ…400×150mm

## ALINCO トラック昇降タラップ

品番	最大使用荷重
EA902XC-2	100 kg



- アルミ合金製 ●4段
- 全長…1.79m ●重量…6.0kg
- ご使用のトラックに合わせて、フックの高さを調節できます
- 安全で昇降しやすい手掛かり棒付

\*マークの商品は大型商品につき北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。また、配送は車上渡しとなります。

## 結束バンド(耐候性)



- 材質…ナイロン66
- 使用温度範囲…-40~85℃
- カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	最大径 (mm)	入数 (本)	税抜価格	品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	最大径 (mm)	入数 (本)	税抜価格
EA475B-60	63.7	2.4	1.0	11	100	85円	EA475B-400	400	4.6	1.5	116	100	2,040円
EA475B-75	75	2.4	1.0	18	100	160円	EA475B-430W	432	4.8	1.4	125	100	2,110円
EA475B-100	100	2.5	1.0	25	100	245円	EA475B-450	450	8.0	1.92	133	100	5,590円
EA475B-120	120	3.2	1.4	30	100	350円	EA475B-450W	450	4.8	1.5	131	100	2,270円
EA475B-150	150	3.6	1.4	39	100	565円	EA475B-550	550	8.0	2.0	166	100	9,580円
EA475B-150W	155	2.5	1.3	39	100	335円	EA475B-610	610	9.0	2.0	185	100	9,170円
EA475B-160W	160	4.8	1.4	42	100	690円	EA475B-685	685	9.0	2.0	210	100	11,600円
EA475B-180	180	3.6	1.3	46	100	645円	EA475B-710	710	9.0	2.0	209	100	9,810円
EA475B-200	200	4.6	1.6	55	100	1,000円	EA475B-10	100	2.5	1.0	25	10	30円
EA475B-200W	203	3.6	1.4	55	100	655円	EA475B-15	150	3.6	1.4	39	10	45円
EA475B-250	250	4.8	1.7	74	100	1,100円	EA475B-20	200	4.6	1.6	55	10	60円
EA475B-250W	250	7.6	1.8	64	100	2,530円	EA475B-25	250	4.8	1.5	74	10	85円
EA475B-300	300	7.6	1.63	88	100	2,650円	EA475B-30	300	7.6	1.63	88	10	155円
EA475B-300W	300	4.8	1.4	85	100	1,430円	EA475B-38	380	7.6	2.0	110	10	230円
EA475B-310W	310	4.8	1.4	89	100	1,490円	EA475B-45	450	8.0	1.92	133	10	315円
EA475B-350	350	4.6	1.5	98	100	1,690円	EA475B-55	550	8.0	2.0	160	10	460円
EA475B-370W	368	4.8	1.4	102	100	1,720円	EA475B-61	610	9.0	2.0	177	10	430円
EA475B-380	380	7.6	2.0	110	100	4,810円	EA475B-68	685	9.0	2.0	202	10	555円


## 結束バンド(耐候性)



- 材質…ナイロン66
- 使用温度範囲…-40~85℃
- 屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。
- UL規格認定品

品番	全長 (mm)	幅 (mm)	厚み (mm)	最大径 (mm)	入数 (本)	税抜価格
EA475AJ-8	80	2.2	1.0	16	100	255円
EA475AJ-10	100	2.5	1.1	22	100	270円
EA475AJ-15	152	3.5	1.2	36	100	450円
EA475AJ-16A	160	4.6	1.2	35	100	1,890円
EA475AJ-19	202	3.6	1.2	50	100	2,480円
EA475AJ-20	202	4.6	1.2	50	100	795円
EA475AJ-25	251	4.8	1.5	65	100	1,550円
EA475AJ-30	301	4.8	1.5	80	100	2,150円
EA475AJ-35	380	7.6	1.8	100	50	2,270円
EA475AJ-38	383	4.8	1.5	105	100	5,150円
EA475AJ-45	460	7.6	1.8	130	50	4,740円
EA475AJ-55	541	13.0	2.0	145	25	9,930円
EA475AJ-82	820	8.8	1.9	245	25	9,570円
EA475AJ-100	1095	8.9	2.1	330	25	12,300円
EA475AJ-130	1325	8.9	2.1	405	25	13,200円

## 結束バンド用ベース(粘着付)



- 材質…ナイロン66
- 粘着付

品番	サイズ (mm)	適応バンド幅 (mm)	税抜価格
EA475EZ-12	12.5×12.5	3.2	2,060円
EA475EZ-22	19.5×19.5	4.6	2,060円
EA475EZ-23	21.8×21.8	4.8	2,060円
EA475EZ-25	26.1×26.1	8.0	2,760円
EA475EZ-28	28.6×28.6	5.5	3,230円
EA475EZ-38	38.5×38.5	10.2	7,990円

- 100個入(-12:4連×25、-22:2連×50) (100個価格)
- RoHS対応品

## 結束バンド用ベース



品番	サイズ (W×D×H)mm	適応バンド幅 (mm)	税抜価格
EA475AY-10	19.6×9.5×5	5.2以下	725円
EA475AY-11	15×10×7	5.1以下	630円
EA475AY-12	23×16×9.8	9.0以下	935円
EA475AY-13	23×16×9.8	9.0以下	1,050円

- 材質…ナイロン
- 結束したバンドの床面・壁面への固定に
- 穴径…-10:3.7mm、-11:3.5mm、-12:6.3mm、-13:5.0mm

## 水性用目地用刷毛セット(ナイロン毛)



品番	セット内容	税抜価格
EA109HN-40	3本セット (20mm・42mm)	3,100円
EA109HN-41	30mm 30mm 7mm	1,440円
EA109HN-42	42mm 30mm 7mm	1,690円

- 材質…軟 ●ナイロン毛 ●全長…275mm ●目地用

## 水性塗料用刷毛セット(PET毛)



品番	セット内容	税抜価格
EA109HH	5本セット (30mm・42mm・55mm・70mm・84mm)	4,370円
EA109HH-1	30mm 33mm 13mm	610円
EA109HH-2	40mm 33mm 13mm	745円
EA109HH-3	50mm 35mm 13mm	855円
EA109HH-4	60mm 35mm 15mm	1,030円
EA109HH-5	70mm 35mm 15mm	1,200円

- 材質…軟 ●PET毛 ●全長…220~235mm

## 水性用目地用刷毛セット(PET毛)



品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109HN-48	15mm	35mm	4mm	685円
EA109HN-49	30mm	35mm	5mm	975円

- PET毛 ●全長…280mm ●目地用

## 水性用目地筋違い刷毛(ナイロン毛)



品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LC-21	15mm	29mm	6mm	265円
EA109LC-22	25mm	34mm	6mm	285円
EA109LC-23	30mm	36mm	7mm	375円

- 材質…中 ●ナイロン毛 (1本価格)
- 全長…200~230mm
- 材質…中 ●ナイロン毛 ●全長…280mm ●目地用

## 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)



品番	毛幅	毛丈	玉厚	税抜価格
EA109LC-12	24mm	39mm	13mm	395円
EA109LC-13	30mm	41mm	13mm	460円
EA109LC-14	40mm	41mm	14mm	550円
EA109LC-15	50mm	45mm	14mm	660円
EA109LC-16	60mm	45mm	16mm	790円
EA109LC-17	70mm	46mm	17mm	945円

- 材質…中 ●ナイロン毛 (1本価格)
- 全長…200~230mm

## (6mm軸) ローラー刷毛ハンドル



品番	サイズ	税抜価格
EA109NC-4	100(W)×360(L)mm	455円
EA109NC-5	170(W)×375(L)mm	640円

- 軸径…6mm


## [3本組] ローラー刷毛用柄



品番	EA109NB-105	税抜価格
		3,660円

- 全長…1200mm (3本価格)

## ローラー刷毛(下塗り)



品番	毛幅	毛丈	税抜価格
EA109NE-96	100mm	22mm	1,190円
EA109NE-97	150mm	22mm	1,280円
EA109NE-98	175mm	22mm	1,850円

- 軸径…6mm
- 外装用
- 適応塗面…模様面
- 適応塗料…水性塗料、弱溶剤
- 材質…ポリエステル毛

- 塗料の飛散が少なく作業性に優れる為、タイルやリシン等の模様面に最適

## ローラー刷毛(上塗り用)



品番	毛幅	毛丈	税抜価格
EA109NB-1	100mm	13mm	1,150円
EA109NB-2	150mm	13mm	1,320円
EA109NB-3	175mm	13mm	2,290円

- 軸径…6mm
- 内・外装用
- 適応塗面…コンクリート、モルタル等

- 適応塗料…各種エマルジョン、水性顔色等
- 材質…アクリル毛


## 金属傷探査液



品番	内容量	使用温度範囲	色	入数 (本)	税抜価格
EA920SC-5	420ml	0~60℃	透明	1	880円
EA920SC-6	420ml	0~80℃	赤	1	1,250円
EA920SC-7	420ml	0~50℃	白	1	1,190円
EA920SC-5B	420ml	0~60℃	透明	24	18,800円
EA920SC-6B	420ml	0~80℃	赤	24	26,800円
EA920SC-7B	420ml	0~50℃	白	24	25,400円

- 鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探査に。
- アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
- 検出感度…傷の軸:1μm、深さ:10μm
- 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輛の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。

## シャシーコート



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA942BC-1	420ml	常温	黒	600円
EA942BC-2	420ml	常温	透明	600円

- 車体下面の塩害や錆からの保護。2~3回重ね塗り、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
- 水性タイプ
- 乾燥時間…20~30分(気温20℃)
- 塗布面積…1.5~2㎡(1回塗時)/本

## 液状ガスケット(白色)



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA930TA-1	100g	-60~200℃	白	2,740円
EA930TA-2	100g	200℃	白	2,740円

品番	硬化時間	仕様
EA930TA-1	24時間	流動性
EA930TA-2	24時間	非流動性

- 主成分…シリコーン
- 各種フランジ面・各種ねじ部シールに

## 液状ガスケット(灰色)



品番	内容量	使用温度範囲	色	税抜価格
EA930TA-3	250g	-60~200℃	灰	2,740円

- 主成分…シリコーン
- 各種フランジ面・各種ねじ部シールに
- 耐エンジオイル性・耐ギヤオイル性良好



**1/4**  
6.35mm

**3/8**  
9.5mm

**1/2**  
12.7mm

12種類の工具 set + ツールワゴンのセット!  
充実のフルラインナップ!

**194**  
pcs



## ツールワゴン付工具セット

品番 **EA689SZ-1A\***

価格 **196,000 円** (税抜) ●大型商品

\*マークの商品は大型商品につき北海道・沖縄・離島への配送は別途運賃が必要です。また、配送は車上渡しとなります。


<ツールワゴン>

- サイズ…770(W)×470(D)×896(H)mm
- 引出し内寸…小 : 565(W)×400(D)×90(H)mm×3段  
大 : 565(W)×400(D)×140(H)mm×2段
- 材質…スチール ●重量…53kg ●鍵2個付

### < 工具セット内容 >

管理しやすい!  
型抜きトレー付!

[トレーサイズ]  
W : 375mm  
D : 180mm  
H : 45mm



#### ソケットレンチセット (1/4DR)

ソケット(6角)	3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
ディープソケット(6角)	4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
ビットソケット	(+) : #1、#2、#3 (-) : 3・4・5.5・6.5mm
ボジドライブ	#1、#2、#3
TORX	T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
Hex	3・4・5・6・7・8mm
ビット(全長25mm)	(+) : #0、#1、#2、#3 (-) : 3・4・5・6mm
ラチェットハンドル	143mm
ドライバーハンドル	150mm
エクステンションバー	50mm、100mm
ユニバーサルジョイント	33.5mm
ビットアダプター	25mm(1/4" hex×1/4" sq)

#### ドライバーセット

マイナスドライバー(刃幅×刃厚)	3.0×0.6mm(軸長:75mm) 5.0×1.0mm(軸長:75mm) 6.0×1.2mm(軸長:100mm) 8.0×1.6mm(軸長:150mm)
プラスドライバー(先端・軸径)	#1×5.0mm(軸長:75mm) #2×6.0mm(軸長:100mm) #3×8.0mm(軸長:150mm) #2×6.0mm(軸長:38mm)
スタビプラスドライバー(先端・軸径)	#2×6.0mm(軸長:38mm)
スタビマイナスドライバー(刃幅×刃厚)	6.0×1.2mm(軸長:38mm)

#### ハンマー&ピンポンチセット

センターポンチ	φ4×120mm
テーパーパーンポンチ	φ3×120mm
ピンポンチ	φ4×150mm
エボシタガネ	5×129mm
平タガネ	12×129mm
シクネスゲージ	0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm
ボールピンハンマー	
プラスチックハンマー	

#### やすりセット

やすり(全長315mm・中目)	平 : 刃長200mm、幅20×厚み5mm 半丸 : 刃長200mm、φ7.5 幅19×厚み6mm 丸 : 刃長200mm、φ7.5 角 : 刃長200mm、幅8×厚み8mm 三角 : 刃長200mm、幅14.5×厚み12.5mm
ダイヤモンドやすり(全長140mm・粒度#140)	平、先細丸、先細半丸 : 刃長50mm

#### 両口スパナセット

両口スパナ	6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm
-------	--

#### 片目片口スパナ&キーレンチセット

片目片口スパナ(12ポイント)	6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
六角棒レンチ(ボールポイント付)	1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm

#### プライヤーセット

ラジオペンチ	159mm
ニッパー	160mm
ニッパー(パネ付)	150mm
ペンチ	200mm

#### ソケットレンチセット (3/8DR)

ソケット(6角)	8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm
ディープソケット(6角)	10・12・13・14・15・17・18・19mm
ラチェットハンドル	200mm
エクステンションバー	250mm
ロッキングエクステンションバー	75mm
ユニバーサルジョイント	

#### 片目片口スパナセット

片目片口スパナ	5.5・6・7・20・21・22・23・24mm
---------	--------------------------

#### モンキーレンチ&プライヤーセット

ラジオペンチ	160mm
モンキーレンチ	200mm・250mm
ロッキングプライヤー(カーブジョー)	175mm
ロッキングプライヤー(ロングノーズ)	150mm

#### スナッピングプライヤーセット

穴用スナッピングプライヤー(175mm)	ストレートタイプ、90°タイプ
軸用スナッピングプライヤー(175mm)	ストレートタイプ、90°タイプ

#### ソケットレンチセット (1/2DR)

ソケット(6角)	10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm
ディープソケット(6角)	10・13・17・18・19・21・22・24mm
ラチェットハンドル	250mm
ロッキングエクステンションバー	125mm
ユニバーサルジョイント	68mm

引出し(上部3段)には  
1段につき工具トレー3セットが  
ぴったり収納!



トレーが3セット  
ぴったり収納!



代理店

- カタログ掲載商品は、弊社特別価格です。
- 表示価格、掲載内容の有効期限は2025年12月末日(予定)とさせていただきます。(消費税率は改定税率に準じます)
- 改良等のため、予告なく仕様の変更をすることがありますので予めご了承ください。
- 商品に記載している国名、国旗はメーカー本社所在地です。(生産国と異なる場合があります)
- 生産中止やモデルチェンジ等の諸事情により、廃番とさせていただきます商品もあります。
- 本書を無断で他に転用しないようお願いします。



WEB版

フォークリフトメンテ用品特集ページ 公開中!

カタログ未掲載商品あり! 約370点掲載! エスコ フォークリフト 検索



約145,000点掲載!

**ESCO 便利カタログ®** 毎年発行  
プロの現場で必要なMRO商材を一冊に



ESCOのサービス

- サービス1 通常17:00までの御注文は当日発送! ※Web・EDI発注分に限ります。
- サービス2 約145,000点を掲載、常時在庫を基本! (毎年カタログ発行)
- サービス3 カタログ掲載商品は、ご指定場所まで直送! (国内のみ)

## 株式会社エスコ

本社・カスタマーサービス 〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL 06-6532-6226 FAX 06-6541-0929  
<https://www.esco-net.com/> MAIL:esco-sp@esco-net.com

東京営業所 〒108-0014 東京都港区芝4丁目9番1号 オーキッドプレイス芝4丁目ビル5階  
TEL 03-5419-3481 FAX 03-5419-3482

- 東日本物流センター 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町49番地3
- 西日本物流センター 〒552-0013 大阪市港区福崎1丁目3番26号