品番: EA940AG-584

品名:8mmx20m/4芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>67,000円</b> (税抜)/73,700円(税込)				
カタログ価 格	67,000円(税抜)/73,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/21 19:25現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1181ページ				





電線の太さ×心数	電線的容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0mb<2i0.	22(28)
# ×3b	19(24)
# ×40.	17(22)
3.5mb<20	32(41)
# ×36.	28(36)
# ×40.	25(32)
5.5mb<20.	41 (53)
# X30.	36(46)
# ×40.	32(42)
8.0mb<2i0.	51(65)
# ×36.	44 (56)
# X40.	39(50)
14.0ml×2i).	71 (91)
v v20	627900



## 仕様

略号	14.0m <sup>2</sup> -20   77.901	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	39A 600V(8.0m㎡×4ஸ்)	長さ	20m
公称断面積	8.0m m <sup>2</sup>	仕上外径	19.3mm
曲げ半径	78mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース キャブタイヤケーブル

4心(白·黒·赤·緑)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.