品番: EA940AG-608

品名:1.25m mx20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	6,020円(税抜)/6,622円(税込)				
カタログ価 格	6,020円(税抜)/6,622円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/20 07:22現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1181ページ				





キャプタイヤケーブルの許容電流				
電線の太さ×心数	電線的容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)			
2.0mb<2i0.	22(28)			
# ×3b.	19(24)			
// ×40.	17(22)			
3.5mb<2i).	32(41)			
// ×3i).	28(36)			
// ×40.	25(32)			
5.5mb<2i0.	41 (53)			
// ×3i).	36(46)			
// ×40.	32(42)			
8.0mb<2i0.	51 (65)			
// ×36\	44(56)			
# X40.	39(50)			
14.0mb<2i).	71 (91)			
// X3i).	62(80)			



仕様

略号	71.991	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	16A 600V (1.25m㎡×2/ເ)	長さ	20m
公称断面積	1.25m m ²	仕上外径	9.6mm
曲げ半径	39mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白:黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.