品番: EA940AG-616C

品名:3.5 mmx50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	32,800円 (税抜)/36,080円(税込)					
カタログ価 格	32,800円(税抜)/36,080円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/20 07:21現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログ ページ	1181ページ					





キャプタイヤケーブルの許容電流				
電線の太さ×心数	電線的容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)			
2.0ml×2i)	22(28)			
# ×3b	19(24)			
# ×40.	17(22)			
3.5ml×2i).	32(41)			
# ×36	28(36)			
# ×40.	25(32)			
5.5mb<20	41 (53)			
# ×36.	36(46)			
# ×40.	32(42)			
8.0ml×2i).	51 (65)			
// ×36.	44(56)			
# ×40.	39(50)			
14.0ml×2i)	71 (91)			
# ×30.	62 (80)			



仕様

略号	▼ (35) 62(0) ▼ (35) 55(7)	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	32A 600V (3.5m㎡×2心)	長さ	50m
公称断面積	3.5mm ²	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白·黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.