

品番 : EA986VF-50

品名 : 50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用)



販売価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/11 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	270	200
伸び	10	0.5
衝撃値	20	0.5



寸法表

項目	寸法
A	50
B	20
B2	39.5
C	7.5
D	5
E	6.2
G	64
G1	57
H	100
J	32
L	15
L1	11
P	70
t	3.2



仕様

サイズ	A: 50mm、B: 20mm、 B2: 39.5×φ9.9mm、C: 7.5mm、 D: 5mm、E: 6.2mm、G: 64mm、 G1: 57mm、H: 100mm、J: 32mm、 L: 15mm、L1: 11mm、P: 70mm、 t: 3.2mm	耐荷重(2個)	200kg
材質	車: ダクタイル鋳鉄、 枠: 鉄板(クロメートメッキ)	重量	0.51kg
密閉防塵式ベアリング1個			
1個価格			
枠付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.