品番: EA940AG-622

品名:8mmx10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>15,500円</b> (税抜)/ 17,050円(税込)				
カタログ価 格	15,500円(税抜)/17,050円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/20 08:53現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1181ページ				





キャプタイヤケーブルの許容電流					
電線の太さ×心数	電線的容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)				
2.0ml×2i)	22(28)				
// ×30.	19(24)				
# ×40.	17(22)				
3.5ml×26.	32(41)				
# ×36	28(36)				
# ×40.	25(32)				
5.5mb<2i0.	41 (53)				
# ×36	36(46)				
# ×40	32(42)				
8.0ml×2i0	51 (65)				
# ×36	44(56)				
# X40	39(50)				
14.0mb<2i)	71 (91)				



## 仕様

略号	71.991	用途	工事現場などに使用する600V以下の 移動用電気機器の電源や配線などに。
定格容量	51A 600V (8.0m㎡×2心)	長さ	10m
公称断面積	8.0m m <sup>2</sup>	仕上外径	16.0mm
曲げ半径	66mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白:黒)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

移動機器用や配線用として屋外にも対応

PSEマーク取得商品

## 代替品



**品番** EA940AG-621

**コメント** 長さの違い(10m→5m)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.