


品番：EA949AE-81

品名：M2-M6 鍋頭小ねじセット(真鍮ニッケルメッキ)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 21,700円(税抜) / 23,870円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 21,700円(税抜) / 23,870円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/05/03 00:49現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1276ページ                      |      |    |




#### 仕様

|         |  |    |             |
|---------|--|----|-------------|
| <セット内容> | サイズ(入数):<br>M2×4(30)<br>M2×6(30)<br>M2×8(30)<br>M2×10(30)<br>M2×15(30)<br>M2×20(30)<br>M2.6×4(30)<br>M2.6×6(30)<br>M2.6×8(30)<br>M2.6×10(30)<br>M2.6×15(30)<br>M2.6×20(30)<br>M3×6(20)<br>M3×8(20)<br>M3×10(20)<br>M3×12(20)<br>M3×15(20)<br>M3×20(20)<br>M3×30(20)<br>M4×6(20)<br>M4×8(20)<br>M4×10(20)<br>M4×12(20)<br>M4×15(20)<br>M4×20(20)<br>M4×30(20) | 材質 | 真鍮(ニッケルメッキ) |
|---------|--|----|-------------|

|        |  |     |  |
|--------|--|-----|--|
|        | M5×8(10)<br>M5×10(10)<br>M5×12(10)<br>M5×15(10)<br>M5×20(10)<br>M5×30(10)<br>M6×8(10)<br>M6×10(10)<br>M6×12(10)<br>M6×15(10)<br>M6×20(10)<br>M6×30(10) |     |  |
| (+)ナベ頭 |  |     |  |
| ケースサイズ | 300×206×28mm   | ピッチ | M2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1 |
| 並目ねじ   |  |     |  |

代替品

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>品番</b> EA949AD-81</p> <p><b>コメント</b> 同内容 ステンル製</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.