

品番 : EA986VF-50

品名 : 50mm/ 200kg 戸車(コ型・重量用)



販売価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
カタログ価格	2,460円(税抜) / 2,706円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/11 02:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	295	205
伸び	10	2
衝撃値	20	5



規格

項目	規格
標準寸法	JIS B 2001
公差	JIS S 2001



仕様

サイズ	A: 50mm、B: 20mm、 B2: 39.5×φ9.9mm、C: 7.5mm、 D: 5mm、E: 6.2mm、G: 64mm、 G1: 57mm、H: 100mm、J: 32mm、 L: 15mm、L1: 11mm、P: 70mm、 t: 3.2mm	耐荷重(2個)	200kg
材質	車: ダクタイル鋳鉄、 枠: 鉄板(クロメートメッキ)	重量	0.51kg
密閉防塵式ベアリング1個			
1個価格			
枠付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.