ver.1.1

EA104BK、BK-1～3　チャージホース

○ R12／R22／R502用

	長さ	ネジサイズ	色
EA104BK	150cm3本セット		
EA104BK-1	150cm	UNF7/16-20 (1/4″)	赤
EA104BK-2	150cm	UNF7/16-20 (1/4″)	青
EA104BK-3	150cm	UNF7/16-20 (1/4″)	黄

■使用圧力：5.17MPa
■破壊圧：14MPa
■ホースサイズ：内径：約6mm、外径：約14.5mm



チャージホース断面
ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。
バルブコアを内蔵したｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾄにねじ込んでください。
ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないｻｰﾋﾞｽﾎﾟｰﾄにねじ込みます。



21.May