（ラック、ニス用刷毛）　　Ver.1.2

| | サイズ | 全長 | 毛幅 | 毛丈 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| EA109HA－30 | 3号 | 195mm | 10mm | 25mm | 5g |
| EA109HA－31 | 5号 | 195mm | 15mm | 25mm | 9g |
| EA109HA－32 | 8号 | 195mm | 25mm | 25mm | 10g |
| EA109HA－33 | 10号 | 195mm | 30mm | 26mm | 12g |
| EA109HA－34 | 12号 | 195mm | 36mm | 26mm | 13g |
| EA109HA－35 | 15号 | 195mm | 42mm | 27mm | 16g |
| EA109HA－36 | 20号 | 200mm | 55mm | 27mm | 19g |

○ 補修、塗り残し作業に最適
○ 材質　羊毛
○ 油性、ニス
○ 木柄
○ 玉厚　5mm

参考
白毛…一般に山羊 80%、豚毛、馬毛など（弾力性があり、塗料になじむ）
赤毛…馬毛、ロバ毛（尾）（腰が強く油の吐出しが良い）
黒毛…黒豚主体。馬の天尾など（毛腰はしなやか）

24.Oct.