◆ホース接続例

Gilmour製のスプレーノズルやスプリンクラーはアメリカ製で、ネジサイズは全て3/4”NHメスとなっております。
日本製のねじが合わない場合がありますので、以下のようなコネクターを使い接続してください。

★アダプタ付ホースEA124DN-10A、-30A使用例

Gilmour製のノズルを取り付ける際に
便利なホースセットです。

★コネクターによるホース接続例

ワンタッチで本体に取付け可能に。
同じホースを用い、他の本体に取り替える際にはとても便利です。

ノズル本体側ねじ
3/4”NHメス

EA124GA-1
EA124GC-4B（バルブ付カプラー）と
EA124GC-1A（プラグ×2個）のセット
※EA124GC-1Aは1個だけ使用します。



3/4”NHオス　EA124GC-1A　3/4”NHメス　EA124GC-4B

EA124GA-2A
自動シャットオフカプラー（取り外し時に水が止まります）と
EA124GC-1A（プラグ×2個）のセット
※EA124GC-1Aは1個だけ使用します。

3/4”NHオス　EA124GC-1A　3/4”NHメス　シャットオフカプラー

EA124GB-1A
EA124GC-3B（カプラー）とEA124GC-2A（プラグ）のセット

3/4”NHオス　EA124GC-3B　3/4”NHメス　EA124GC-2A

**アメリカねじ用のステムなので
そのままノズルに接続も可能**

EA124GC-21～21B（※A）
ホースバンドがいらないステム（オス）
もあります

3/4”NHオス

EA124GC-23、-24、-51、-52
アメリカねじ用のステム（オス）
※-51、-52はホースバンド付

3/4”NHオス　ホースバンド（※A）

ホース

水道蛇口（ねじ無）

ホースバンド（※A）

EA124GC-23、-24、-51、-52

3/4”NHオス

EA124GC-32A、32F

3/4”NHメス

ホース

EA124GC-32A、32F

3/4”NHメス

EA124GC-31A、-31F

3/4”NHオス

EA124GC-31A、-31F

3/4”NHオス

EA124GC-33A
ホース継手

ホースが途中で破損した場合や
延長する際にご使用下さい。

水道蛇口（ねじ付）

ねじサイズ…3/4″G・呼20

＋ メス:3/4″G

EA124GC-7B

オス:3/4”NHオス

日本のねじ付蛇口（3/4”G・呼20）
に合わせるアダプターです。

EA124GC-5

3/4”NHオス　3/4”NHメス

**EA124GC-306、
-307、-308**

3/4”NHメス　3/4”NHオス

EA124GC-32A、32F

3/4”NHメス

EA124GC-22～-22B
ホースバンドがいらないステム（メス）

3/4”NHメス

◆ホースカップリング等にホースを差込みにくい場合はお湯などで充分にホースを温め、柔らかくしてから差し込んでください。